

## 附属書A(アクセシビリティ配慮製品紹介シート)

A.製品の分野:複合機		
B.製品の種類:A3カラー複合機		
C.製品の名称:ApeosPort-V C7785/C6685/C5585、DocuCentre-V C7785/C6685/C5585		
D.供給者:富士ゼロックス株式会社		
E.価格:2,880,000円～4,900,000円(税別)		
F.発売開始年月:2015年5月		
G.JISの項目に対応した配慮機能あるいは配慮点の一覧表		
JIS X 8341-5:事務機器の要求項目	配慮機能あるいは配慮点の説明	備考
1 視覚による情報入手が困難な状態であっても、操作又は利用できる	<p>・全盲の方への配慮:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>原稿ガイドのMAXラインに段差を設け、触ってわかるように配慮しています。</li> <li>自動両面原稿送り装置は、原稿のおもて／うらを自動で判別する機能がついているので、ファクス送信時、原稿のおもて／うらを気にせずに送信できます。(*1)(*2)</li> <li>自動両面原稿送り装置に原稿を正しくセットした時、座位からも発光状態がわかるLEDランプの点灯(緑)と報知音でおしらせします。</li> <li>スタートボタンのサイズを大きくし、ボタンの中央のへこみと凸点で識別ができるようにしました。また、ストップボタンにも凸バーをつけて、識別しやすくしています。</li> <li>音声ガイドに従い、テンキーを使用して本体を操作できます。(*3)</li> <li>操作確認音や注意音などは、JBMS規格に準拠しています。</li> <li>ファクスの送信結果を報知音で確認できます。(*1)</li> <li>プリンタードライバーにメールアドレスを設定するだけで、プリント終了通知をメールで受け取ることができます。さらに画面読み上げソフトウェアを併用すると、音声で確認できます。</li> </ol> <p>・ロービジョンの方への配慮:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10.4型大型カラー操作パネルを採用し、液晶画面の文字の大きさを約5mmにすることで、画面の文字を読みやすくしています。(*4)</li> <li>基本機能をシンプルにまとめ、液晶画面の文字表示を約5mmにした、らくらく画面を用意しています(コピー、ファクス画面)。</li> <li>ワンタッチボタンは、ファクスの短縮ダイヤルとしてだけではなく、ショブ割り当てなど複雑な設定をボタン1つで呼び出すことができます。(*1)(*5)</li> <li>用紙の排出部を濃い配色にして、出力紙があることをわかりやすくしています。</li> <li>音声ガイドに従い、テンキーを使って操作できます。また、液晶画面は大きな文字(機能選択画面の文字高さ7mm)とハイコントラストで見やすくなっています。(*3)</li> </ol> <p>・色覚障がいの方への配慮:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>画面上の選択されたボタンの配色は、ブルーを基調とし、判別しやすいデザインにしました。また、アイコンには、文字を併記し、色の使い分けに頼らないデザインにしています。</li> <li>操作パネルのLEDランプは、発光部の場所を分けて、発光状態をわかりやすくしています。</li> <li>警告ラベルは、色だけではなく白線で輪郭線を描いて目立たせることにより、色弱の方にもわかりやすいデザインになっています。</li> <li>電子原稿の赤文字部分に下線や網掛けをしたプリントができ、色弱の方にもわかりやすい文書になります。</li> <li>紙づまりを取り除くためのハンドルの色を改善し、操作部の識別性を高めました。</li> </ol>	(*1) ファクスキット2 標準価格:150,000円(税別)(オプション) (*2) カストマーエンジニア(CE)による設定が必要です。 (*3) 音声ナビ2 標準価格:40,000円(税別)(オプション)。商品構成によっては、取り付けにオプションが必要になります。また他のオプションの装着によっては、取り付けができない場合があります。 (*4) 大型カラー操作パネル 標準価格:200,000円(税別)(オプション) (*5) 大型カラー操作パネル装着時は、ワンタッチボタンは使用できません。
2 聴覚による情報入手が困難な状態であっても、操作又は利用できる	1) 自動両面原稿送り装置に原稿を正しくセットした時、発光状態がわかるLEDランプの点灯(緑)と報知音でおしらせします。 2) コピー・プリントの完了や、エラー、ファクスの受信などの機器の状態を、ライトの色と点滅でおしらせします。(*6) 3) ペーパーレスファクスの着信をLEDランプの点灯でおしらせします。メール通知の設定もできます。(*1)	(*6) おしらせライトII 標準価格:80,000円(税別)(オプション)
3 発話(音声言語)が困難であっても、操作又は利用できる	1) 音声入力などの発話だけで操作する機能はありませんが、キー入力による操作が可能です。	
4 筋力又は制御能力が低くても、操作又は利用できる	<p>・上肢が不自由な方への配慮:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>キーリピート操作(例:ズーム、拡大・縮小など)の時間を調整する機能があり、誤って入力してしまわないよう配慮しています。(*7)</li> <li>用紙トレイは取っ手を持つだけで、軽い力で出し入れができます。</li> </ol>	(*7) 機械管理者による設定が必要です。
5 手、足、指、又は義肢の限られた動きだけでも、操作又は利用できる	<p>・手指などが不自由な方への配慮:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>キーリピート操作(例:ズーム、拡大・縮小など)の時間を調整する機能があり、誤って入力してしまわないよう配慮しています。(*7)</li> <li>オートクリアを禁止する設定をすることで、時間を気にせず操作できます。また、自動リセットが実行される前に、自動リセットを行うことを通知します。(*7)</li> </ol>	
6 任意の片手で、操作又は利用できる	1) 一時的に原稿を置いたり、作業台として利用できる原稿おき台を用意しています。(*8) 2) 片手で原稿台に原稿をセットしたり、回収したりできるように、任意の角度(15度～65度)で自動両面原稿送り装置を開くことができます。 3) 自動両面原稿送り装置、用紙トレイの開閉は、左右どちらかの片手で操作ができる形状になっています。 4) 複数キーの同時押しによる入力方法は用いていません。	(*8) ウイングテーブル 標準価格:10,000円(税別)(オプション)

7	下肢が不自由な状態であっても、操作又は利用できる	1)プリント終了や用紙切れなど、複合機の状態を自席のPCから確認できます。(*9) 2)離れた場所に設置されている複合機の電源をPCからリモートで切断できます。(*7)	(*9)CentreWare Internet Services の設定が必要です。
8	車いすを利用する状態であっても、操作又は利用できる	1)片手で原稿台に原稿をセットしたり、回収したりできるように、任意の角度(15度～65度)で自動両面原稿送り装置を開くことができます。 2)自動両面原稿送り装置や原稿カバーが開放された状態で、手が届かなくてもハンドルを用いて閉めることができます。(*10) 3)最上段の給紙トレイ、手差しトレイ、また、オプションを含めたすべての排出トレイは、床に380mm以上のところにもうけて、車いすから届きやすくしています。 4)UIテーブルで10.4型大型操作パネルを使いやさしい高さ(操作部上部まで1,090mm)に設置できます。(*4)(*11)	(*10)アシストハンドル 標準価格:19,000円(税別) (オプション) (*11)UIテーブル 標準価格:TBD円(オプション)
9	身長など、体格にかかわらず、操作又は利用できる	1)10.4型大型カラー操作パネルの角度を上(35度)/下(10度)/左(45度)/右(45度)に調節できます。(*4)	
10	認知又は記憶能力への過度な負荷をかけないで、操作又は利用できる	1)自動両面原稿送り装置(*1)に原稿を正しくセットした時、発光状態がわかるLEDランプの点灯(緑)と報知音でおらせします。 2)操作パネルに搭載されているLEDランプで、主電源、データ、エラーなどの機器状況を確認できます。 3)基本機能をシンプルにまとめ、液晶画面の文字表示を約5mmにしたららく画面を用意しています(コピー、ファックス画面)。 4)ワンタッチボタンはファックスの短縮ダイヤルとしてだけではなく、ショブ割り当てなど複雑な設定をボタン一つで呼び出すことができます。(*1)(*5)	
11	文化の差異又は言語の違いがあっても、操作又は利用できる	1)操作パネルの画面表示を、日本語から英語に切り替えることができます。 2)言葉に頼ることなく、操作説明イラストを見ただけで、操作できるように配慮しています。 3)音声ガイドは日本語から英語に切り替えることができます。(*3)	
12	初めて操作又は利用する人にとっても、操作又は利用できる	1)自動両面原稿送り装置は、原稿のおもて／うらを自動で判別する機能がついているので、ファックス送信時、原稿のおもて／うらを気にせずに送信できます。(*1)(*2) 2)基本機能をシンプルにまとめ、液晶画面の文字表示を約5mmにいたららく画面を用意しています(コピー、ファックス画面)。 3)紙詰まりを取り除くためのハンドルは薄い緑色、消耗品などを交換するハンドルは薄いオレンジ色にして、役割ごとに色分けしています。 4)トナーカートリッジの交換操作をわかりやすくするために、挿入部に色名を表示し、正しい位置にしか入らない形状にしています。	

#### H.情報記入年月日:2015年5月

- (1) 本書式は、高齢者や障害のある方にも使用できる「JIS X 8341-5 高齢者・障害者等配慮設計指針-事務機器」に基づく事務機器を提供する企業が、製品のアクセシビリティ配慮点と配慮機能を紹介するシートであり、JBMA-TR-15に従って記載すること。  
 (2) このシートでは、全ての利用者の個人差を確認しておりません。実機による操作確認が必要な場合があります。  
 (3) PC側から利用する場合の操作は、PC及びアプリケーション等に依存します。