

ApeosPort 4020SD

A4 黑白多功能影印機

特性



B/W



A4



40ppm



影印

列印

傳真

掃描



卓越性能和生產力

- 高速列印每分鐘 40 頁，體積精巧不占空間
- 內置自動雙面送稿器，黑白掃描每分鐘高達 92 面，彩色掃描每分鐘高達 40 面
- 配備標準 350 張可送紙容量(包括手送紙盤的 100 張)，可額外加購 550 張紙盤，可送紙容量最高達 900 張
- 內建 Wi-Fi、乙太網路及 USB 連線

操作簡單

- 直覺化 2.8 吋彩色中文觸控螢幕
- 內建影印、列印、傳真和掃描功能
- 支援 ID 卡影印功能，輕鬆將 ID 卡正反面影印在紙張的同一面
- 支援 Mopria® 和 AirPrint，流動列印隨處可印
- 支援 USB 列印* 或掃描檔案到 USB



* 檔案格式：PDF/TIFF/JPEG

安全性

- 機密列印功能防止資訊外洩
- 可操控影印機的連接權限
- 可設定刪除暫存於記憶體的资料

環保節能

- 支援雙面列印可節省紙張
- 內建 ECO 模式，可輕鬆預設紙張和碳粉的節省模式



ApeosPort 4020SD主要規格與功能

列印	
操作面板	2.8吋液晶中文觸控螢幕
列印速度 (A4/最高可達)	黑白：每分鐘 40 頁
首張列印時間 (最快)	5.9 秒
列印解像度	2400CQ, 600 x 600 dpi
記憶體	512 MB
硬碟	不支援
影印	
影印速度 (A4)	黑色：39 cpm
首張複印時間	黑色：6.1 秒
掃描	
掃描器類型 / 從自動送稿器掃描	平面掃描 / ADF(單面掃描) / DADF 自動送稿機 (單次雙面掃描)
雙面掃描速度	黑色每分鐘最高可達：92頁(A4)/ 96頁(Letter) 彩色每分鐘最高可達：40頁(A4)/ 42頁(Letter)
單面掃描速度	黑色每分鐘最高可達：46頁(A4)/ 48頁(Letter) 彩色每分鐘最高可達：20頁(A4)/ 21頁(Letter)
自動送稿器紙張容量	50 張(75 gsm紙張)
傳真	
傳輸速度	最高可達 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
碳粉匣	
碳粉匣容量	6,000頁黑色標準容量碳粉匣/ 20,000頁黑色高容量碳粉匣
感光鼓成像套件容量	40,000頁 (參考印量是以Letter及A4紙張5%覆蓋率·每次列印三張計算)
隨機碳粉匣	3,000頁隨機碳粉匣
紙張處理	
標準紙盤	100張手送紙盤, 250張送紙匣, 150張輸出承接盤, 自動雙面
選購紙張盤	550張紙盤
紙張輸入容量	標準：350張(75 gsm紙張) / 最大值:900張(75 gsm紙張)
紙張輸出容量	150張(75 gsm紙張)
紙張材質	標籤紙, 厚卡紙, 普通紙, 信封
紙張大小	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Excutive, Universal, DL信封, Folio, 10 Envelope
一般規格	
標準連接埠	乙太網路 10/100BaseTX(RJ-45), USB 與USB 2.0 規格相容 (B 型), 802.11b/g/n 無線網路
噪音值 (操作時)	53 dBA (列印) / 59 dBA (複印) / 58 dBA (掃描)
指定操作環境*1	濕度：相對濕度 8 至 80%*2 溫度：10 至 32°C *3 (排除冷凝因素)
尺寸 (毫米 - 高 x 長 x 深) / 重量 (公斤)	339 x 411 x 366毫米/ 12.8公斤

*1：根據所使用的紙張，直到達到使用前環境的溫度和濕度以及印表機內部適合安裝環境之前，列印品質可能會下降。*2：當濕度為80%時，溫度為25.5°C或更低。

*3：當溫度為32°C時，濕度為45%或更低。

選購

產品名稱	商品編號
550張紙盤	EL300955

耗材*1

產品名稱	商品編號	可列印頁數
黑色標準容量回收計劃碳粉匣*2	CT203550	最多達 6,000頁
黑色高容量回收計劃碳粉匣*2	CT203478	最多達 20,000頁
黑色高容量常規碳粉匣	CT203524	最多達 20,000頁
常規感光鼓成像套件	CT351280	最多達 40,000頁

*1：根據 ISO/IEC 19752 標準的公佈值。可列印頁數的實際數量可能與公佈的值有很大差異，具體取決於列印內容、紙張尺寸、紙張類型、使用條件、開啟 / 關閉裝置電源時的初始化作業、保持列印品質的調優作業以及其他相關使用環境條件。

*2：更多回收詳細資訊，請參閱我們的網站。

fujifilm.com/fbhk

FUJIFILM

富士膠片商業創新香港有限公司

九龍觀塘巧明街98號·The Millennity 第1座27樓

電話：+852 2513 2888 傳真：+852 2560 6433

客戶專線

香港 電話：+852 2513 2513 傳真：+852 2513 2518

澳門 電話：+853 2855 8008 傳真：+853 2857 4996

電郵：shm-fbhc-csc@fujifilm.com

FUJIFILM BI Hong Kong

