

ApeosPort Print 4020SD

A4 黑白打印機

特性



B/W



A4



40 ppm



列印



卓越性能和生產力

- 列印速度每分鐘達 40 頁，首張列印時間最快僅需 5.9 秒
- 配備標準 350 張可送紙容量(包括手送紙盤的 100 張)，可額外加購 550 張紙盤，最高可送紙容量高達 900 張
- 內置 Wi-Fi、乙太網路及 USB 連線

操作簡單

- 雙行式液晶顯示器可設定及監控打印機
- 支援 Mopria® 和 AirPrint，流動列印隨處可印

安全性

- 機密列印功能防止資訊外洩
- 可操控打印機的連接權限
- 可設定刪除暫存於記憶體中的資料

環保節能

- 支援雙面列印可節省紙張
- 支援 ECO 模式，可輕鬆預設紙張和碳粉的節省模式

輸出承接盤 (150 張)

雙行式液晶顯示器




手送紙盤
(100 張)

標準紙盤
(250 張)

+

選購

550 張紙盤



ApeosPort Print 4020SD主要規格與功能

列印	
操作面板	雙行式液晶顯示器
列印速度 (A4/最高可達)	每分鐘 40 頁
首張列印時間 (最快)	5.9 秒
列印解像度	2400 CQ, 600 x 600 dpi
記憶體	256 MB
硬碟	不支援
碳粉匣	
碳粉匣容量	6,000頁黑色標準容量碳粉匣 / 20,000頁黑色高容量碳粉匣
感光鼓成像套件容量	40,000頁 (參考印量是以Letter及A4紙張5%覆蓋率·每次列印三張計算)
隨機碳粉匣	3,000頁隨機碳粉匣
紙張處理	
標準紙盤	100張手送紙盤(多功能進紙器), 250張可送紙盤, 150張出紙盤, 自動雙面
選購紙盤	550張紙盤
紙張輸入容量	標準: 350張 (75 gsm紙張) / 最大值:900張 (75 gsm紙張)
紙張輸出容量	150張 (75 gsm紙張)
支援的紙質類型	標籤紙, 厚紙卡片, 普通紙, 信封, 請參閱紙張和特殊紙張指南
支援的紙質尺寸	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelop, Folio, 10 Envelope
一般規格	
標準連接埠	乙太網路 10/100BaseTX(RJ-45), USB 與USB 2.0 規格相容 (B 型), 802.11b/g/n 無線
噪音值 (操作時)	53 dBA
指定操作環境*1	濕度: 相對濕度 8 至 80%*2 溫度: 10 至 32° C*3 (排除冷凝因素)
尺寸 (毫米 - 高 x 長 x 深) / 重量 (公斤)	222 x 368 x 363毫米 / 9.3公斤

*1: 根據所使用的紙張·直到達到使用前環境的溫度和濕度以及印表機內部適合安裝環境之前·列印品質可能會下降·*2: 當濕度為80%時·溫度為25.5°C或更低·*3: 當溫度為32°C時·濕度為45%或更低·

選購品

產品名稱	商品編號
550張紙盤	EL300955

耗材*1

產品名稱	商品編號	可列印頁數
黑色標準容量回收計劃碳粉匣*2	CT203550	最多達 6,000頁
黑色高容量回收計劃常規碳粉匣*2	CT203478	最多達 20,000頁
黑色高容量常規碳粉匣	CT203524	最多達 20,000頁
常規感光鼓成像套件	CT351280	最多達 40,000頁

*1: 根據 ISO/IEC 19752 標準的公佈值。可列印頁數的實際數量可能與公佈的有很大差異·具體取決於列印內容、紙張尺寸、紙張類型、使用條件、開啟 / 關閉裝置電源時的初始化作業、保持列印品質的調優作業以及其他相關使用環境條件。

*2: 更多回收詳細資訊·請參閱我們的網站。

fujifilm.com/fbhc

FUJIFILM

富士膠片商業創新香港有限公司

九龍觀塘巧明街98號·The Millennity 第1座27樓
電話: +852 2513 2888 傳真: +852 2560 6433

客戶專線

香港 電話: +852 2513 2513 傳真: +852 2513 2518
澳門 電話: +853 2855 8008 傳真: +853 2857 4996
電郵: shm-fbhc-csc@fujifilm.com

FUJIFILM BI Hong Kong

