

# ApeosPort Print C2410SD

A4 彩色打印機

## 特性



Colour

打印



A4



每分鐘  
打印 24 頁



## 卓越性能和生產力

- 精巧設計可放於工作空間任何一角
- 彩色打印速度每分鐘達24頁，首張打印時間最快僅需10.9秒
- 支援厚卡紙、小紙張和信封，紙張處理更靈活
- Wi-Fi、乙太網絡或USB連線

## 操作簡單

- 雙行式液晶顯示器可設定及監控打印機
- 支援Mopria®和AirPrint，流動打印

## 安全性

- 機密打印功能防止資訊外洩
- 可操控打印機的連接權限
- 可設定刪除暫存於記憶體中的資料

## 環保節能

- 支援雙面打印可節省紙張
- 支援ECO模式，可輕鬆預設紙張和碳粉的節省模式


雙行式液晶顯示器



輸出承接盤(100張)

手送紙盤  
(1張)

標準紙盤  
(250張)



16.1 kg

244 mm

412 mm

395 mm

## 技術規格

打印	
操作面板	雙行單色 LCD 螢幕
打印速度 (A4/最高可達)	黑色：每分鐘24頁 / 彩色：每分鐘24頁
首張打印時間 (最快)	黑色：10.9 秒 / 彩色：10.9 秒
打印解像度	黑色：4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi 彩色：4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
記憶體	512 MB
硬碟	不支援
碳粉匣	
碳粉匣容量	4,500頁黑色及彩色(CMYK)高容量碳粉匣 1,500頁黑色及彩色(CMYK)標準容量碳粉匣
隨機碳粉匣	750頁黑色(K)碳粉匣、500頁彩色(CMY)碳粉匣
紙張處理	
標準紙盤	100張雙面出紙盤,單張手送紙盤,250 張送紙盤
紙張輸入容量	250+1 張 (75 gsm 紙張)
紙張輸出容量	100 張 (75 gsm 紙張)
支援的紙質類型	標籤紙, 厚卡紙, 普通紙, 信封, 光面紙
支援的紙質尺寸	A6, Oficio, 7 3/4 Envelop, 9Envelop, JIS-B5, A4, Legal, A5, 日式明信片(100mm x 148mm), Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelop, Folio, 10 Envelop
一般規格	
標準連接埠	802.11b/g/n 無線, USB 2.0規範高速認證 (Type B), 乙太網路 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
噪音值 (操作時)	52 dBA (打印)
指定操作環境*1	濕度：相對濕度8至80%*2 溫度：10至32°C*3 (排除冷凝因素)
尺寸 (毫米 - 高 x 寬 x 深) / 重量 (公斤)	244 x 412 x 395 毫米 / 16.1 公斤

\*1：根據所使用的紙張，在達到標準使用環境的溫度和濕度以及影印機內部適合安裝環境之前，打印品質可能會下降。  
\*2：當濕度為80%時，溫度為25.5°C或更低。  
\*3：當溫度為32°C時，濕度為45%或更低。

## 耗材\*1

產品名稱	商品編號	可打印頁數
黑色回收計劃雷射碳粉匣*2	CT351267	最多達: 1,500頁
青色回收計劃雷射碳粉匣*2	CT351268	最多達: 1,500頁
洋紅色回收計劃雷射碳粉匣*2	CT351269	最多達: 1,500頁
黃色回收計劃雷射碳粉匣*2	CT351270	最多達: 1,500頁
黑色高容量回收計劃雷射碳粉匣*2	CT351263	最多達: 4,500頁
青色高容量回收計劃雷射碳粉匣*2	CT351264	最多達: 4,500頁
洋紅色高容量回收計劃雷射碳粉匣*2	CT351265	最多達: 4,500頁
黃色高容量回收計劃雷射碳粉匣*2	CT351266	最多達: 4,500頁
黑色高容量常規雷射碳粉匣	CT351291	最多達: 4,500頁
青色高容量常規雷射碳粉匣	CT351292	最多達: 4,500頁
洋紅色高容量常規雷射碳粉匣	CT351293	最多達: 4,500頁
黃色高容量常規雷射碳粉匣	CT351294	最多達: 4,500頁
廢棄碳粉回收瓶	CWAA0973	最多達: 15,000頁

\*1：根據 ISO/IEC 19798 標準的公佈值。可打印頁數的實際數量可能與公佈的值有差異，具體取決於打印內容、紙張尺寸、紙張類型、使用條件、開啟 / 關閉裝置電源時的初始化作業、保持打印品質的調優作業以及其他此類使用環境條件。

\*2：更多回收詳細資訊，請參閱我們的網站。

fujifilm.com/fbhk

# FUJIFILM

富士膠片商業創新香港有限公司

九龍觀塘巧明街98號 · The Millennity 第1座27樓  
電話：+852 2513 2888 傳真：+852 2560 6433

客戶專線

香港 電話：+852 2513 2513 傳真：+852 2513 2518  
澳門 電話：+853 2855 8008 傳真：+853 2857 4996  
電郵：shm-fbhc-csc@fujifilm.com

FUJIFILM BI Hong Kong