

Cloud On-Demand Print 지원 모델

지원 모델

항목	내용		
	Cloud On-Demand Print Linkage 3.0.0	Cloud On-Demand Print Linkage 2.2.0	Cloud On-Demand Print Installer ApeosPort-IV / DocuCentre-IV 1.2
컬러 복합기		ApeosPort C2060 *4 *11 *19	
		ApeosPort C2560 *4 *11 *19	
		ApeosPort C3060 *4 *11 *19	
		ApeosPort C3070 *11 *16	
		ApeosPort C3570 *11 *16	
		ApeosPort C4570 *11 *16	
		ApeosPort C5570 *11 *16	
		ApeosPort C6570 *11 *16	
		ApeosPort C7070 *11 *16	
		ApeosPort-V C2275 *1 *12	
		ApeosPort-V C2276 *8 *12	
		ApeosPort-V C3320	ApeosPort-IV C2275 *4 *6
		ApeosPort-V C3373 *1 *12	ApeosPort-IV C3373 *4 *6
		ApeosPort-V C3374 *8 *12	ApeosPort-IV C3375 *4 *6
		ApeosPort-V C3375 *1 *12	ApeosPort-IV C4475 *4 *6
	Apeos C3070 *11 *20	ApeosPort-V C3376 *8 *12	ApeosPort-IV C5575 *4 *6
	Apeos C3570 *11 *20	ApeosPort-V C4475 *1 *12	DocuCentre-IV C2263 *2 *4 *5 *6
	Apeos C4570 *11 *20	ApeosPort-V C4476 *8 *12	
	Apeos C5570 *11 *20	ApeosPort-V C5575 *1 *12	DocuCentre-IV C2263 N *4 *6
	Apeos C6570 *11 *20	ApeosPort-V C5576 *8 *12	DocuCentre-IV C2265 *2 *4 *5 *6
	Apeos C6580 *11 *21	ApeosPort-V C5580 *1 *14	
	Apeos C7070 *11 *20	ApeosPort-V C5585 *7 *14	DocuCentre-IV C2265 N *4 *6
	Apeos C7580 *11 *21	ApeosPort-V C6675 *1 *12	DocuCentre-IV C2275 *2 *4 *6
	Apeos C8180 *11 *21	ApeosPort-V C6676 *8 *12	DocuCentre-IV C3373 *2 *4 *6
		ApeosPort-V C6680 *1 *14	DocuCentre-IV C3375 *2 *4 *6
		ApeosPort-V C6685 *7 *14	DocuCentre-IV C4475 *2 *4 *6
		ApeosPort-V C7775 *1 *12	DocuCentre-IV C5575 *2 *4 *6
		ApeosPort-V C7776 *8 *12	
		ApeosPort-V C7780 *1 *14	
		ApeosPort-V C7785 *7 *14	
		ApeosPort-VI C2271 *11 *12	
		ApeosPort-VI C3370 *11 *12	
	ApeosPort-VI C3371 *11 *12		
	ApeosPort-VI C4471 *11 *12		
	ApeosPort-VI C5571 *11 *12		
	ApeosPort-VI C6671 *11 *12		
	ApeosPort-VI C7771 *11 *12		
	ApeosPort-VII C2273 *11 *16 *17		

항목	내용		
	Cloud On-Demand Print Linkage 3.0.0	Cloud On-Demand Print Linkage 2.2.0	Cloud On-Demand Print Installer ApeosPort-IV / DocuCentre-IV 1.2
		ApeosPort-VII C3321 *11	
		ApeosPort-VII C3372 *11 *16 *17	
		ApeosPort-VII C3373 *11 *16 *17	
		ApeosPort-VII C4421 *11	
		ApeosPort-VII C4473 *11 *16 *17	
		ApeosPort-VII C5573 *11 *16 *17	
		ApeosPort-VII C5588 *11 *18	
		ApeosPort-VII C6673 *11 *16 *17	
		ApeosPort-VII C6688 *11 *18	
		ApeosPort-VII C7773 *11 *16 *17	
		ApeosPort-VII C7788 *11 *18	
		DocuCentre-V C2263 *2 *9 *15	
		DocuCentre-V C2265 *2 *9 *15	
		DocuCentre-V C2275 *1 *12	
		DocuCentre-V C2276 *8 *12	
		DocuCentre-V C3373 *1 *12	
		DocuCentre-V C3374 *8 *12	
		DocuCentre-V C3375 *1 *12	
		DocuCentre-V C3376 *8 *12	
		DocuCentre-V C4475 *1 *12	
		DocuCentre-V C4476 *8 *12	
		DocuCentre-V C5575 *1 *12	
		DocuCentre-V C5576 *8 *12	
		DocuCentre-V C5580 *1 *14	
		DocuCentre-V C5585 *7 *14	
		DocuCentre-V C6675 *1 *12	
		DocuCentre-V C6676 *8 *12	
		DocuCentre-V C6680 *1 *14	
		DocuCentre-V C6685 *7 *14	
		DocuCentre-V C7775 *1 *12	
		DocuCentre-V C7776 *8 *12	
		DocuCentre-V C7780 *1 *14	
		DocuCentre-V C7785 *7 *14	
		DocuCentre-VI C2271 *11 *12	
		DocuCentre-VI C3370 *11 *12	
		DocuCentre-VI C3371 *11 *12	
		DocuCentre-VI C4471 *11 *12	
		DocuCentre-VI C5571 *11 *12	
		DocuCentre-VI C6671 *11 *12	
		DocuCentre-VI C7771 *11 *12	

항목	내용		
	Cloud On-Demand Print Linkage 3.0.0	Cloud On-Demand Print Linkage 2.2.0	Cloud On-Demand Print Installer ApeosPort-IV / DocuCentre-IV 1.2
		DocuCentre-VII C2273 *11 *16 *17 DocuCentre-VII C3372 *11 *16 *17 DocuCentre-VII C3373 *11 *16 *17 DocuCentre-VII C4473 *11 *16 *17 DocuCentre-VII C5573 *11 *16 *17 DocuCentre-VII C5588 *11 *18 DocuCentre-VII C6673 *11 *16 *17 DocuCentre-VII C6688 *11 *18 DocuCentre-VII C7773 *11 *16 *17 DocuCentre-VII C7788 *11 *18 DocuPrint CM415 AP	
흑백 복합기	-	ApeosPort 2560 *4 *11 *19 ApeosPort 3060 *4 *11 *19 ApeosPort 3560 *4 *11 *19 ApeosPort 4570 *11 *16 ApeosPort 5570 *11 *16 ApeosPort-V 2060 *10 *15 ApeosPort-V 3060 *10 *15 ApeosPort-V 3065 *10 *15 ApeosPort-V 4020 ApeosPort-V 4070 *13 ApeosPort-V 5070 *13 ApeosPort-V 6080 *14 ApeosPort-V 7080 *14 ApeosPort-VII 4021 *11 ApeosPort-VII 5021 *11 DocuCentre-V 2060 *2 *3 *10 *15 DocuCentre-V 3060 *2 *3 *10 *15 DocuCentre-V 3065 *2 *3 *10 *15 DocuCentre-V 4070 *3 *13 DocuCentre-V 5070 *3 *13 DocuCentre-V 6080 *3 *14 DocuCentre-V 7080 *3 *14 DocuPrint M465 AP	ApeosPort-IV 6080 *4 *6 ApeosPort-IV 7080 *4 *6 DocuCentre-IV 6080 *3 *4 *6 DocuCentre-IV 7080 *3 *4 *6
디지털 인쇄 시스템	ApeosPro C650 *11 *21 ApeosPro C750 *11 *21 ApeosPro C810 *11 *21	-	-

중요: 판매 제품은 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 각 국가·지역의 FUJIFILM Business Innovation Office 또는 대리점에 문의하십시오.

중요: Cloud On-Demand Print Linkage를 설치해야 합니다.

중요: 피니셔 기능을 이용하려면 'Cloud On-Demand Print Linkage 2.1.0'을 설치해야 합니다.

중요: 피니셔 기능을 이용하려면 최신판 컨트롤러 소프트웨어가 필요합니다.

- *1: 신형 모델(T2)도 지원됩니다.
- *2: 내장 HDD 필요.
- *3: 프린터 키트 필요.
- *4: 확장 가능 맞춤 키트(Extensible Customization Kit)를 설치해야 합니다.
- *5: 맞춤 서비스 확장 키트(Custom Service Extension Kit) 또는 2 GB 메모리를 설치해야 합니다.
- *6: Controller ROM은 1.131.1 이상 버전이어야 합니다.
- *7: Controller ROM이 1.2.5 이상 버전인 경우, Cloud On-Demand Print Linkage가 기기에 미리 설치되어 있습니다.
- *8: Controller ROM이 1.1.6 이상 버전인 경우, Cloud On-Demand Print Linkage가 기기에 미리 설치되어 있습니다.
- *9: Controller ROM이 1.0.17 이상 버전인 경우, Cloud On-Demand Print Linkage가 기기에 미리 설치되어 있습니다.
- *10: Controller ROM이 1.0.18 이상 버전인 경우, Cloud On-Demand Print Linkage가 기기에 미리 설치되어 있습니다.
- *11: Cloud On-Demand Print Linkage는 기기에 미리 설치되어 있습니다.
- *12: 피니셔 기능을 이용하려면 옵션인 Finisher A1, Finisher A2, Finisher B1, Finisher C3 또는 Finisher C3 (제본 유닛)이 필요합니다. 옵션인 접지 유닛 CD1에서의 출력은 지원되지 않습니다.
- *13: 피니셔 기능을 이용하려면 옵션인 Finisher B1, Finisher C3 또는 Finisher C3 (제본 유닛)이 필요합니다. 옵션인 접지 유닛 CD1에서의 출력은 지원되지 않습니다.
- *14: 피니셔 기능을 이용하려면 옵션인 Finisher C3 또는 Finisher C3 (제본 유닛)이 필요합니다. 옵션인 접지 유닛 CD1에서의 출력은 지원되지 않습니다.
- *15: 피니셔 기능을 이용하려면 옵션인 Finisher A1 또는 Finisher B1이 필요합니다.
- *16: 피니셔 기능을 사용하려면 옵션인 Finisher A2, Finisher B3, Finisher C3 또는 Finisher C3(중철 제본기)이 필요합니다. 옵션인 접지 유닛 CD1에서의 출력은 지원되지 않습니다.
- *17: Cloud On-Demand Print Linkage는 기기에 사전 설치되었지만, 새로운 UI 디자인에서 지원하는 서비스 화면을 사용하는 경우 "Cloud On-Demand Print Linkage 2.1.0"을 설치해야 합니다.
- *18: 피니셔 기능을 이용하려면 옵션인 Finisher C3 또는 Finisher C3 (제본 유닛)이 필요합니다. 옵션인 Finisher D6 (제본 유닛), 접지 유닛 CD1, 접지 유닛 CD2에서의 출력은 지원되지 않습니다.
- *19: 피니셔 기능을 이용하려면 옵션인 Finisher A2 또는 Finisher B2이 필요합니다.
- *20: 피니셔 기능을 이용하려면 옵션인 Finisher A2, Finisher B3, Finisher C4 또는 Finisher C4 (제본 유닛)이 필요합니다. 옵션인 접지 유닛 CD3에서의 출력은 지원되지 않습니다.
- *21: 피니셔 기능을 이용하려면 옵션인 Finisher C4 또는 Finisher C4 (제본 유닛)이 필요합니다. 옵션인 Finisher D6 (제본 유닛), 접지 유닛 CD2에서의 출력은 지원되지 않습니다.