

ApeosPort® Print 4730SD

A4 흑백 프린터

기능



B/W



A4



47 ppm



옵션

프린트



고성능 및 생산성

- 빠른 첫 페이지 인쇄 시간은 6 초로 최대 47 ppm의 고속 프린트
- 100매 다용도 급지대를 비롯하여 최대 650매의 용지 공급을 표준으로 지원합니다. 최대 3개의 옵션 550매 용지함을 추가하여 최대 2,300매의 용량을 지원할 수 있습니다.
- 카드 스톱 용지, 작은 크기 용지 및 봉투를 지원하는 유연한 용지 처리
- 기가비트 이더넷, USB 및 옵션 Wi-Fi를 지원하고 유연한 네트워킹 실현
- 유연한 네트워킹 기가비트 이더넷 기능을 통해 프린터와 네트워크 간의 더욱 빠른 통신이 가능하고 옵션인 Wi-Fi 키트로 쉽고 간편한 무선 연결

쉽고 간편한 조작

- 4.3인치 컬러 터치 스크린 장착 USB 플래시 드라이브 프린트, 보안 프린트, 작업 확인과 같은 이해하기 쉽고 사용하기 쉬운 작업.
- Mopria® 및 AirPrint와의 호환성으로 모바일 기기에서도 손쉽게 프린트할 수 있습니다.
- PC 없이 쉽고 간편한 프린트 USB 플래시 드라이브 프린트 이외에 북마크 기능을 사용하면 서버 또는 웹사이트에서 문서*를 프린트할 수 있습니다.

*PDF/TIFF/JPEG

보안

- 보안 프린트 기능으로 정보 유출 방지
- 프린터 기능에 대한 액세스 제어
- 옵션으로 메모리 및 하드 디스크의 임시 데이터 파일을 삭제하는 설정 지원


친환경

- 표준 양면 프린트로 용지 절약
- 용지 및 토너를 절약하는 기능을 미리 설정할 수 있는 ECO 모드 지원



옵션	250매 용지함*
옵션	550매 용지함*
옵션	550매 잠금식 트레이*

*: 최대 3개의 트레이를 추가할 수 있습니다. (다양한 종류의 트레이를 조합할 수 있습니다.)



제품 사양

인쇄	
디스플레이	4.3 인치(10.9cm) 컬러 터치 스크린
인쇄 속도	흑백: 47 ppm (A4)
첫 페이지 인쇄 시간 ^{*1}	흑백: 6 초
인쇄 해상도	흑백: 1200 x 1200 dpi, 2400 이미지 품질, 600 x 600 dpi, 1200 이미지 품질
메모리	1024 MB
하드 디스크	옵션 선택 가능
소모품	
레이저 카트리지 용량	25,000 페이지 초대용량 카트리지
이미징 장치 예상 출력	최대: 60000 페이지, 인쇄 작업당 평균 3 장의 Letter/A4 크기 페이지를 약 5% 인쇄 밀도로 인쇄한다고 가정할 때의 출력량
제품과 함께 카트리지 배송	6,000 페이지 스타터 반환 프로그램 토너 카트리지
용지 취급	
표준 용지 취급	100 매 다용도 급 지대, 250 매 출력함, 통합 듀플렉스, 550 매 입력
선택 사양 용지 취급	550 매 잠금 식 트레이, 250 매 트레이, 550 매 용지함
용지 입력 용량 (표준/최대)	표준: 650 페이지 75gsm / 최대: 2300 페이지 75gsm
용지 출력함 용량 (표준/최대)	250 페이지 75gsm
지원되는 용지 종류	종이 라벨, 카드 스톱, 일반 용지, 투명 용지, 봉투
지원되는 용지 크기	A6, Oficio, 7 3/4 봉투, 9 봉투, JIS-B5, A4, 적법한, A5, 편지, 성명서, 행정부, 만능인, DL 봉투, 이판, 10 봉투
일반 사양	
표준 포트	기가비트 이더넷 (10/100/1000), 전면 USB 2.0 사양 고속 인증 포트 (유형 A), 후면 USB 2.0 사양 고속 인증 포트(유형 A), USB 2.0 사양 고속 인증 (유형 B), 내부 카드 슬롯 1 개
Wi-Fi	옵션 (802.11 a/b/g/n/ac 무선)
소음 레벨 (동작시)	프린트: 56 dBA
권장 사용 환경 ^{*2}	습도 : 8 ~ 80 % ^{*3} 상대 습도, 온도 : 10 ~ 32° C ^{*4} (응축으로 인한 오류 제외)
제품 크기 (mm - H x W x D) / 중량 (kg)	303 x 399 x 374 mm / 16.1 kg

*1: 장치가 표준 용지트레이에서 인쇄 작업을 시작한 후 첫 페이지의 끝부분이 출력 트레이로 배출될 때까지의 시간입니다. 수치는 출력 환경에 따라 달라질 수 있습니다. *2: 사용하는 용지에 따라 사용 직전의 온도 및 습도 환경과 프린터 내부가 설치 환경에 적합할 때까지 프린트 품질이 저하될 수 있습니다. *3: 습도가 80%일 때 온도는 25.5° C 이하입니다. *4: 온도가 32° C 일 때 습도는 45% 이하입니다.

옵션

상품명	상품 코드
250 매 트레이	EL300954
550 매 용지함	EC104315
550 매 잠금식 트레이	EC104334
무선 프린트 서버	EC104320
500 GB 하드 디스크	EL300956

소모품^{*1}

상품명	상품 코드	페이지 용량
검정색 초대용량 반환 토너 카트리지 ^{*2}	CT203475	최대 25,000
검정색 대용량 토너 카트리지	CT203521	최대 25,000
검정색 반환 프로그램 이미징 키트 ^{*2}	CT351279	최대 60,000
검정색 이미징 키트	CT351308	최대 60,000

*1: ISO/IEC 19752 를 준수한 공식 평균 표준 페이지 산출량의 값입니다.

*2: 사용 및 반품 소모품은 고객이 한 번만 사용하고 재제조 또는 재활용을 위해 당사에 반환하기로 동의한 경우에 한해 특별 가격으로 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

참고

사용 및 반품 소모품은 처음에 설치되지만 귀하 또는 제 3 자가 보증하거나 재제조할 수 있는 일회용 소모품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사

서울특별시 중구 서소문로 11 길 19 배재정동빌딩 B 동 전화 1544-8988

fujifilm.com/fbkr

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

•FUJIFILM 과 FUJIFILM 로고는 FUJIFILM Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다. •ApeosPort 는 FUJIFILM Business Innovation Corp 의 등록상표 또는 상표입니다. •Apple, AirPrint 및 Mac 은 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple Inc. 의 등록 상표입니다. •Mopria®, Mopria® 로고, Mopria Alliance™ 워드마크 및 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc.의 등록 상표 및/또는 미등록 상표, 서비스 마크입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다. •본 카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 내용은 2021 년 10 월 현재의 내용입니다.

이 내용은 2023 년 4 월 현재의 내용입니다. PIC-0201 KR (2111-R1)