

# ApeosPort® 3410SD

A4 흑백 복합기

## 기능



B/W



A4



34 ppm



복사

프린트

팩스

스캔



## 고성능 및 생산성

- 컴팩트한 디자인으로 데스크톱 또는 좁은 작업 공간에서 편리하게 사용 가능
- 최대 34 ppm의 고속 흑백 프린트
- 최대 23 ppm의 흑백과 컬러 7매의 스캔을 지원하는 자동 원고 이송 장치 및 250매 트레이가 표준으로 장착
- 내장 Wi-Fi, 이더넷 또는 USB로 손쉽게 연결

## 쉽고 간편한 조작


- 2 라인 LCD를 통해 중요한 시스템 정보를 구성하고 모니터링할 수 있습니다.
- 신분증 앞면과 뒷면을 용지의 한 면에 복사할 수 있는 ID 카드 복사 기능 지원
- Mopria® 및 AirPrint와의 호환성으로 모바일 기기에서도 손쉽게 프린트할 수 있습니다.

## 보안

- 보안 프린트 기능으로 정보 유출 방지
- 복합기 기능에 대한 액세스 제어
- 메모리의 임시 데이터 파일을 삭제하는 설정 지원

## 친환경

- 표준 양면 프린트로 용지 절약
- 용지 및 토너를 절약하는 기능을 미리 설정할 수 있는 ECO 모드 지원



## 제품 사양

인쇄	
디스플레이	2 선 단색 (APA) LCD 디스플레이
인쇄 속도	흑백: 34 ppm (A4)
첫 페이지 인쇄 시간*1	흑백: 8 초
인쇄 해상도	흑백: 1200 이미지 품질, 2400 이미지 품질, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
메모리	512 MB
하드 디스크	사용할 수 없음
복사	
복사 속도	흑백: 34 cpm (A4)
첫 페이지 복사 시간*2	흑백: 8.0 초
스캔	
스캐너 유형/ ADF 스캔	ADF가 있는 평판 형 스캐너, 단면
A4/Letter 단면 스캔 속도	흑백: 23 / 25 분당 면 수, 컬러: 7 / 8 분당 면 수
ADF 용지 입력 용량	50 페이지 75gsm
팩스	
모델 속도	최대: 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
소모품	
레이저 카트리지 용량	3,000 페이지 대용량 카트리지, 6,000 페이지 초대용량 카트리지
이미징 장치 예상 출력	최대: 12,000 페이지, 인쇄 작업당 평균 3 장의 Letter/A4 크기 페이지를 약 5% 인쇄 밀도로 인쇄한다고 가정할 때의 출력량
제품과 함께 카트리지 배송	700 페이지 토너 카트리지
용지 취급	
표준 용지 취급	250 매 입력함, 150 매 출력함, 통합 듀플렉스, 낱장 용지 수동 공급
용지 입력 용량 (표준/최대)	251 페이지 75gsm
용지 출력함 용량 (표준/최대)	150 페이지 75gsm
지원되는 용지 종류	종이 라벨, 카드 스톡 용지, 일반 용지, 봉투
지원되는 용지 크기	A6, Oficio, 7 3/4 봉투, 9 봉투, JIS-B5, A4, 적법한, A5, 편지, 성명서, 행정부, 만능인, DL 봉투, 이판, 10 봉투
일반 사양	
표준 포트	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 사양 고속 인증 포트 (유형 B), 802.11b/g/n 무선
소음 레벨 (동작시)	프린트: 52 dBA, 복사: 55 dBA, 스캔: 52 dBA
권장 사용 환경*3	습도 : 8 ~ 80 % <sup>4</sup> 상대 습도, 온도 : 10 ~ 32 ° C <sup>5</sup> (응축으로 인한 오류 제외)
제품 크기 (mm - H x W x D) / 용량 (kg)	352 x 415 x 360 mm/11.4 kg

\*1: 장치가 표준 용지트레이에서 인쇄 작업을 시작한 후 첫 페이지의 끝부분이 출력 트레이로 배출될 때까지의 시간입니다. 수치는 출력 환경에 따라 달라질 수 있습니다. \*2: 숫자 값은 출력 환경에 따라 다릅니다. \*3: 사용하는 용지에 따라 사용 직전의 온도 및 습도 환경과 프린터 내부가 설치 환경에 적합할 때까지 프린트 품질이 저하될 수 있습니다. \*4: 습도가 80%일 때 온도는 25.5° C 이하입니다. \*5: 온도가 32° C 일 때 습도는 45% 이하입니다.

## 소모품\*1

상품명	상품코드	페이지 용량
검정색 대용량 반한 프로그램 토너 카트리지*2	CT203483	최대 3,000
검정색 초대용량 반한 프로그램 토너 카트리지*2	CT203482	최대 6,000
검정색 초대용량 토너 카트리지	CT203528	최대 6,000
검정색 이미징 키트	CT351281	최대 12,000

\*1: ISO/IEC 19752 를 준수한 공식 평균 표준 페이지 산출량의 값입니다.

\*2: 사용 및 반품 소모품은 고객이 한 번만 사용하고 재제조 또는 재활용을 위해 당사에 반품하기로 동의한 경우에 한해 특별 가격으로 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

### 참고

사용 및 반품 소모품은 처음에 설치되지만 귀하 또는 제 3 자가 보충하거나 재제조할 수 있는 일회용 소모품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

## 한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사

서울특별시 중구 서소문로 11 길 19 배재정동빌딩 B 동 전화 1544-8988

fujifilm.com/fbkr

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

•FUJIFILM 과 FUJIFILM 로고는 FUJIFILM Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다. •ApeosPort 는 FUJIFILM Business Innovation Corp 의 등록상표 또는 상표입니다. •Apple, AirPrint 및 Mac 은 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple Inc. 의 등록 상표입니다. •Mopria®, Mopria® 로고, Mopria Alliance™ 워드마크 및 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc. 의 등록 상표 및/또는 미등록 상표, 서비스 마크입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다. •본 카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 내용은 2021 년 10 월 현재の内容입니다.

이 내용은 2023 년 4 월 현재の内容입니다. PIC-0197 KR (2111-R1)