

ApeosPort® 4730SD

A4 흑백 복합기

기능



B/W



A4



47 ppm



옵션

복사

프린트

팩스

스캔



고성능 및 생산성

- 컴팩트한 사이즈와 47 ppm의 고속 프린트
- 1pass 자동 양면 원고 이송 장치는 흑백 94매 및 컬러 60매의 고속 스캔 지원
- 100매 다용도 급지대를 비롯하여 650매의 용지 공급을 표준으로 지원합니다. 최대 3개의 옵션 550매 용지함을 추가하여 최대 2,300매의 용량을 지원할 수 있습니다. 다양한 종류의 트레이를 조합할 수 있습니다.
- 기가비트 이더넷, USB 및 옵션 Wi-Fi를 지원하고 유연한 네트워킹 실현

쉽고 간편한 조작

- 사용하기 쉬운 7.0인치 터치 패널로 태블릿과 같은 부드러운 상호 작용 제공
- ID 카드 복사 및 스캔 센터와 같은 사용자 지정 가능한 응용 프로그램을 지원하고 기능을 확장할 수 있는 유연성 제공
- Mopria® 및 AirPrint와의 호환성으로 모바일 기기에서도 손쉽게 프린트할 수 있습니다.
- 컴퓨터를 사용하지 않고 USB 메모리에서 직접 프린트*/스캔
*PDF/TIFF/JPEG

보안

- 보안 프린트 기능으로 정보 유출 방지
- 복합기 기능에 대한 액세스 제어
- IC 카드인증을 지원합니다*.
사용자이름 / 패스워드 기입 없이 쉽게 인증할 수 있습니다.
*옵션사항
- 옵션으로 메모리 및 하드 디스크의 임시 데이터 파일을 삭제하는 설정 지원

친환경


- 표준 양면 프린트로 용지 절약
- 용지 및 토너를 절약하는 기능을 미리 설정할 수 있는 ECO 모드 지원

자동 양면 원고 이송 장치
(1 통과 양면 스캔)



옵션	250매 용지함*
옵션	550매 용지함*
옵션	550매 잠금식 트레이*

*: 최대 3개의 트레이를 추가할 수 있습니다. (다양한 종류의 트레이를 조합할 수 있습니다.)



제품 사양

인쇄	
디스플레이	7 인치 (17.8cm) 컬러 터치 스크린
인쇄 속도	흑백: 47 ppm (A4)
첫 페이지 인쇄 시간*1	흑백: 6 초
인쇄 해상도	흑백: 1200 x 1200 dpi, 2400 이미지 품질, 600 x 600 dpi, 1200 이미지 품질
메모리	2048 MB
하드 디스크	옵션 선택 가능
복사	
복사 속도	흑백: 47 cpm (A4)
첫 페이지 복사 시간*2	흑백: 6 초
스캔	
스캐너 유형 / ADF 스캔	ADF가 있는 평판 형 스캐너, DADF (싱글 패스 듀플렉스)
A4/Ltr 양면 스캔 속도	흑백: 94 / 100 분당 면 수, 컬러: 60 / 64 분당 면 수
A4/Ltr 단면 스캔 속도	흑백: 47 / 50 분당 면 수, 컬러: 30 / 32 분당 면 수
ADF 용지 입력 용량	최대: 100 20 lb 또는 75 gsm 본드지의 페이지 수
팩스	
모뎀 속도	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
소모품	
레이저 카트리지 용량	25,000 페이지 초대용량 카트리지
이미징 장치 예상 출력	최대: 60000 페이지, 인쇄 작업당 평균 3 장의 Letter/A4 크기 페이지를 약 5% 인쇄 밀도로 인쇄한다고 가정할 때의 출력량
제품과 함께 카트리지 배송	6,000 페이지 스타터 반환 프로그램 토너 카트리지
용지 취급	
표준 용지 취급	100 매 다용도 급 지대, 250 매 출력함, 통합 듀플렉스, 550 매 입력
선택 사양 용지 취급	550 매 잠금 식 트레이, 스테이플 장치, 250 매 트레이, 550 매 용지함
용지 입력 용량 (표준/최대)	표준: 650 페이지 75gsm/최대: 2700 페이지 75gsm
용지 출력함 용량 (표준/최대)	250 페이지 75gsm
지원되는 용지 종류	종이 라벨, 카드 스톱 용지, 일반 용지, 투명 용지, 봉투, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
지원되는 용지 크기	A6, Oficio, 7 3/4 봉투, 9 봉투, JIS-B5, A4, 적법한, A5, 편지, 성명서, 행정부, 만능인, DL 봉투, 이판, 10 봉투
일반 사양	
표준 포트	기가비트 이더넷 (10/100/1000), 전면 USB 2.0 사양 고속 인증 포트 (유형 A), 후면 USB 2.0 사양 고속 인증 포트(유형 A), USB 2.0 사양 Hi-Speed 인증 (유형 B), 내부 카드 슬롯 1 개
Wi-Fi	옵션 선택 가능(802.11 a/b/g/n/ac 무선)
소음 레벨 (동작시)	프린트: 55 dBA / 복사: 56 dBA / 스캔: 55 dBA
권장 사용 환경*3	습도 : 8 ~ 80 % ⁴ 상대 습도, 온도 : 10 ~ 32 ° C ⁵ (응축으로 인한 오류 제외)
제품 크기 (mm - H x W x D) / 중량 (kg)	545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg

*1: 장치가 표준 용지트레이에서 인쇄 작업을 시작한 후 첫 페이지의 끝부분이 출력 트레이로 배송될 때까지의 시간입니다. 수치는 출력 환경에 따라 달라질 수 있습니다. *2: 숫자 값은 출력 환경에 따라 다릅니다. *3: 사용하는 용지에 따라 사용 직전의 온도 및 습도 환경과 프린터 내부가 설치 환경에 적합할 때까지 프린트 품질이 저하될 수 있습니다. *4: 습도가 80%일 때 온도는 25.5° C 이하입니다. *5: 온도가 32° C 일 때 습도는 45% 이하입니다.

옵션

상품명	상품코드
250 매 트레이	EL300954
550 매 용지함	EC104315
550 매 잠금식 트레이	EC104334
무선 프린트 서버	EC104320
500 GB 하드 디스크	EC104326
비접촉식 인증 장치	EC104333

소모품*1

상품명	상품코드	페이지 용량
검정색 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203475	최대 25,000
검정색 초대용량 토너 카트리지	CT203521	최대 25,000
검정색 반환 프로그램 이미징 키트*2	CT351279	최대 60,000
검정색 이미징 키트	CT351308	최대 60,000

*1: ISO/IEC 19752 를 준수한 공식 평균 표준 페이지 산출량의 값입니다.
 *2: 사용 및 반품 소모품은 고객이 한 번만 사용하고 재제조 또는 재활용을 위해 당사에 반품하기로 동의한 경우에 한해 특별 가격으로 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

참고

사용 및 반품 소모품은 처음에 설치되지만 귀하 또는 제 3 자가 보충하거나 재제조할 수 있는 일회용 소모품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.