

ApeosPort® C2410SD

A4 컬러 복합기

기능



Colour



A4



24 ppm



복사

프린트

팩스

스캔



고성능 및 생산성

- 작업 공간 어디에서나 적합한 컴팩트한 디자인
- 최대 24 ppm의 고속 컬러 프린트
- 최대 20 ppm의 흑백/컬러 스캔을 지원하는 자동 원고 이송 장치 및 250매 트레이가 표준으로 장착
- 내장 Wi-Fi, 기가비트 이더넷 또는 USB로 손쉽게 연결

쉽고 간편한 조작

- 사용하기 편리한 2.8인치 컬러 터치 패널
- 신분증 앞면과 뒷면을 용지의 한 면에 복사할 수 있는 ID 카드 복사 기능 지원
- Mopria® 및 AirPrint와의 호환성으로 모바일 기기에서도 손쉽게 프린트할 수 있습니다.
- 컴퓨터를 사용하지 않고 USB 메모리에서 직접 프린트*/스캔


*PDF/TIFF/JPEG

보안

- 보안 프린트 기능으로 정보 유출 방지
- 복합기 기능에 대한 액세스 제어
- 메모리의 임시 데이터 파일을 삭제하는 설정 지원

친환경

- 표준 양면 프린트로 용지 절약
- 용지 및 토너를 절약하는 기능을 미리 설정할 수 있는 ECO 모드 지원



제품 사양

| | |
|----------------------------------|--|
| 인쇄 | |
| 디스플레이 | 2.8 인치 (7.2 cm) LCD 터치 패널 |
| 인쇄 속도 | 흑백: 24 ppm (A4), 컬러: 24 ppm (A4) |
| 첫 페이지 인쇄 시간*1 | 흑백: 10.6 초, 컬러: 10.6 초 |
| 인쇄 해상도 | 흑백: 4800 컬러 품질, 600 x 600 dpi / 컬러: 4800 컬러 품질 600 x 600 dpi |
| 메모리 | 512 MB |
| 하드 디스크 | 사용할 수 없음 |
| 복사 | |
| 복사 속도 | 흑백: 24 cpm (A4), 컬러: 24 cpm (A4) |
| 첫 페이지 복사 시간*2 | 흑백: 11.8 초, 컬러: 15.2 초 |
| 스캔 | |
| 스캐너 유형 / ADF 스캔 | ADF가 있는 평판 형 스캐너, 단면 |
| A4/Letter 단면 스캔 속도 | 흑백: 20 / 21 분당 면 수, 컬러: 20 / 21 분당 면 수 |
| ADF 용지 입력 용량 | 최대: 50 페이지 75gsm |
| 팩스 | |
| 모뎀 속도 | 최대 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
| 소모품 | |
| 레이저 카트리지 용량 | 4,500 페이지 흑백 대용량 카트리지 / 4,500 페이지 컬러 (CMY) 대용량 카트리지 / 1,500 페이지 흑백 카트리지 / 1,500 페이지 컬러 (CMYK) 카트리지 |
| 제품과 함께 카트리지 배송 | 750 페이지 흑백 반환 프로그램 토너 카트리지, 500 페이지 컬러 (CMY) 반환 프로그램 토너 카트리지 |
| 용지 취급 | |
| 표준 용지 취급 | 100 매 입력함, 통합 듀플렉스, 낱장 용지 수동 공급 슬롯, 250 매 입력 용 |
| 용지 입력 용량 (표준/최대) | 250+1 페이지 75gsm |
| 용지 출력함 용량 (표준/최대) | 100 페이지 75gsm |
| 지원되는 용지 종류 | 엽서, 종이 라벨, 카드 스톡 용지, 일반 용지, 봉투, 광택 용지 |
| 지원되는 용지 크기 | A6, Oficio, 7 3/4 봉투, 9 봉투, JIS-B5, A4, 적법한, A5, 엽서, 편지, B5 봉투, 성명서, C5 봉투, 행정부, 만능인, DL 봉투, 이판, 10 봉투 |
| 일반 사양 | |
| 표준 포트 | 기가비트 이더넷 (10/100/1000), USB 2.0 사양 호환 전면 고속 USB 포트(유형 A), 802.11b/g/n 무선, USB 2.0 사양고속 인증 (유형 B) |
| 소음 레벨 (동작시) | 프린트: 50 dBA / 복사: 50 dBA / 스캔: 44 dBA |
| 권장 사용 환경*3 | 습도 : 8 ~ 80 %*4 상대 습도, 온도 : 10 ~ 32 ° C*5 (응축으로 인한 오류 제외) |
| 제품 크기 (mm - H x W x D) / 용량 (kg) | 345 x 412 x 395 mm / 19.4 kg |

*1: 장치가 표준 용지트레이에서 인쇄 작업을 시작한 후 첫 페이지의 끝부분이 출력 트레이로 배출될 때까지의 시간입니다. 수치는 출력 환경에 따라 달라질 수 있습니다. *2: 숫자 값은 출력 환경에 따라 다릅니다. *3: 사용하는 용지에 따라 사용 직전의 온도 및 습도 환경과 프린터 내부가 설치 환경에 적합할 때까지 프린트 품질이 저하될 수 있습니다. *4: 습도가 80%일 때 온도는 25.5 ° C 이하입니다. *5: 온도가 32 ° C 일 때 습도는 45% 이하입니다.

소모품*1

| 상품명 | 상품 코드 | 페이지 용량 |
|----------------------------|----------|-----------|
| 검정색 반환 프로그램 토너 카트리지*2 | CT351267 | 최대 1,500 |
| 시안색 반환 프로그램 토너 카트리지*2 | CT351268 | 최대 1,500 |
| 마젠타색 반환 프로그램 토너 카트리지*2 | CT351269 | 최대 1,500 |
| 노랑색 반환 프로그램 토너 카트리지*2 | CT351270 | 최대 1,500 |
| 검정색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2 | CT351263 | 최대 4,500 |
| 시안색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2 | CT351264 | 최대 4,500 |
| 마젠타색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2 | CT351265 | 최대 4,500 |
| 노랑색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2 | CT351266 | 최대 4,500 |
| 검정색 대용량 토너 카트리지 | CT351291 | 최대 4,500 |
| 시안색 대용량 토너 카트리지 | CT351292 | 최대 4,500 |
| 마젠타색 대용량 토너 카트리지 | CT351293 | 최대 4,500 |
| 노랑색 대용량 토너 카트리지 | CT351294 | 최대 4,500 |
| 폐 잉크 용기 | CWAA0973 | 최대 15,000 |

*1: ISO/IEC 19798 을 준수한 이 페이지까지의 단면(단면) 모드에서의 평균 연속 검정 또는 연속 복합 색상(CMY) 공식 산출량.
*2: 사용 및 반품 소모품은 고객이 한 번만 사용하고 재제조 또는 재활용을 위해 당사에 반품하기로 동의한 경우에 한해 특별 가격으로 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

참고
사용 및 반품 소모품은 처음에 설치되지만 귀하 또는 제 3 자가 보증하거나 재제조할 수 있는 일회용 소모품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사

fujifilm.com/fbkr

서울특별시 중구 서소문로 11 길 19 배재정동빌딩 B 동 전화 1544-8988

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
 *FUJIFILM 과 FUJIFILM 로고는 FUJIFILM Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다. *ApeosPort 는 FUJIFILM Business Innovation Corp 의 등록상표 또는 상표입니다. *Apple, AirPrint 및 Mac 은 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple Inc. 의 등록 상표입니다. *Mopria*, Mopria* 로고, Mopria Alliance™ 워드마크 및 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc.의 등록 상표 및/또는 미등록 상표, 서비스 마크입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.*본 카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 내용은 2021년 10월 현재의 내용입니다.

이 내용은 2023년 4월 현재의 내용입니다. PIC-0194 KR (2111-R2)