

# ApeosPort® C3830SD

A4 컬러 복합기

## 기능



Colour



A4



38 ppm



옵션

복사

프린트

팩스

스캔



## 고성능 및 생산성

- 작은 공간과 38 ppm의 고속 프린트
- 1 pass 자동 양면 원고 이송 장치는 흑백 94매 및 컬러 60매의 고속 스캔 지원
- 100매 다용도 급지대와 550매 용지함으로 구성된 650매 듀오 트레이(옵션)를 사용하면 최대 1451매까지 용지 용량을 늘릴 수 있습니다.
- 유연한 네트워킹 기가비트 이더넷 기능을 통해 프린터와 네트워크 간의 더욱 빠른 통신이 가능하고 옵션인 Wi-Fi 키트로 쉽고 간편한 무선 연결

## 보안

- 보안 프린트 기능으로 정보 유출 방지
- 복합기 기능에 대한 액세스 제어
- IC 카드인증을 지원합니다\*. 사용자이름 / 패스워드 기입 없이 쉽게 인증할 수 있습니다.  
\*옵션사항
- 옵션으로 메모리 및 하드 디스크의 임시 데이터 파일을 삭제하는 설정 지원

## 쉽고 간편한 조작


- 사용하기 쉬운 4.3인치 터치 패널로 태블릿과 같은 부드러운 상호 작용 제공
- ID 카드 복사 및 스캔 센터와 같은 사용자 지정 가능한 응용 프로그램을 지원하고 기능을 확장할 수 있는 유연성 제공
- Mopria® 및 AirPrint와의 호환성으로 모바일 기기에서도 손쉽게 프린트할 수 있습니다.
- 컴퓨터를 사용하지 않고 USB 메모리에서 직접 프린트\*/스캔

\*PDF/TIFF/JPEG

## 친환경

- 표준 양면 프린트로 용지 절약.
- 용지 및 토너를 절약하는 기능을 미리 설정할 수 있는 ECO 모드 지원

자동 양면 원고 이송 장치  
(1 통과 양면 스캔)



## 제품 사양

<b>인쇄</b>	
디스플레이	4.3 인치(10.9cm) 컬러 터치 스크린
인쇄 속도	흑백: 38 ppm (A4) / 컬러: 38 ppm (A4)
첫 페이지 인쇄 시간*1	흑백: 8 초 / 컬러: 8 초
인쇄 해상도	흑백: 1200 x 1200 dpi, 4800 컬러 품질(2400 x 600dpi), 컬러: 4800 컬러 품질(2400 x 600dpi), 1200 x 1200 dpi
메모리	2048 MB
하드 디스크	옵션 선택 가능
<b>복사</b>	
복사 속도	흑백: 38 cpm (A4) / 컬러: 38 cpm (A4)
첫 페이지 복사 시간*2	흑백: 8 초 / 컬러: 9 초
<b>스캔</b>	
스캐너 유형 / ADF 스캔	ADF 가있는 평판 형 스캐너, DADF (싱글 패스 듀플렉스)
A4/Letter 양면 스캔 속도	흑백: 94 / 100 분당 면 수, 컬러: 60 / 64 분당 면 수
A4/Letter 단면 스캔 속도	검정: 47 / 50 분당 면 수, 컬러: 30 / 32 분당 면 수
ADF 용지 입력 용량	최대: 100 20 lb 또는 75gsm 본드지의 페이지 수
<b>팩스</b>	
모뎀 속도	최대 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
<b>소모품</b>	
레이저 카트리지 용량	7,000 페이지 컬러(CMY) 초고 출력 카트리지, 10,500 페이지 검정색 초고 수율 카트리지
이미징 키트	최대: 125,000 페이지, 인쇄 작업당 평균 3 장의 Letter/A4 크기 페이지를 약 5% 인쇄 밀도로 인쇄한다고 가정할 때의 출력량
제품과 함께 카트리지 배송	3,000 페이지 블랙 스타터 리턴 프로그램 토너 카트리지, 2,000 페이지 컬러(CMY) 반환 프로그램 토너 카트리지
<b>용지 취급</b>	
표준 용지 취급	100 매 다용도 급 지대, 통합 듀플렉스, 150 매 출력함, 250 매 입력 용
선택 사양 용지 취급	650 매 듀오 트레이, 550 매 용지함
용지 입력 용량 (표준/최대)	표준: 250+1 페이지 75gsm / 최대: 1450+1 페이지 75gsm
용지 출력량 용량 (표준/최대)	최대: 150 페이지 75gsm
지원되는 용지 종류	비닐 레이블, 종이 라벨, 카드 스톱 용지, 일반 용지
지원되는 용지 크기	A6, Oficio, 7 3/4 봉투, 9 봉투, JIS-B5, A4, 적법한, A5, 엽서, 편지, B5 봉투, 성명서, C5 봉투, 행정부, 만능인, DL 봉투, 이판, 10 봉투
<b>일반 사양</b>	
표준 포트	기가비트 이더넷 (10/100/1000), 전면 USB 2.0 사양 고속 인증 포트 (유형 A), 후면 USB 2.0 사양 고속 인증 포트(유형 A), USB 2.0 사양 고속 인증 (유형 B)
Wi-Fi	옵션 선택 가능(802.11 a/b/g/n/ac 무선)
소음 레벨 (동작시)	프린트: 52 dBA / 복사: 55 dBA / 스캔: 51 dBA
권장 사용 환경*3	습도 : 8 ~ 80 %*4 상대 습도, 온도 : 10 ~ 32 ° C*5 (응축으로 인한 오류 제외)
제품 크기 (mm - H x W x D)/중량 (kg)	462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg

\*1: 장치가 표준 용지트레이에서 인쇄 작업을 시작한 후 첫 페이지의 끝부분이 출력 트레이로 배출될 때까지의 시간입니다. 수치는 출력 환경에 따라 달라질 수 있습니다. \*2: 숫자 값은 출력 환경에 따라 다릅니다. \*3: 사용하는 용지에 따라 사용 직전의 온도 및 습도 환경과 프린터 내부가 설치 환경에 적합할 때까지 프린트 품질이 저하될 수 있습니다. \*4: 습도가 80%일 때 온도는 25.5 ° C 이하입니다. \*5: 온도가 32 ° C 일 때 습도는 45% 이하입니다.

## 옵션

상품명	상품 코드
550 매 용지함	EC104314
650 매 듀오 트레이	EC104316
무선 프린트 서버	EC104320
500 GB 하드 디스크	EC104326
비접촉식 인증 장치	EC104333

### 참고

사용 및 반품 소모품은 처음에 설치되지만 귀하 또는 제 3 자가 보충하거나 재제조할 수 있는 일회용 소모품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

## 소모품\*1

상품명	상품 코드	페이지 용량
검정색 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203466	최대 10,500
청록색 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203467	최대 7,000
자홍색 추가 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203468	최대 7,000
노란색 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203469	최대 7,000
검정색 초대용량 프로그램 토너 카트리지	CT203512	최대 10,500
청록색 초대용량 프로그램 토너 카트리지	CT203513	최대 7,000
자홍색 초대용량 프로그램 토너 카트리지	CT203514	최대 7,000
노란색 초대용량 프로그램 토너 카트리지	CT203515	최대 7,000
검정색 반환 프로그램 이미징 키트*2	CT300294	최대 125,000
검정색 및 컬러 반환 프로그램 이미징 키트*2	CT300295	최대 125,000
검정색 이미징 키트	CT300298	최대 125,000
검정색 및 컬러 이미징 키트	CT300299	최대 125,000
패 토너 용기	CWAA0972	최대 25,000

\*1: ISO/IEC 19798 을 준수한 이 페이지까지의 단면(단면) 모드에서의 평균 연속 검정 또는 연속 복합 색상(CMY) 공식 산출량

\*2: 사용 및 반품 소모품은 고객이 한 번만 사용하고 재제조 또는 재활용을 위해 당사에 반납하기로 동의한 경우에 한해 특별 가격으로 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

## 한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사

서울특별시 중구 서소문로 11 길 19 배재정동빌딩 B 동 전화 1544-8988

fujifilm.com/fbkr

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

•FUJIFILM 과 FUJIFILM 로고는 FUJIFILM Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다. •ApeosPort 는 FUJIFILM Business Innovation Corp 의 등록상표 또는 상표입니다. •Apple, AirPrint 및 Mac 은 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple Inc. 의 등록 상표입니다. •Mopria\*, Mopria\* 로고, Mopria Alliance™ 워드마크 및 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc. 의 등록 상표 및/또는 미등록 상표, 서비스 마크입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다. •본 카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 내용은 2021 년 10 월 현재의 내용입니다.

이 내용은 2023 년 4 월 현재의 내용입니다. PIC-0192 KR (2111-R1)