

## 제품 상세

카메라	Lens Resolution	5 Megapixels
	Lens Quantity	4
	Sensor	1/2.7" CMOS
	Stitching Technology	Dynamic Real-Time Stitching Technology
	Max. Resolution & Frame Rate	3840x964 @30fps (Panoramic View)
	Focus Distance	2.3ft / 70cm
	Max. Output Field of view	Horizontal 360° / Vertical 90°
	Flicker	50Hz / 60Hz
	Auto Exposure	Yes
	Auto White Balance	Yes
	Camera Embedded Mode	1. Dedicated Focus Mode 2. Stage Mode 3. Conversation Mode 4. Auto-Framing 5. Manual Mode 360°/270°/180°/120°/90°
마이크	Microphone	2 Omnidirectional Microphones
	Automatic Gain Control (AGC)	Yes
	Active Noise Suppression (ANS)	Yes
	Sensitivity	-26dB FS
	Pick-up Distance	10ft / 3m
기타	Power Consumption	5V/ 900mA
	Interface of MIC & Camera	USB Type-C x1
	Dimension	Cube: 65x65x66mm Pole: 122mm
		Wooden Base: 26x138φmm Full Height: 208 mm (1 Pole)/ 324 mm (2 Poles)/ 440 mm (3 Poles)
		Travel Box: 235x108x165 mm
	Weight	Cube : 260 g Wooden Base: 345 g Poles: 70g (for 3)
Package Contents	Cube, USB Cable (1.5m), Pole x3, Wooden Base, Remote Control, Battery x2(for Remote Control), Travel Box	



4캠 렌즈



4K 360°



빌트인 AI



다수 인원 트래킹



Multi-Video 모드



컨트롤 버튼



리모콘 조작



무지향성 마이크



확장형 스탠드



Plug & Play

## 구성품



Innex Cube



Red Oak  
Wooden Base



Poles



Remote Control



USB Cable



Travel Box

### 미래를 경험하세요.

- ▶ 아이 컨택을 하며 회의하듯이 얼굴 정면을 담을 수 있도록 **카메라 높이 조절**이 유연하게 가능합니다.
- ▶ 4개의 5MP 카메라로 왜곡을 최소화한 360° 파노라마 뷰를 **4K 선명도**로 생성합니다.
- ▶ **AI 기반 얼굴 추적** 기능으로 더욱 몰입감 있는 회의 경험을 제공합니다.
- ▶ **다양한 레이아웃** 설정이 가능하여 상황에 맞게 조정할 수 있습니다.
- ▶ **듀얼 무지향성 마이크**가 내장되어 있어 회의실 중앙에서 모든 음성을 명확하게 전달합니다.
- ▶ 소프트웨어나 앱 없이 **USB 연결 한 번**으로 간단하게 연결하고 리모콘으로 간편하게 제어합니다.

AI 360° 4K Conference Cam  
**innex cube**


## 몰입적이고 포괄적이며, 사용하기 쉽습니다.

보다 몰입적인 방법으로 협업해보세요. 사물이 많은 복잡한 방에서도 모든 사람들이 선명하게 화면에 담깁니다. AI 얼굴 추적을 통해 방 안을 자유롭게 걸어다니면서도 화면에 완벽하게 포착될 수 있습니다. 소프트웨어 및 앱 설치 없이 가장 지능적인 회의용 캠을 만나보세요.




AI-powered Video Modes

### ◦ 지능적인 AI 기반 비디오 모드




#### AI Dedicated Focus

각 사람의 확대샷을 최대 8개 화면으로 생성합니다.




#### AI Stage

메인 발표자를 자동으로 프레임하여 상단 화면에 표시하고 하단에는 뒷 화면을 180°로 표시합니다.




#### AI Auto-framing

화면 중앙의 인물을 자동으로 프레임하고 양쪽의 남은 공간을 잘라냅니다.




#### Manual Conversation

대화 레이아웃은 화면을 180°로 나누어 표시하여 보여줍니다.



#### Manual 360° Panorama

360°의 전체 뷰를 표시합니다.



#### Manual 270°/180°/120°/90°

360/270/180/120/90도 중 원하는 각도를 선택하여 표시합니다.



**Ignore Zone**

#### Ignore Zone 설정

리모컨으로 간편하게 Ignore Zone을 설정하여 방해 없는 회의를 진행할 수 있습니다. 지나가는 사람들, 유리 문에 반사되는 사람들 등 특정 영역을 Ignore zone으로 설정하면 해당 영역은 표시되지 않습니다.

Revolutionary. Intelligent.

### ◦ 미래를 위한 혁명적인 화상 카메라 성능



#### 4K 해상도 카메라

Innex Cube는 4개의 5MP 카메라와 최상의 스티칭 알고리즘으로 왜곡 없는 화면을 전달합니다. 회의실 내 모든 참가자를 4K, 360° 시야로 전달하여 몰입감 있는 회의를 진행할 수 있습니다.

#### 듀얼 무지향성 마이크

듀얼 무지향성 마이크는 모든 방향의 소리를 받아드릴 수 있어 회의실 테이블 중앙에서 모든 음성을 균일하게 캡처합니다. 뛰어난 음성 전달로 원활한 회의를 진행할 수 있습니다.



#### 직관적이고 간편한 컨트롤

별도의 앱 설치 없이 리모컨 하나로 원하는 모든 설정이 가능합니다. 카메라에 내장된 버튼으로 쉽고 빠르게 모드 변경 혹은 카메라/마이크 설정을 조작할 수 있습니다.



#### 컴팩트한 사이즈

4개의 카메라 렌즈, 듀얼 전방향 마이크 및 최첨단 AI 얼굴 추적 기술이 탑재되어 있는 Cube는 컴팩트한 사이즈와 세련된 디자인으로 어떤 공간이든 최고의 회의 공간으로 변화시킵니다.

