

## 제품 상세 사양

### Transportation / Storage

Stand	Tilt (Forward/Back) : 5° / 60° Vertical Rotation: 90° Swivel : -45°~45° Height : 0~133.7mm
VESA Mount	100 x 100 mm
Dimension	540 x 456 x 266mm (with Stand) 540 x 322 x 56mm (monitor only)
Package Size	785 x 195 x 400 mm (with stand) 625 x 145 x 405mm (monitor only)
Net Weight	8.5 kg (with stand) 4.0 kg (monitor only)

### Touch

Touch Technology	Projected-Capacitive Touch
Touch Type	Pen With Palm Rejection / Finger
Writing Tools	Active Pen (Support MPP2.0, 4096 Pressure Points)
Multi-Touch Points Support	10 points
HID Support (No Driver Required)	Yes
Touch Response Time	8 ms
Positioning Accuracy	±1 mm
Communication Interface	USB-B, USB-C

### Ports

Inputs	TYPE-C x1( PD 65W supported) HDMI 2.0 x1 DVI x1 VGA x1 USB-A 2.0 x2 USB-A 3.0 x1 Audio-In (Jack 3.5mm) x1
Outputs	USB B 3.0 x1 Audio-Out (Jack 3.5mm) x1

### Others

Speaker Max.Power Output	2 x 3 W
Power Voltage Required	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Kensington Lock	Yes
Package Contents	Ideao Hub Adapter Power Cable USB-C 3.0 Cable (1M) USB-B to A 3.0 (1.5M) Stand

### Display

Screen Size	24"
Resolution	2560 x 1440 (QHD)
Display Area	527 x 296 mm
Display Ratio	16 : 9
Brightness	Typ. 350 cd/m <sup>2</sup>
Color Depth	8-bit
Contrast Ratio	1000 : 1
Response Time	Typ. 14ms
Refresh Rate	75Hz
Panel Surface	Optical Bonding, 7H
Life Time	30,000 Hrs
NTSC	Typ. 88%
Color Gamut	Wide Color Gamut

# 협업 방식의 혁신 !Ideao hub



QHD 24"



P-Cap Touch



Ideao Pen



Speaker



10-Port Hub



Powered Type-C



Ergonomic Stand



Plug & Play

- ▶ PC를 거대한 터치 스크린으로 바꿔보세요.
- ▶ 최상의 터치감을 제공하는 Ideao Pen으로 아이디어를 시각화 해보세요.
- ▶ 완벽한 Windows Ink 호환성으로 자유롭게 문서에 메모를 남겨보세요.
- ▶ 다수의 I/O 포트가 내장되어 여러 장치를 연결과 PC 충전을 지원합니다.
- ▶ 케이블 연결 한 번으로 모든 기능을 누릴 수 있습니다.

FUJIFILM

한국후지필름비즈니스이노베이션(주)

서울특별시 중구 서소문로 11길 19 배재정동빌딩 B동

대표전화: 1644-4173

홈페이지: fujifilm.com/fbkr



Brighter Richer Stunning

## 생동감 넘치는 디스플레이

- ✓ Full HD 이상의 해상도를 가진 24인치 QHD, 350nit, WCG 디스플레이로 선명한 색상으로 생동감 있는 화면을 연출하여 생생한 경험을 제공합니다.
- ✓ PTC 기술로 끊임 없이 부드러운 터치감으로 자연스러운 터치감/필기감을 제공합니다.
- ✓ 자유로운 회전과 기울기 각도 설정으로 상황에 맞게 커스텀 변환이 가능합니다.



Unleash Creativity

## 창의적인 Ideao Pen

- ✓ MPP 2.0과 4096 압력 레벨의 Ideao pen은 Windows Ink 사용으로 마치 종이에 글을 적는 듯한 부드러운 필기감을 제공합니다.
- ✓ 한 번의 충전으로 80 시간동안 사용할 수 있습니다.
- ✓ 기울기 지원으로 실제 필기와 같은 자연스러움을 제공합니다.



24" QHD Interactive Display

## !deao hub


### 자유롭게 디자인하고, 효과적으로 소통하세요.

개인 작업이나 자택 업무에서 나아가 굵직한 기업 회의에 이르기까지 모든 곳에서 협업이 이루어 지고 있습니다. ideao hub는 협업 방식과 장소에 상관 없이 즉시 연결하여 편리하게 아이디어를 표현하고 보다 효과적으로 소통할 수 있습니다.



#### 간단하게 연결하는 초대형 도킹스테이션

Ideao Hub는 업무 공간의 중심이 되는 완벽한 도킹 스테이션입니다. 협업 환경에서 자신의 노트북이나 PC만 있다면 간단한 케이블 플러그를 통해 deao Hub에 연결된 모든 장치를 즉시 사용할 수 있습니다



#### 보다 손쉬운 협업

모니터를 좌/우로 회전하여 모든 팀원과 손쉽게 내용을 공유할 수 있습니다.



#### 인체 공학적 디자인

화면을 올려 높이를 개인에 맞게 조정하거나, 편안하게 그림을 그릴 수 있을 만큼 기울이거나, 자유도 높은 기울기 조정이 가능합니다



#### 간편한 플립으로 뛰어난 실용도

디스플레이를 세로로 회전하여 계약서 검토, 코드 작성, 디자인 확인 등 마치 거대한 패드를 사용하는 것처럼 작업할 수 있습니다.



#### 환경에 따른 설치 자유도

Ideao Hub는 VESA와 호환됨으로 원하는 모니터암이나 모니터 벽걸이에 자유롭게 설치할 수 있습니다. 환경에 맞춰 모니터를 배치하고 책상 공간을 넓혀보세요.