

Apeos C5240

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสี



นวัตกรรมใหม่ล่าสุด Apeos รุ่นใหม่

"Apeos" รุ่นใหม่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่ล้ำสมัย มาพร้อมกับระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และง่ายต่อการใช้งาน ช่วยขยายขีดความสามารถทางธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์ "Apeos" สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันและบริการต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ สอดรับกับสไตล์การทำงานรูปแบบใหม่ที่คล่องตัว ให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา



ทำงานได้รวดเร็ว



ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว



ยกระดับการใช้งานรูปแบบใหม่เพื่อให้ตอบรับสไตล์การทำงานในระยะไกล



คู่สังคมที่ยั่งยืน



ปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ



ระบบการสนับสนุนที่คุณวางใจได้

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสีขนาด A4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยเสริมสร้างการทำงานในรูปแบบเวิร์กกรุ๊ปให้คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Apeos C5240 A4

ทำสำเนา/พิมพ์	สแกน	แฟกซ์ ^{*3}	ความละเอียดในการพิมพ์	แผงควบคุม	เครื่องจัดชุดเอกสาร/เมลี่บ็อกซ์
สี/ขาว-ดำ 52 หน้า/นาที ^{*1}	สี 83 หน้า/นาที ^{*2} ขาว-ดำ 104 หน้า/นาที ^{*2}	แฟกซ์ Super G3	1200 × 2400 dpi	7 นิ้ว	อุปกรณ์เสริม ^{*4}

*1: บนกระดาษขนาด A4/B5 ความเร็วในการพิมพ์อาจลดลงเนื่องจากการปรับคุณภาพรูป

*2: เมื่อใช้ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ (สแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4 LEF), 200 dpi ไปยังโฟลเดอร์) ความเร็วในการสแกนอาจต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเอกสาร

*3: อุปกรณ์เสริม

*4: รองรับเฉพาะรุ่น CPS-EX

ทำงานได้รวดเร็ว

ทำงานได้รวดเร็ว

พิมพ์ความเร็วสูงที่ 52 หน้า/นาที*

- พิมพ์สี/ขาว-ดำ ความเร็วสูงที่ 52 หน้า/นาที*
- เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก: ใช้เวลาในการพิมพ์ประมาณ 5.2 วินาทีสำหรับขาว-ดำ และ 7.0 วินาทีสำหรับสี
- ลดภาระของผู้ดูแล / เคา์เตอร์เซอร์วิสสำหรับการพิมพ์สีในปริมาณมาก

* สำหรับกระดาษขนาด A4/B5 ความเร็วอาจลดลงเนื่องจากการปรับคุณภาพรูป

การใช้งานที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยตอบสนองต่อการพิมพ์งานปริมาณมาก

- ป้อนกระดาษได้มากถึง 700 แผ่น* ตามมาตรฐาน
- เลือกเพิ่มโมดูล 4 ถาดเพื่อช่วยรองรับการพิมพ์บนชนิด/ขนาดกระดาษที่หลากหลาย
- เลือกเพิ่มโมดูล 4 ถาดสำหรับการพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจลงบนกระดาษขนาดต่างๆ
- ตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่นและทนทาน เหมาะกับทุกความต้องการ

* สำหรับน้ำหนักกระดาษ 80 gsm



มาตรฐาน + ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 550 แผ่น 1 ถาด + ถาดป้อนกระดาษความจุสูง

มาตรฐาน + ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 550 แผ่น 4 ถาด + ล้อเลื่อน

อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดสำหรับการจัดชุดเข้าเล่มแบบอัตโนมัติ

- เครื่องจัดชุดเอกสาร S แบบประหยัดพื้นที่*
- ลวดเย็บแบบอัตโนมัติ
- * อุปกรณ์เสริม รองรับเฉพาะรุ่น CPS-EX



ความจุกระดาษที่ 500 แผ่น ลวดเย็บ 1 ตำแหน่ง
หมายเหตุ: เครื่องจัดชุดเอกสารรองรับงานสำเนาพิมพ์ และแฟกซ์

- เมลล์บ็อกซ์แบบที่ประหยัดพื้นที่*
- ใช้งานแบบเปลี่ยนถาดรับกระดาษได้ตามแผนก, ผู้ใช้ และงาน
- * อุปกรณ์เสริม รองรับเฉพาะรุ่น CPS-EX



ความจุกระดาษที่ 100 แผ่นสำหรับกล่องเมลล์บ็อกซ์แต่ละกล่อง
หมายเหตุ: เมลล์บ็อกซ์รองรับงานพิมพ์ และแฟกซ์



ออฟฟิศ

รวมอุปกรณ์ขนาด A4 และ A3 เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน Apeos C5240 มีหน้าจอ UI และฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกันกับเครื่องพิมพ์ขนาด A3 การพัฒนารูปแบบใหม่ที่นำปลั๊กการใช้อุปกรณ์ขนาด A3 และ A4 รวมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในสำนักงาน ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการใช้งานในรูปแบบ Server-less On-Demand Print และยังช่วยลดปัญหาจากความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการอุปกรณ์



เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ลดการสูญเสียเวลาในระหว่างการบริการลูกค้า

ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัด Apeos C5240 series จึงเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดของเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้อย่างลงตัว ให้คุณทำสำเนาหรือสแกนเอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากเคาน์เตอร์ให้ลูกค้าเฝ้าเวลา



ร้านค้า

เสริมสร้างจุดแข็งและการทำงานร่วมกันของออฟฟิศสำนักงานใหญ่และร้านค้าสาขาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เปลี่ยนรูปแบบขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติเพียงบันทึกการตั้งค่าให้คุณสามารถสแกนและส่งเอกสารไปยังออฟฟิศสำนักงานใหญ่ได้ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้วสัมผัสเพียงครั้งเดียว ช่วยให้คุณส่งรายงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้พีซี

สแกนเอกสารต้นฉบับปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว

สแกนสี 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียวที่ 83 หน้า/นาที*

- มาพร้อมกับชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ (DADF)
- ให้คุณสแกนเอกสารต้นฉบับพร้อมกันทั้งสองด้านได้ในครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องกลับด้านเอกสารจึงเป็นการช่วยรักษาภาพเอกสารต้นฉบับได้เป็นอย่างดี
- โหลดเอกสารต้นฉบับได้สูงสุดถึง 100 แผ่น

* เมื่อใช้ DADF (สแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4 LEF), 200 dpi ไปยังไฟล์เตอร์) ความเร็วในการสแกนอาจต่างกันไปตามขึ้นอยู่กับเอกสาร

หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วที่ใช้งานง่าย

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางไอคอนบนหน้าจอได้ตามต้องการ
- ช่วยให้การทำงานประจำได้อย่างลื่นไหล ไม่สะดุดและง่ายต่อการใช้งาน
- มีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกันกับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันขนาด A3



การพิมพ์ที่มีทั้งคุณภาพและความคมชัดสูง ช่วยให้เอกสารของคุณสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้น

- มาพร้อมกับหัวพิมพ์ LED ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพรูปได้ถึง 1200 x 2400 dpi
- การใช้ Super EA-Eco toner ที่มีอนุภาคเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและยังให้งานพิมพ์ที่มีความมั่นใจสวยงาม
- เทคโนโลยี Image Registration Control Technology (IReCT) ช่วยผลิตงานพิมพ์สีที่มีความคมชัดขั้นสุด

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

รูปแบบที่เรียบง่ายทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

UI รูปแบบใหม่ที่มีโทนสีและสีเทาช่วยเสริมคอนทราสต์ให้ชัดเจนขึ้นให้คุณดูหน้าจอได้ง่ายกว่าเดิม

- ตำแหน่งไอคอนที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นและใช้งาน
- ขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกันของแต่ละฟังก์ชันเพื่อให้จำได้ง่าย
- การปรับแต่งหน้าจอหลักได้ ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงฟังก์ชันที่คุณใช้งานบ่อย
- ปักหมุดการตั้งค่าโปรดสำหรับงานที่ใช้บ่อยหรืองานที่ต้องทำซ้ำๆ
- ระบบไฟแจ้งเตือนที่ง่ายต่อการมองเห็นจะช่วยเตือนให้เก็บเอกสารหรือแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
- ระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียง เครื่องจะส่งเสียงเตือนเบาๆ เพื่อแจ้งให้ทราบสถานะ



ใช้สมาร์ตโฟนของคุณให้เป็น “แผงควบคุมการทำงานแบบพกพา” ได้

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้อย่างไรรอยต่อสำหรับงานทำสำเนา, แฟกซ์, พิมพ์ และสแกน¹ ด้วยแอปพลิเคชัน Print Utility*²

- ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้เป็นหน้าจอ UI เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องได้ ช่วยลดการสัมผัสตัวเครื่อง
- บันทึกการตั้งค่าที่ใช้กันบ่อยให้เป็น “รายการโปรด”
- ส่งแฟกซ์หรืออีเมลไปยังที่อยู่ผู้รับที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ตโฟนได้โดยตรง
- ลดการสัมผัสเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มสุขอนามัย
- เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยตรงได้อย่างรวดเร็วด้วยการสแกน QR Code จากหน้าจอของผู้ใช้

หมายเหตุ: เชื่อมต่อเครื่องผ่านสภาพแวดล้อมแบบไร้สาย หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

*1: อีเมล สแกนไปยังโฟลเดอร์

*2: ดาวน์โหลดฟรีจาก Google Play™ หรือ App Store



ตอบรับการใช้งานสำหรับออฟฟิศทั่วไป

รองรับสภาพแวดล้อม LAN แบบไร้สาย*¹

- รองรับที่อยู่ใดก็ได้ในออฟฟิศที่มีการใช้งาน Wi-Fi
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่มี Wi-Fi Direct ได้พร้อมกันสูงสุดถึงห้าเครื่อง
- รองรับการพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่²
- รองรับการพิมพ์ Print Utility, AirPrint และ Mopria® Print Service

*1: อุปกรณ์เสริม

*2: เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องใดก็ได้ ในออฟฟิศ

ฟังก์ชัน Server-less On-Demand Print* จะช่วยให้คุณสามารถสั่งพิมพ์งานหรือรับงานพิมพ์จากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องใดก็ได้ ในออฟฟิศ

- ทำงานได้รวดเร็ว เมื่อเครื่องที่ต้องการใช้งานไม่ว่าง คุณก็สามารถสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
- สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 100 เครื่อง
- สามารถแก้ไขการตั้งค่าที่กำหนดไว้ได้จากอุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัดเวลา (1 ด้านเป็น 2 ด้าน, เพิ่มการเย็บ, พิมพ์ขาว-ดำ)

* อุปกรณ์เสริม

จัดการอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายด้วยการรับรองความถูกต้องโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์

Server-less Authentication* หรือการรับรองความถูกต้องโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์สามารถซึ่งใครในชื่อข้อมูลผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย ช่วยลดภาระการทำงานของผู้ดูแล

- เพียงแตะการ์ดของคุณเพื่อลิงก์รหัสผู้ใช้เข้ากับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน
- ข้อมูลของรหัสผู้ใช้จะถูกแชร์ไปยังอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันโดยอัตโนมัติ
- ให้คุณสามารถรับรองความถูกต้องได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่อยู่ในสำนักงาน

* อุปกรณ์เสริม

สแกนเอกสารให้ตนเองได้ง่ายๆ

ด้วยคุณสมบัติการสแกนอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณส่งข้อมูลสแกนได้ง่ายๆ เพียงสัมผัสเดียว

- ปรับการวางแนวเอกสารต้นฉบับ หรือ 1 ด้าน/2 ด้าน ได้โดยอัตโนมัติ
- เมื่อใช้ฟังก์ชันการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ระบบจะทำการตั้งค่าที่อยู่อีเมลผู้รับให้เป็นปลายทางสแกนโดยอัตโนมัติ

สแกนและส่งออกเอกสารได้หลายปลายทาง

สแกนเอกสารไปยังปลายทางต่างๆ ได้พร้อมกัน , สแกนไปยังโฟลเดอร์ของเครื่องพีซี, อีเมล และ URL

- ทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการบันทึกสำเนาของการสแกนแต่ละครั้งลงบนเครื่องพีซีหรือเซิร์ฟเวอร์ (URL)

แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัลได้ง่ายๆ

ฟังก์ชันการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย* จะช่วยให้คุณสแกนและจัดเก็บเอกสารได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มค่าที่ตั้งไว้ สำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์หรือเอกสารแต่ละชนิด

- ตั้งค่าต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ เช่น รูปแบบไฟล์, ชื่อไฟล์ หรือ OCR*
- จัดเก็บเอกสารสแกนไปยังปลายทางที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
- ระบุค่าหรืออักขระเฉพาะในเอกสารให้เป็นชื่อไฟล์หรือชื่อไฟล์
- อ่านค่า 0 หรืออักขระอื่นที่มักจะจดจำผิดได้อย่างถูกต้อง

* อุปกรณ์เสริม



การใช้งาน QR Code และบาร์โค้ด

เมื่อมี QR Code หรือ บาร์โค้ด อยู่ในส่วนหัวหรือเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ฟังก์ชันการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย* จะอ่านและจัดส่งไฟล์งานไปยังปลายทางที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

*อุปกรณ์เสริม

เพิ่มความคล่องตัวให้กับการใช้งานเพื่อรองรับสไตส์การทำงานแบบระยะไกล

ไม่พลาดการรับแฟกซ์แม้คุณจะทำงานจากระยะไกล

ฟังก์ชัน Paperless Fax จะช่วยจัดเก็บเอกสาร แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถส่งต่อไปยังเครื่องพีซีหรือส่งเป็นอีเมลได้

- ส่งต่อแฟกซ์ที่รับเข้าไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้ง่ายๆ ผ่านอีเมล
- ส่งต่อแฟกซ์ที่รับเข้าไปยัง Working Folder^{*1}
- คัดแยกแฟกซ์ได้ตามเบอร์แฟกซ์ วันที่ที่ได้รับแฟกซ์ และผู้รับผิดชอบงาน^{*2}
- กำหนดแฟกซ์เข้าได้ตามเวลาที่ระบุ วันที่ในสัปดาห์ และช่วงระยะเวลาที่ต้องการ^{*2}
- ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยการดำเนินการเพียงครั้งเดียว


*1: บริการคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

*2: อุปกรณ์เสริม

แชร์ข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

เพียงมี Working Folder* และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถดูเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน, DocuWorks และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ
- ส่งพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บใน Working Folder ได้ง่ายๆ จากแผงควบคุมอุปกรณ์
- กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสารสแกนและจัดเก็บไปยัง Working Folder ได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทราบ



* บริการคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

ใช้งานง่าย ปลอดภัยแม้สำหรับการทำงานระยะไกล

Cloud On-Demand Print* จะช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนเอกสารจากเครื่องพีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์และสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายดาย


- เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ด้วยการระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- ช่วยลดปัญหาข้อมูลสูญหายหรือการโจรกรรมข้อมูล
- ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมเฉพาะ

* บริการคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

รวมบริการคลาวด์ต่างๆ ไว้ในที่เดียว

Cloud Service Hub* ช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าระบบเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้งานบริการคลาวด์หลายๆ รายการได้

- สามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บเอกสารสแกนได้โดยตรงจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน
- รองรับการค้นหาเอกสารจากบริการคลาวด์ที่หลากหลาย
- ใช้ OCR ในการค้นหาข้อความแบบเต็มจากเอกสารสแกน



* บริการคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

สู่สังคมที่ยั่งยืน

FUJIFILM Group มุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง

• ลดการใช้พลังงาน

- หัวพิมพ์ LED ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดเสียงรบกวน และให้งานพิมพ์ที่มีความคมชัดสูง
- Super EA-Eco toner หลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำและให้ความละเอียดภาพที่สูงขึ้น
- Smart Energy ช่วยลดการใช้พลังงานด้วยการแจกจ่ายพลังงานไปยังฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานเท่านั้น

• ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

- ใช้ระบบรีไซเคิลที่มีการเก็บคืนอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้งานแล้ว และนำมารีไซเคิลใหม่

• ใช้งานได้หลายภาษา

- เปลี่ยนการใช้งานเป็นภาษาต่างๆ* ได้อย่างง่ายดายจากแผงหน้าจอ UI สำหรับผู้ใช้ที่หลากหลายในออฟฟิศของคุณ

* ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประเทศ/ดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ

ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญยิ่งของธุรกิจซึ่งควรได้รับการปกป้องอย่างรัดกุม

ปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมแต่ละแห่งได้อย่างลงตัว

- การรับรองความถูกต้องเฉพาะที่
- การรับรองความถูกต้องโดยเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล*
- การรับรองความถูกต้องโดย IC Card*
- การเข้าถึงคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ที่กำหนด
- โพรโทคอลชาร์จฟรีนิต์

* อุปกรณ์เสริม

ปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

ปกป้องการตั้งค่าอุปกรณ์ในระดับต่างๆ กันด้วยการกำหนดข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม - ผู้ใช้ปลายทาง ผู้ดูแลด้าน IT และวิศวกรบริการ

- จำกัดการเข้าใช้ของตัวแทนให้บริการ
- ล็อกบัญชีเพื่อป้องกันการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น
- แสดงคำเตือนเมื่อมีการใช้ Global IP Address

ป้องกันการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต รองรับการตรวจสอบที่แข็งแกร่งด้วยการบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและค้นหาสาเหตุเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

- ตรวจสอบสายเซ็นเซอร์ของซอฟต์แวร์
- จำกัดการอัปเดตจากระยะไกล
- กรอง IP Address
- ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเริ่มต้นเครื่องและการกู้คืนโดยอัตโนมัติในกรณีที่ตรวจพบการปลอมแปลง
- ป้องกันการแทรกแซงขณะใช้งาน
- บันทึกการแก้ไข
- บันทึกการแก้ไขการถ่ายโอนของระบบ

ปกป้องข้อมูล

ป้องกันการแฮ็ก การปลอมแปลงข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์ / ระบบ

- เข็มสำหรับสลักสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้
- ใช้ชิป TPM* 2.0 สำหรับการจัดการคีย์การเข้ารหัสลับ
- ลบการตั้งค่าและข้อมูลเอกสารทั้งหมดได้ในคราวเดียว

* Trusted Platform Module

ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสลับอย่างแน่นหนาสำหรับการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

- เข็มสำหรับสลักเส้นทางการสื่อสารด้วย SSL/TLS หรือ IPsec
- เข็มสำหรับสลักเมื่อมีการถ่ายโอนผ่าน SMBv3 และ SFTP
- เข็มสำหรับสลักสำหรับไฟล์สแกน/signature
- เข็มสำหรับสลักอีเมลด้วย S/MIME
- จำกัดเวอร์ชัน TLS
- การเข้ารหัสแบบ ECC (Elliptic Curve Cryptography)
- WPA3

ป้องกันข้อผิดพลาดจากการใช้งาน

ป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหลอันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจของผู้ใช้และผู้ดูแล

- ล็อกปลายทางการสแกนได้
- ป้อนผู้รับแฟกซ์อีกครั้ง
- คำอธิบายประกอบ
- การพิมพ์ข้อความที่ซ่อนไว้*

* อุปกรณ์เสริม




ระบบการสนับสนุนที่คุณวางใจได้

แก้ไขปัญหาได้สะดวกและง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองหรือเมื่อเกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดขึ้นในอุปกรณ์ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลารอตัวแทนให้บริการหรือตัวแทนขายอีกต่อไป

1. แก้ไขปัญหาโดยดูจากฟังก์ชัน "วิธีใช้" ที่อยู่ในอุปกรณ์

- คุณสามารถดูข้อมูล วิธีใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ง่ายๆ จากแผงควบคุมอุปกรณ์
- หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูล วิธีใช้ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยสแกน QR Code



2. "ความช่วยเหลือระยะไกล (Remote Assistance)" คือ การช่วยแก้ไขปัญหาผ่านโอเปอเรเตอร์

- เชื่อมต่อโดยตรงไปยังศูนย์บริการลูกค้า
- โอเปอเรเตอร์จะทำการเข้าถึงแบบระยะไกลไปยังอุปกรณ์มีลติฟังก์ชันของคุณและจะช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กันที่ละขั้นตอนผ่านหน้าจอแผงควบคุมอุปกรณ์

ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์มีลติฟังก์ชันได้อย่างละเอียดทุกวัน

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์มีลติฟังก์ชันได้ตลอดเวลาเพื่อลดการเกิดดาวน์ไทม์

- ตรวจสอบมิเตอร์การใช้งาน
 - จัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองให้โดยอัตโนมัติเมื่อตลับหมึกเหลือน้อย
 - ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของเครื่องเป็นระยะเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆ
- หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องสมัครใช้บริการ EP Service (ไม่คิดค่าบริการ)

Apeos C5240

Functions & Specifications

Basic Specifications / Copy Function

Item	Model-CPS-EX	Model-CPS
Type	Desktop / Console	
Memory Capacity	4 GB (Max: 4 GB)	
Storage Device Capacity ^{*1}	128 GB	
Colour Capability	Full Colour	
Scan Resolution	600 x 600 dpi	
Printing Resolution	1200 x 2400 dpi	
Warm-up Time	32 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Recovery Time (Recovery Time from Sleep Mode)	20 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Original Size	Maximum of A4, Letter, Legal for both Sheet and Book	
Paper Size	Max	A4, Letter, Legal
	Min	A6 [64 x 127 mm when using Bypass Tray]
	Image loss width	Lead edge 4.0 mm, Trail edge 4.0 mm, Right/Left edge 4.0 mm
Paper Weight ^{*2}	Paper Tray	60 to 220 gsm
	Bypass Tray	60 to 220 gsm
First Copy Output Time	B/W: 5.2 sec. (A4 / Monochrome priority mode) Colour: 7.0 sec. (A4 / Colour priority mode)	
Continuous Copy Speed ^{*3}	B/W: 52 ppm, Colour: 52 ppm	
Paper Tray Capacity ^{*4}	Standard	Standard Tray: 550 sheets, Bypass Tray: 150 sheets
	Optional	550-Sheet Feeder: 550 sheets High Capacity Feeder: 2000 sheets
	Max	3250 sheets [Standard + 550-Sheet Feeder + High Capacity Feeder]
Output Tray Capacity ^{*4}	500 sheets	400 sheets
Power Supply	AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz common	
Maximum Power Consumption	1300 W (AC220 V +/- 10 %), 1240 W (AC220 V +/- 10 %), 1440 W (AC240 V +/- 10 %) 1390 W (AC240 V +/- 10 %)	
	Sleep Mode: 0.3 W (AC230 V), Low Power Mode: 18 W (AC230 V), Ready Mode: 83 W (AC230 V)	
Dimensions ^{*5}	W 470 x D 503 x H 844 mm	W 470 x D 503 x H 644 mm
Weight ^{*6}	41.6 kg	37.6 kg

*1: The Storage Device Capacity is not totally available for customers. *2: It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. *3: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. *4: 80 gsm paper. *5: 550-Sheet Feeder (height): 123 mm (The height increment when the option is installed). *6: Including Toner Cartridge. 550-Sheet Feeder: 6.6 kg.

Print Function

Item	Description	
Type	Built-in type	
Paper Size	Max	A4, Letter, Legal [215.9 x 520 mm when using Bypass Tray]
	Min	A6 [64 x 127 mm when using Bypass Tray]
	Image loss width	Lead edge 4.0 mm, Trail edge 4.0 mm, Right/Left edge 4.0 mm
Continuous Print Speed ^{*1}	Same as the Basic Specifications / Copy Function	
Printing Resolution	Standard	[PCL Driver] Standard: 1200 x 2400 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi
Page Description Language	Standard	PCL5 / PCL6
	Optional	Adobe® PostScript® 3™
Supported Operating System ^{*2}	Standard	[PCL Driver] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)
	Optional	[Mac OS X Driver] macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13
	Optional	[Adobe® PostScript® 3™ Driver] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	Optional	Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The printing speed may be reduced depending on the document. *2: Please refer to our official website for the latest supported OS.

Scan Function

Item	Description	
Type	Colour Scanner	
Scan Resolution	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	
Scan Speed	Same as the Scan Speed for the Duplex Automatic Document Feeder	
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	Optional	Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Fax Function (Optional)

Item	Description
Original Size	Max: A4, Legal
Recording Paper Size	Max: A4, Legal; Min: A5
Transmission Time	2 seconds and more but fewer than 3 seconds ^{*1}
Transmission Mode	ITU-T G3
Applicable Lines	Telephone subscriber line, PBX, Fax Communication (PSTN), Maximum 1 port ^{*2} (G3-1 port)

*1: When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image quality (8 x 3.85 lines/mm) and in high-speed mode (28.8 kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include the communication control time. The total communication time will vary depending on the contents of the document, the type of machine receiving the fax, and line condition.

*2: No. of FAX lines is up to 1 port. Port refers to number of channels for FAX.

Duplex Automatic Document Feeder

Item	Description	
Original Size / Paper Weight	Max: A4, Letter, Legal; Min: A5 ^{*1} 60 to 128 gsm	
Capacity ^{*2}	100 sheets	
Scan Speed ^{*3}	Copy (A4, Simplex)	B/W: 52 ppm, Colour: 52 ppm
	Scan	B/W: 52 ppm, Colour: 52 ppm (1 pass, 2 sided scanning; B/W: 104 ppm, Colour: 83 ppm) [Standard Document (A4), 200 dpi, to Folder]

*1: The minimum custom size is 139.7 x 139.7 mm.

*2: 80 gsm paper.

*3: The scanning speed varies depending on the documents.

High Capacity Feeder (Optional)

Item	Description
Paper Size	A4 LEF, Letter LEF
Paper Weight	60 to 176 gsm
Feeding Capacity / Number of Tray	2000 sheets x 1-tray
Dimensions / Weight	W 725 x D 773 x H 459 mm, 24.0 kg

*: 80 gsm paper.

Finisher-S (Optional)

Item	Description	
Type	Sort (Offset available) / Stack (Offset available)	
Paper Size	A4, JIS B5, Letter, 8.5 x 13" (215.9 x 330.2 mm), Legal Custom Size: Width 176.0 to 215.9 mm, Length 250.0 to 355.6 mm	
Paper Weight	60 to 220 gsm	
Paper Capacity ^{*1}	Finishing Tray	[Without Stapling] 500 sheets (80 gsm or less) [With Stapling] 60 sets, or 300 sheets (90 gsm or less)
	Output Tray	500 sheets
Staple	Capacity	50 sheets (90 gsm or less)
	Paper Size ^{*2}	Max: A4, Letter; Min: JIS B5
Paper Weight	Paper Weight	60 to 220 gsm
	Position	Single stapling
Dimensions / Weight	W 478 x D 451 x H 248 mm, 6.8 kg	

Note: The unit can be installed on Model-CPS-EX.

*1: 70 gsm paper.

*2: Available staple positions vary depending on the paper size.

Mailbox (Optional)

Item	Description	
Type	Mailbox 4-bin Sort / Stack	
Paper Size	Mailbox A4, JIS B5, Letter, 8.5 x 13" (215.9 x 330.2 mm), Legal Custom Size: Width 176.0 to 215.9 mm, Length 250.0 to 355.6 mm	
Paper Weight [*]	Mailbox 60 to 176 gsm	
Paper Capacity	Mailbox	Each bin 100 sheets
	Output Tray	400 sheets
Dimensions / Weight	W 411 x D 451 x H 248 mm, 5.3 kg	

Note: The unit can be installed on Model-CPS-EX.

*: 70 gsm paper.

Notes

1) If the storage media (such as hard disk drives) of the base unit fail, loss of received data, accumulated data, registered setting data, etc. may occur. In no event shall the company be liable for any damages whatsoever arising from loss of data.

2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

เพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันพื้นฐาน

ทำสำเนา

- โหมดสี
- กระดาษที่ใช้
- ย่อ / ขยาย
- ลดลงเล็กน้อย
- พิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ
- พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (2 หน้า / 4 หน้า / 8 หน้า)
- สำเนาที่ได้อัตโนมัติ (ไม่เรียงชุด/เรียงชุด)
- ทำสำเนาแบบสีเดียว/สองสี
- ทำสำเนา (บัตรประจำตัว)
- ต้นฉบับที่มีขนาดต่างๆ ปนกัน
- ขนาดต้นฉบับ
- เพิ่มคุณภาพสำเนา
- การทำสำเนาหนังสือ / การทำสำเนาหนังสือ 2 ด้าน
- ลบขอบ
- การเลื่อนภาพ
- ภาพสะท้อน / กลับขวายเป็นคำ
- การหมุนภาพ
- การสร้าง Booklet
- พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว x การสร้าง Booklet
- การทำสำเนาหนังสือ
- ปก
- โปสเตอร์
- ทำภาพซ้ำ
- รูปแบบภาพซ้ำ
- คำอธิบายประกอบ
- ลายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)
- เลือกบางส่วนของสำเนา
- งานที่ทำพร้อมกัน
- งานตัวอย่าง
- ลวดเย็บ (อุปกรณ์เสริม)

พิมพ์

- PCL
- Adobe® PostScript® 3™ (อุปกรณ์เสริม)
- Multi-Model Print Driver 2
- การพิมพ์สำหรับทุกอุปกรณ์ของ Microsoft
- พิมพ์แบบปลอดภัย
- ชุดตัวอย่าง
- พิมพ์ตามเวลาที่ตั้ง
- พิมพ์จากโฟลเดอร์
- การวางตำแหน่งแบบฟอรม์
- พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว
- การสร้าง Booklet
- พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว x การสร้าง Booklet
- โปสเตอร์
- ปก/แผ่นค้น
- การพิมพ์ซองจดหมาย
- โพรเซสเซอร์จพรีนต
- ชาร์จพรีนต
- การพิมพ์จาก USB (อุปกรณ์เสริม)
- ลวดเย็บ (อุปกรณ์เสริม)
- Server-less On-Demand Print (อุปกรณ์เสริม)

แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

- G3 x 1 พอร์ต
- อินเทอร์เน็ตแฟกซ์
- ส่งแฟกซ์ตรง
- สมุดรายชื่อ (สูงสุด 5000 รายการ)
- การส่งแบบกระจายข้อมูล / การส่งแบบกลุ่ม
- โทรซ้ำ / ส่งซ้ำสำหรับเอกสารที่ยังไม่ได้ส่ง
- หมุน 90 องศา
- ภาพตัวอย่าง
- การสแกน 2 ด้าน
- ความละเอียด
- ปรับความเข้ม/จาง
- ชนิดของต้นฉบับ
- ต้นฉบับที่มีขนาดต่างๆ ปนกัน
- เลือกเปิด/ปิดหัวแฟกซ์
- ลำดับสำคัญในการส่ง / ตั้งเวลาส่ง
- ใบปะหน้า
- โฟลเดอร์ระยะไกล
- รายงานการส่ง
- รายงานการใช้
- ป้อนผู้รับใหม่อีกครั้ง
- ป้องกันแฟกซ์ขยะ
- ห้ามแฟกซ์ตรง
- รับแฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ
- รองรับไฟล์เก็บภาพแบบถ่าย
- ส่งแฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ (อุปกรณ์เสริม)

สแกน

- สแกนไปยังโฟลเดอร์ (โปรแกรมควบคุม TWAIN / เว็บเบราว์เซอร์)
- ถ่ายโอนผ่าน SMB/FTP/SFTP
- อีเมล
- สแกน (URL)
- สแกนไปยัง USB (อุปกรณ์เสริม)
- การส่งข้อมูลพร้อมกัน เช่น อีเมล / ถ่ายโอนผ่าน SMB
- สแกนอัตโนมัติ
- ภาพตัวอย่าง
- การสแกนสี
- การสแกน 2 ด้าน
- ต้นฉบับที่มีขนาดต่างๆ ปนกัน
- รูปแบบไฟล์: TIFF / JPEG / PDF*1 / XDW(DocuWorks)*2
- หนึ่งหน้าต่อหนึ่งไฟล์
- ข้อความที่ค้นหาได้ (อุปกรณ์เสริม)
- Job Flow Sheets
- สแกนและจัดส่งอย่างง่าย (อุปกรณ์เสริม)

*1: การบีบอัดสูง / สีเฉพาะ / ข้อความที่ค้นหาได้ / ความปลอดภัย / ลายเซ็น / เปิดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว

*2: ข้อความที่ค้นหาได้ / ความปลอดภัย / ลายเซ็น

อื่นๆ

- การรับรองความถูกต้องเฉพาะที่ (โปรแกรมควบคุม TWAIN / เว็บเบราว์เซอร์)
- การรับรองความถูกต้องที่เชื่อมโยงกับ Azure AD (อุปกรณ์เสริม)
- เข้าสู่ระบบด้วยการ์ด IC (อุปกรณ์เสริม)
- การรับรองความถูกต้องโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ (อุปกรณ์เสริม)
- รองรับ Wi-Fi (อุปกรณ์เสริม)
- การเข้ารหัสข้อมูล
- การเขียนทับข้อมูล (อุปกรณ์เสริม)
- ไฟล์เก็บภาพ (อุปกรณ์เสริม)
- ข้อความประกาศ
- ส่งออกประวัติงาน

หมายเหตุ: อาจต้องเพิ่มตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง

fujifilm.com/fbth

FUJIFILM

บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิซิเนส อินโนเวชัน (ประเทศไทย) จำกัด

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000 แฟกซ์: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd.

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law : •Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. •Unused postage stamps, post cards, etc. •Certificate stamps stipulated by law. •Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

Trademarks •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub, and Cloud On-Demand Print are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. •Apple, Mac, macOS, OS X, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. •Mopria, the Mopria Logo, and the Mopria Alliance word mark and logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. •All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.



For Your Safety

Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

The information is as of July, 2022. PIC-0188 TH (2201-R1)