

ApeosPort® 3410SD

A4 黑白多功能事務機

特性











列印

傳真

掃描



卓越性能和生產力

- 精巧外型可隨意放置於桌面或面積較小的辦 公空間
- 黑白列印速度最高可達每分鐘 34 面
- 內建自動單面送稿機,支援掃描速度黑白每分鐘達 23 面、彩色 7 面,另提供 250 張標準紙匣
- 內建 Wi-Fi、乙太網路及 USB 連線

安全性

- 機密列印功能防止資訊外洩
- 防範外部對印表機的存取控制
- 可刪除暫存於記憶體的資料設定


操作簡單

- 雙行顯示可輕鬆監控設備重要資訊
- 支援 ID 卡複印功能,輕鬆將 ID 卡正反面複 印在紙張的同一面
- 支援 Mopria®和 AirPrint, 行動列印隨處可印

環保節能

- 支援雙面列印可節省紙張
- 支援 ECO 模式,可輕鬆預設紙張和碳粉的節 省模式





ApeosPort 3410SD 主要規格和功能

| 列印 | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| 操作面板 | 雙行式液晶顯示器 | | |
| 列印速度(A4/最高可達) | 每分鐘 34 面 | | |
| 首張列印時間*1 | 8秒 | | |
| 列印解析度 | 2400CQ, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200CQ | | |
| 記憶體 | 512 MB | | |
| 硬碟 | 不支援 | | |
| 複印 | | | |
| 複印速度(A4) | 34 cpm | | |
| 首頁複印時間*2 | 8.0 秒 | | |
| 掃描 | | | |
| 掃描器類型 / 從自動送稿機掃描 | ADF(單次單面掃描) | | |
| 掃描速度 | 黑色每分鐘最高可達:23 面(A4) / 25 面(Letter) | | |
| | 彩色每分鐘最高可達:7面(A4) / 8面(Letter) | | |
| 自動送稿機紙張容量 | 50 張 (75 gsm 紙張) | | |
| 傳真 | | | |
| 傳輸速度 | 最高可達 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps | | |
| 碳粉匣與感光鼓 | | | |
| 碳粉匣容量 | 3,000 頁黑色標準容量碳粉匣 / 6,000 頁黑色高容量碳粉匣 | | |
| 感光鼓成像套件容量 | 12,000 頁(參考印量是以 Letter 及 A4 紙張 5%覆蓋率,每次列印三張計算) | | |
| 隨機碳粉匣 | 700 頁隨機碳粉匣 | | |
| 紙張處理 | | | |
| 標準紙盤 | 250 張標準紙盤,單張手送紙盤,150 張輸出承接盤,自動雙面 | | |
| 紙張輸入容量 | 250+1 張(75 gsm 紙張) | | |
| 紙張輸出容量 | 150 張(75 gsm 紙張) | | |
| 紙張材質 | 標籤紙,厚卡紙,普通紙,信封 | | |
| 紙張大小 | A6, Oficio, 7 3/4Envelope, 9Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5Envelope, statement, C | | |
| | Envelope, Executive(184 X 267mm), DL Envelope, Folio(216X330mm), 10 Envelope | | |
| 一般規格 | | | |
| 標準連接埠 | 乙太網路 10/100BaseTX(RJ-45), USB 2.0 規範高速認證 (B型), 802.11b/g/n 無線網路 | | |
| 噪音值(運轉時) | 列印時: 52 dBA、複印時: 55 dBA、掃描時: 52 dBA | | |
| 指定操作環境* ³ | 濕度:相對濕度 15 至 80%*4 | | |
| | 溫度:10至32°C*5(排除冷凝因素) | | |
| 尺寸(公釐 - 高 x 長 x 深)/重量(公) | 斤) 352 x 415 x 360 公釐 / 11.4 公斤 紅毛州煙進紅般開於,直到延延後線自承接般於山,數值可能用輸出環境不同產生美界。 *2:數值可能用輸出環境不同 | | |

^{*1:}首張列印時間是指當設備開始列印時,首頁紙張從標準紙盤開始,直到紙張後緣自承接盤輸出。數值可能因輸出環境不同產生差異。 *2:數值可能因輸出環境不同產 生差異。 *3:根據所使用的紙張,值到達到使用前環境的溫度和濕度以及印表機內部適合安裝環境之前,列印品質可能會下降。 *4:當濕度為 80%時,溫度為 25.5° C 或更低。*5:當溫度為 32° C 時,濕度為 45%或更低。

消耗品*1

| 產品名稱 | 商品編號 | 可列印頁數 |
|-----------------|----------|--------------|
| 黑色標準容量回收計劃碳粉匣*2 | CT203483 | 最多達 3,000 頁 |
| 黑色高容量回收計劃碳粉匣*2 | CT203482 | 最多達 6,000 頁 |
| 黑色高容量碳粉匣 | CT203528 | 最多達 6,000 頁 |
| 感光鼓成像套件 | CT351281 | 最多達 12,000 百 |

^{*1:}根據 ISO/IEC 19752 標準的公佈值。可列印頁數的實際數量可能與公佈的值有很大差異,具體取決於列印內容、紙張尺寸、紙張類型、使用條件、開啟 / 關閉裝置電 源時的初始化作業、保持列印品質的調優作業以及其他相關使用環境條件。

備註

使用回收計劃消耗品後仍可安裝無單次使用限制的消耗品,這些消耗品可 由您或第三方重新充填或再製。惟若於保固期內使用非台灣原廠銷售耗材, 台灣原廠有權拒絕免費維修服務。更多詳細資訊,請參閱我們的網站。

台灣富士軟片資訊股份有限公司

FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.

營業本部電話:(02)2731-9099 營業本部地址:台北市敦化北路 88 號 7 樓

fujifilm.com/fbtw

保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。
•FUJIFILM 與 FUJIFILM LOGO 為 FUJIFILM Corporation 的註冊商標或商標。•Apple AirPrint 及 Mac 是 Apple Inc.在美國和其他國家的註冊商標。•Mopria®、Mopria®的標誌以及 Mopria Alliance™字標示和標誌是 Mopria Alliance, Inc.在美國及其他國家的註冊和/或非註冊商標和服務標章。未經授權嚴禁使用。•本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。

^{*2:} 回收計劃消耗品以優惠價格出售,客戶同意僅使用一次並將其退回給原廠進行再製造或回收。更多詳細資訊,請參閱我們的網站。