

ApeosPort® Print 4020SD

Máy in đen trắng khổ A4

Tính năng



B/W



A4



40 trang/phút



In



Hiệu suất và năng suất cao

- Tốc độ in nhanh lên đến 40 trang/phút với thời gian cho ra trang in đầu tiên chưa tới 5,9 giây
- Hỗ trợ lượng giấy đầu vào tiêu chuẩn 350 tờ và tối đa 900 tờ với khay đa năng 100 tờ và khay 550 tờ tùy chọn
- Kết nối dễ dàng với Wi-Fi, Ethernet hoặc USB tích hợp

Bảo mật



- Ngăn chặn rò rỉ thông tin với chức năng In bảo mật
- Kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng của máy in
- Hỗ trợ cài đặt cho phép xóa tệp dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ

Thao tác dễ dàng

- Thiết lập cấu hình và theo dõi các thông tin hệ thống quan trọng qua màn hình hai dòng
- Tương thích với Mopria® và AirPrint, dễ dàng in từ các thiết bị di động

Thân thiện với môi trường

- Tiết kiệm giấy nhờ chức năng in hai mặt tiêu chuẩn
- Hỗ trợ chế độ TIẾT KIỆM, dễ dàng cài đặt trước các tính năng giúp tiết kiệm giấy và mực in



Thông số kỹ thuật

In	
Màn hình hiển thị	Màn hình tinh thể lỏng 2 dòng
Tốc độ in	Đen trắng: 40 ppm (A4)
Thời gian chờ rỗng ban đầu tiên*1	Đen trắng: 5,9 giây
Độ phân giải in	Đen trắng: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Dung lượng bộ nhớ	256 MB
Ổ cứng	-
Thông tin vật tư	
Hộp mực	6.000 trang với hộp mực dung lượng cao / 20.000 trang với hộp mực dung lượng cực cao
Cụm trống mực	40.000 trang với độ phủ mực ~ 5%
Hộp mực theo máy	3.000 trang
Khả năng xử lý giấy	
Khả năng xử lý giấy bao gồm	Khay tay: 100 tờ, khay giấy và 250 tờ, Bộ đa mặt tích hợp, khay giấy rỗng 150 tờ
Khay giấy mở rộng	Bộ cấp giấy 550 tờ
Dung lượng khay giấy và	Tiêu chuẩn: 350 tờ 75 gsm / Tối đa: 900 tờ 75 gsm
Dung lượng khay giấy rỗng	150 tờ 75 gsm
Lựa chọn giấy hỗ trợ	Cord Stock, Phóng bì, Nhân, Giấy thường. (Xem thêm trong Hướng dẫn sử dụng)
Khổ giấy hỗ trợ	A6, Office 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Letter, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Univers, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Thông số cơ bản	
Cổng kết nối tiêu chuẩn	Ethernet 10/100 Base TX (RJ-45), USB Compatible with USB 2.0 Specification (Type B), Mạng không dây (802.11 b/g/n),
Độ ồn khi vận hành	53 dBA (In)
Môi trường hoạt động*2	Độ ẩm: 8% - 80%*3 độ ẩm tương đối, Nhiệt độ: 10 - 32°C*4 (không bao gồm các lỗi ngưng tụ)
Kích thước (mm - C x D x R) / Trọng lượng (kg)	222 x 368 x 363 mm / 9,3 kg

*1: Thời gian chờ rỗng khi thiết bị bắt đầu lệnh in từ khay tiêu chuẩn cho đến khi mép sau của tờ đầu tiên thoát và khay giấy rỗng. Giá trị có thể thay đổi dựa trên môi trường đầu vào. *2: Tùy thuộc vào loại giấy được sử dụng, chất lượng in có thể bị giảm cho đến khi nhiệt độ và độ ẩm môi trường ngày trước khi sử dụng và bên trong máy in phù hợp với môi trường lắp đặt. *3: Khi độ ẩm là 80%, nhiệt độ là 25,5°C hoặc ít hơn. *4: Độ ẩm là 45% hoặc ít hơn khi nhiệt độ là 32°C.

Tùy chọn

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm
Bộ cấp giấy 550 tờ	EL300955

Vật tư tiêu hao*1

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Dung lượng
Hộp mực đen sử dụng và thu hồi dung lượng cao*2	CT203550	Tối đa 6.000 tờ
Hộp mực đen sử dụng và thu hồi dung lượng cực cao*2	CT203478	Tối đa 20.000 tờ
Hộp mực đen lựa chọn thường dung lượng cực cao	CT203524	Tối đa 20.000 tờ
Cụm trống mực	CT351280	Tối đa 40.000 tờ

*1: Giá trị trung bình in trung bình được công bố theo chuẩn ISO/IEC 19752.

*2: Vật tư sử dụng và thu hồi được bán với giá đặc biệt theo thỏa thuận của khách hàng để sử dụng một lần và thu hồi cho chúng tôi để tái sản xuất hoặc tái chế. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

Lưu ý

Mặc dù vật tư sử dụng và trả lại được lắp đặt ban đầu, các vật tư tiêu hao không có thời hạn sử dụng một lần, có thể được quý khách hàng lắp đặt bên thứ ba hoặc nạp lại hoặc tái sản xuất. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

fujifilm.com/fbvn

Tầng 12, Tòa nhà Vincôm 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (84-28) 38 290 038 Fax: (84-28) 38 290 032

Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

• FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. • ApeosPort ApeosPort là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. • Apple, AirPrint, và Mac là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. • Logo tên dạng chữ và logo Mopria®, Logo Mopria®, và Mopria Alliance™ là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm sử dụng khi không được phép. • Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

Thông tin áp dụng vào tháng 4 năm, 2023. PIC-0202 (2206-R1)