

ApeosPort Print 4730SD

Máy in đen trắng khổ A4

Tính năng



B/W

In



47 trang/phút



Tùy chọn



Hiệu suất và năng suất cao

- Tốc độ in nhanh lên đến 47 trang/phút với thời gian cho ra trang in đầu tiên chưa tới 6 giây
- Hỗ trợ nạp giấy lên đến 650 tờ theo tiêu chuẩn với khay đa năng 100 tờ. Có thể thêm đến 3 khay 550 tờ tùy chọn để đạt được sức chứa tối đa 2.300 tờ
- Xử lý vật liệu in linh hoạt, hỗ trợ cả giấy bìa, vật liệu in có kích thước nhỏ và phong bì
- Hỗ trợ Gigabit Ethernet, USB và Wi-Fi tùy chọn giúp kết nối mạng linh hoạt
- Kết nối mạng linh hoạt. Gigabit Ethernet giúp kết nối mạng và truyền nhận dữ liệu nhanh hơn, kết nối không dây dễ dàng với bộ Wi-Fi tùy chọn

Bảo mật

- Ngăn chặn rò rỉ thông tin với chức năng In bảo mật
- Kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng của máy in
- Hỗ trợ cài đặt cho phép tùy chọn xóa tệp dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ và đĩa cứng

Thao tác dễ dàng


- Được trang bị màn hình màu cảm ứng 4,3 inch. Thao tác dễ hiểu và dễ sử dụng như In từ ổ USB, In bảo mật và Xác nhận tác vụ
- Tương thích với Mopria® và AirPrint, dễ dàng in từ các thiết bị di động
- In dễ dàng mà không cần PC. Ngoài tính năng In từ ổ USB, bạn cũng có thể in tài liệu* trên máy chủ hoặc trang web với tính năng Bookmark

*: PDF/TIFF/JPEG

Thân thiện với môi trường


- Tiết kiệm giấy nhờ chức năng in hai mặt tiêu chuẩn
- Hỗ trợ chế độ TIẾT KIỆM, dễ dàng cài đặt trước các tính năng giúp tiết kiệm giấy và mực in

Bảng điều khiển màu cảm ứng 4,3 inch



Tùy chọn	Khay 250 tờ*
Tùy chọn	Khay 550 tờ*
Tùy chọn	Khay có khóa 550 tờ*

*: Có thể thêm tối đa 3 khay. (Có thể kết hợp nhiều loại khay khác nhau)



Thông số kỹ thuật

In	
Màn hình hiển thị	Màn hình cảm ứng màu kích thước 4,3-inch (10,9 cm)
Tốc độ in	Đen trắng: 47 ppm (A4)
Thời gian cho ra bản in đầu tiên	Đen trắng: 6 seconds
Độ phân giải in	Đen trắng: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Dung lượng bộ nhớ	1024 MB
Ổ cứng	Tùy chọn
Thông tin vật tư	
Hộp mực	25.000 trang với hộp mực dung lượng cực cao
Cụm trống mực	60.000 trang với độ phủ mực ~ 5%
Hộp mực theo máy	6.000 trang
Khả năng xử lý giấy	
Khả năng xử lý giấy bao gồm	Khay tay: 100 tờ, Khay giấy vào: 550 tờ, Bộ đảo mặt tích hợp, Khay giấy ra: 250 tờ
Khay giấy mở rộng	Bộ cấp giấy 250 tờ, Bộ cấp giấy 550 tờ, Bộ cấp giấy 550 tờ có thể khóa
Dung lượng khay giấy vào	Tiêu chuẩn: 650 tờ 75 gsm / Tối đa: 2300 tờ 75 gsm
Dung lượng khay giấy ra	250 tờ 75 gsm
Loại giấy hỗ trợ	Card Stock, Phong bì, Nhân, Giấy thường, Giấy bóng (Xem thêm trong Hướng dẫn sử dụng)
Khổ giấy hỗ trợ	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Thông số cơ bản	
Cổng kết nối tiêu chuẩn	One Internal Card Slot, Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified Port (Type A)
Wi-Fi	Tùy chọn (Mạng không dây 802.11 a/b/g/n/ac)
Độ ồn khi vận hành	In: 56 dBA
Môi trường hoạt động ^{*1}	Độ ẩm: 8 to 80% ^{*2} độ ẩm tương đối, Nhiệt độ: 10 to 32°C ^{*3} (không bao gồm các lỗi do ngưng tụ)
Kích thước (mm - C x D x R) / Trọng lượng (kg)	303 x 399 x 374 mm / 16,1 kg

*1 : Tùy thuộc vào loại giấy được sử dụng, chất lượng in có thể bị giảm cho đến khi nhiệt độ và độ ẩm môi trường ngay trước khi sử dụng và bên trong máy in phù hợp với môi trường lắp đặt.*2 : Khi độ ẩm là 80%, nhiệt độ là 25,5°C hoặc ít hơn. *3 : Độ ẩm là 45% hoặc ít hơn khi nhiệt độ là 32°C

Tùy chọn

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm
Bộ cấp giấy 250 tờ	EL300954
Bộ cấp giấy 550 tờ	EC104315
Bộ cấp giấy 550 tờ có khóa	EC104334
Bộ chuyển đổi mạng không dây	EC104320
Ổ cứng 500GB	EL300956

Vật tư tiêu hao ^{*1}

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Dung lượng
Hộp mực đen sử dụng và thu hồi dung lượng cực cao ^{*2}	CT203475	Tối đa 25.000 trang
Hộp mực đen loại thường dung lượng cực cao	CT203521	Tối đa 25.000 trang
Cụm trống mực sử dụng và thu hồi ^{*2}	CT351279	Tối đa 60.000 trang
Cụm trống mực loại thường	CT351308	Tối đa 60.000 trang

*1 : Giá trị trang in trung bình được công bố theo chuẩn ISO/IEC 19752.

*2 : Vật tư Sử dụng và thu hồi được bán với giá đặc biệt theo thỏa thuận của khách hàng để sử dụng một lần và thu hồi cho chúng tôi để tái sản xuất hoặc tái chế. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

Lưu ý

Mặc dù vật tư Sử dụng và thu hồi được lắp đặt ban đầu, các vật tư tiêu hao không có thời hạn sử dụng một lần, có thể được quý khách hàng hoặc bên thứ ba nạp lại hoặc tái sản xuất. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

fujifilm.com/fbvn

Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (84-28) 38 290 038 Fax: (84-28) 38 290 032

• FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. • ApeosPort ApeosPort là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. • Apple, AirPrint, và Mac là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. • Logo tên dạng chữ và logo Mopria®, Logo Mopria™, và Mopria Alliance™ là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm sử dụng khi không được phép. • Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

Thông tin áp dụng vào tháng 2 năm, 2022. PIC-0201 (2202)