

ApeosPort® Print C2410SD

Máy in màu khổ A4

Tính năng



Colour



24 trang/phút



In



Hiệu suất và năng suất cao

- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian làm việc
- Tốc độ in màu nhanh lên đến 24 trang/phút với thời gian cho ra trang in đầu tiên chưa tới 10,9 giây
- Xử lý vật liệu in linh hoạt, hỗ trợ cả giấy bìa, vật liệu in có kích thước nhỏ và phong bì
- Kết nối dễ dàng với Wi-Fi, Gigabit Ethernet hoặc USB tích hợp

Bảo mật



- Ngăn chặn rò rỉ thông tin với chức năng In bảo mật
- Kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng của máy in
- Hỗ trợ cài đặt cho phép xóa tệp dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ

Thao tác dễ dàng

- Thiết lập cấu hình và theo dõi các thông tin hệ thống quan trọng qua màn hình LCD hai dòng
- Tương thích với Mopria® và AirPrint, dễ dàng in từ các thiết bị di động

Thân thiện với môi trường

- Tiết kiệm giấy nhờ chức năng in hai mặt tiêu chuẩn
- Hỗ trợ chế độ TIẾT KIỆM, dễ dàng cài đặt trước các tính năng giúp tiết kiệm giấy và mực in



Specifications

Printing	
Màn hình hiển thị	Màn hình tinh thể lỏng 2 dòng
Tốc độ in	Đen trắng: 24 ppm (A4) / Màu: 24 ppm (A4)
Thời gian cho ra bản in đầu tiên*1	Đen trắng: 10,9 giây / Màu: 10,9 giây
Độ phân giải in	Đen trắng: 4800 Colour Quality, 600 x 600 dpi / Màu: 600 x 600 dpi, 4800 Colour Quality
Dung lượng bộ nhớ	512 MB
Ổ cứng	-
Thông tin vật tư	
Hộp mực	4.500 trang đen trắng / 4.500 trang màu (CMY) với hộp mực dung lượng cao 1.500 trang đen trắng / 1.500 trang màu (CMY) với hộp mực chuẩn
Hộp mực theo máy	750 trang đen trắng, 500 trang màu (CMY)
Khả năng xử lý giấy	
Khả năng xử lý giấy bao gồm	Khay giấy vào: 250 tờ, Khay giấy ra 100 tờ, Bộ đảo mặt tích hợp, Khay tay
Dung lượng khay giấy vào	250+1 tờ 75 gsm
Dung lượng khay giấy ra	100 tờ 75 gsm
Loại giấy hỗ trợ	Hagaki Card, Nhãn, Card Stock, Giấy thường, Phong bì, Giấy in ảnh. (Xem thêm trong Hướng dẫn sử dụng)
Khổ giấy hỗ trợ	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Thông tin chung	
Cổng kết nối tiêu chuẩn	Mạng không dây (802.11b/g/n), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Độ ồn khi vận hành	52 dBA (In)
Môi trường hoạt động*2	Độ ẩm: 8 to 80%*3 độ ẩm tương đối, Nhiệt độ: 10 to 32°C*4 (không bao gồm các lỗi do ngưng tụ)
Kích thước (mm - C x D x R) / Trọng lượng (kg)	244 x 412 x 395 mm / 16,1 kg

*1: Thời gian từ khi thiết bị bắt đầu lệnh in từ khay tiêu chuẩn cho đến khi mép sau của trang đầu tiên thoát vào khay giấy ra. Giá trị có thể thay đổi dựa trên môi trường đầu ra. *2: Tùy thuộc vào loại giấy được sử dụng, chất lượng in có thể bị giảm cho đến khi nhiệt độ và độ ẩm môi trường ngay trước khi sử dụng và bên trong máy in phù hợp với môi trường lắp đặt. *3: Khi độ ẩm là 80%, nhiệt độ là 25,5°C hoặc ít hơn. *4: Độ ẩm là 45% hoặc ít hơn khi nhiệt độ là 32°C.

Vật tư tiêu hao *1

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Dung lượng
Hộp mực K sử dụng và thu hồi chuẩn*2	CT351267	Tối đa 1.500 trang
Hộp mực C sử dụng và thu hồi chuẩn*2	CT351268	Tối đa 1.500 trang
Hộp mực M sử dụng và thu hồi chuẩn*2	CT351269	Tối đa 1.500 trang
Hộp mực Y sử dụng và thu hồi chuẩn*2	CT351270	Tối đa 1.500 trang
Hộp mực K sử dụng và thu hồi dung lượng cao*2	CT351263	Tối đa 4.500 trang
Hộp mực C sử dụng và thu hồi dung lượng cao*2	CT351264	Tối đa 4.500 trang
Hộp mực M sử dụng và thu hồi dung lượng cao*2	CT351265	Tối đa 4.500 trang
Hộp mực Y sử dụng và thu hồi dung lượng cao*2	CT351266	Tối đa 4.500 trang
Hộp mực K loại thường	CT351291	Tối đa 4.500 trang
Hộp mực C loại thường	CT351292	Tối đa 4.500 trang
Hộp mực M loại thường	CT351293	Tối đa 4.500 trang
Hộp mực Y loại thường	CT351294	Tối đa 4.500 trang
Hộp mực thải	CWAA0973	Tối đa 15.000 trang

*1: Giá trị trung bình của in đen trắng hoặc màu CMY liên tục được tính theo việc in một mặt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19798.
*2: Vật tư Sử dụng và thu hồi được bán với giá đặc biệt theo thỏa thuận của khách hàng để sử dụng một lần và thu hồi cho chúng tôi để tái sản xuất hoặc tái chế. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

Lưu ý
Mặc dù vật tư Sử dụng và thu hồi được lắp đặt ban đầu, các vật tư tiêu hao không có thời hạn sử dụng một lần, có thể được quý khách hàng hoặc bên thứ ba nạp lại hoặc tái sản xuất. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.