

ApeosPrint 6340

Máy in đen trắng A4 hàng đầu

Nhanh, đẹp mắt, khả năng cấp giấy và hoàn thiện nhanh chóng



Thời đại mới, Apeos mới

"Apeos" mới mang đến các tính năng tân tiến với mức độ bảo mật cao và khả năng vận hành dễ dàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa theo thời đại. Các thiết bị "Apeos" có thể kết nối liền mạch với nhiều giải pháp và dịch vụ nhằm hiện thực hóa phong cách làm việc từ xa mới một cách nhanh chóng - làm việc mọi lúc, mọi nơi.



Đen trắng / A4 63 trang/phút



Kết nối USB, Ethernet, Wi-Fi*

*Tùy chọn.

Chất lượng in ấn tuyệt vời

- Độ phân giải in lên đến 1200 x 1200 dpi
- Mức Super EA-Eco cho chữ và đường thẳng được in ra mịn màng

Bản in ra nhanh chóng, không mất thời gian chờ đợi

- Thời gian khởi động nhanh và bản in ra nhanh chóng để đạt hiệu quả cao hơn
- Tốc độ in lên đến 63 trang/phút trên khổ A4
- Dung lượng giấy tối đa 3250 tờ - Có thể mở rộng cho nhu cầu in ấn số lượng lớn
- In 2 mặt tự động
- Hộp mực trữ lượng cao
- Tuổi thọ máy lên đến 1000000 trang

Hỗ trợ ECO

- Chức năng tiết kiệm mực theo mức tăng 1%
- Mức Super EA-Eco: Quá trình sấy ở nhiệt độ thấp góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng.

Linh hoạt. An toàn. Đáng tin cậy

Văn phòng giờ đây có thể dễ dàng sử dụng các thiết bị FUJIFILM khác nhau nhờ các chức năng được chia sẻ chung trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Hỗ trợ phong cách làm việc linh hoạt

Hỗ trợ môi trường mạng LAN không dây*.

- Nhờ khả năng hỗ trợ mạng không dây, thiết bị có thể được lắp đặt ở bất kỳ đâu trong văn phòng của bạn
- Có thể kết nối tối đa năm thiết bị Wi-Fi Direct cùng một lúc
- Bạn có thể dễ dàng in từ các thiết bị di động bằng Print Utility, AirPrint và Mopria® Print Service

*Tùy chọn

In ra từ bất kỳ máy in nào trong văn phòng

Với Serverless On-Demand Print (In theo nhu cầu không qua máy chủ)*, bạn có thể in linh hoạt và thu thập bản in từ bất kỳ máy in nào được kết nối.

- Cải thiện năng suất bằng cách in từ một thiết bị khả dụng khác khi thiết bị hiện tại đang được sử dụng
- Có thể liên kết tới 100 thiết bị

*Tùy chọn

Bảo vệ thông tin quan trọng

- Ngăn chặn rò rỉ thông tin trên giấy với tính năng In bảo mật và In xác thực cá nhân với đăng nhập thẻ IC*. Với Nhật ký ảnh*, nhật ký lệnh và hình ảnh có thể được lưu trữ và quản lý, cho phép điều tra nhanh chóng khi rò rỉ thông tin.
- Hỗ trợ giao thức bảo mật WPA3 mới nhất cho mạng LAN không dây, sử dụng TPM (Trusted Platform Module) 2.0 làm chip bảo mật tuân theo các tiêu chuẩn mới nhất với mã hóa nâng cao. Phát hiện tấn công vào phần mềm thiết bị, và tính năng tự sửa chữa bảo vệ và sửa chữa phần mềm thiết bị để đối phó với các thủ đoạn tấn công. Cung cấp môi trường làm việc mạnh mẽ và an toàn hơn với tính năng bảo mật nâng cao trên cả phần cứng và phần mềm.

*Tùy chọn.

Hệ thống hỗ trợ đáng tin cậy

Từ việc thay thế vật tư tiêu hao cho đến những hỏng hóc thiết bị không mong muốn, hầu hết các vấn đề đều có thể được giải quyết mà không cần chờ liên hệ dịch vụ hoặc đại diện bán hàng.

- Giải quyết sự cố bằng chức năng "Trợ giúp" trên thiết bị
- "Hỗ trợ từ xa" với sự trợ giúp của các tổng đài viên



Mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn, ApeosPrint 6340 có thể được lắp đặt theo cách bạn mong muốn

Bố cục đơn giản với điều hướng dễ dàng

Giao diện người dùng có nền tối màu, đem đến độ tương phản tốt hơn để dễ dàng nhận biết

- Các biểu tượng được cách đều nhau để dễ nhận biết
- Khả năng tùy chỉnh màn hình chính theo sở thích cá nhân để dễ dàng truy cập vào các chức năng thường được sử dụng
- Hiển thị ánh sáng để nhận thấy báo hiệu công việc hoàn tất hoặc có lỗi
- Thông báo bằng âm thanh nhẹ để cảnh báo và thu hút sự chú ý




Bảng điều khiển cảm ứng màu 5-inch

Thông minh và có thể mở rộng

- 1. Bảng điều khiển cảm ứng màu 5-inch:**
Bảng điều khiển cảm ứng màu trực quan cho phép bạn tìm kiếm một cách nhanh chóng
- 2. Cổng USB*1:**
Sử dụng ổ USB của riêng bạn để in trực tiếp
- 3. Khay giấy ra:**
Sức chứa 500 tờ
- 4. Khay tay (150 tờ):**
Hỗ trợ nhiều loại giấy khác nhau như phong bì và bưu thiếp
- 5. Khay tiêu chuẩn (550 tờ):**
Cho người dùng tiêu chuẩn. Hỗ trợ nhiều loại và kích cỡ giấy khác nhau
- 6. Bộ cấp giấy 550 tờ*1 (550 tờ):**
Có thể lắp đặt tối đa bốn Bộ cấp giấy 550 tờ tùy chọn
- 7. Bộ nạp trữ lượng lớn*1 (2000 tờ):**
Khả năng nạp giấy tối đa 3250 tờ*2 để hỗ trợ nhu cầu in ấn số lượng lớn
- 8. Bánh xe nhỏ*1:**
Dễ dàng lắp đặt và di chuyển trên sàn
- 9. Tủ*1:**
Thuận tiện cho việc lưu trữ giấy và vật tư tiêu hao
- 10. Đầu đọc thẻ IC*1:**
Bạn có thể sử dụng In xác thực cá nhân với thẻ IC của mình

*1: Tùy chọn

*2: Chuẩn + Bộ cấp giấy 550 tờ + Bộ nạp trữ lượng lớn



Hoàn thiện với Bộ hoàn thiện S hoặc Hộp thư

Bộ hoàn thiện S, loại tiết kiệm không gian


In theo từng bộ và dập ghim
tối đa 50 tờ

Ghi chú: Chỉ ghim đơn



Hộp thư 4 ngăn

Dễ dàng in theo từng bộ /
phân loại với mỗi khay
hỗ trợ tối đa 100 tờ



ApeosPrint 6340 Chức năng và Thông số kỹ thuật

Mục	Mô tả
Phương thức in	In Khô LED*1
Thời gian khởi động	37 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C). 20 giây hoặc ít hơn từ Chế độ nghỉ.
Tốc độ in*2	1 mặt: 63 trang/phút 2 mặt: 55 trang/phút
Thời gian cho ra bản in đầu tiên*3	3,6 giây (A4)
Độ phân giải in ấn	Chuẩn [Trình Điều Khiển PCL] Chuẩn: 1200 x 1200 dpi, Chất lượng cao: 1200 x 1200 dpi, Độ phân giải cao: 1200 x 1200 dpi
	Tùy chọn [Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Tốc độ cao (Tiêu chuẩn): 1200 x 1200 dpi, Chất lượng cao: 1200 x 1200 dpi, Độ phân giải cao: 1200 x 1200 dpi
Khay tiêu chuẩn	A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5 Khô Giấy Tỳ Chính (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 190,5 - 355,6 mm)
	A6, JIS B6, A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), 8 x 10" (203,2 x 254,0 mm), Letter, 215 x 315 mm, , 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5 Khô Giấy Tỳ Chính (Chiều rộng: 64 - 215,9 mm, Chiều Dài: 127 - 520 mm)
Khay tùy chọn	Bộ cấp giấy 550 tờ: A5, JIS B5, A4, Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal Khô Giấy Tỳ Chính (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 190,5 - 355,6 mm) Bộ nạp trữ lượng lớn: A4, Letter
	A4, JIS B5, A5, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Executive (184 x 267 mm) Khô Giấy Tỳ Chính (Chiều rộng: 139,7 - 215,9 mm, Chiều Dài: 203,2 - 355,6 mm)
Trọng lượng giấy*4	Khay tiêu chuẩn: 60 - 220 gsm Khay tay: 60 - 220 gsm Bộ cấp giấy 550 tờ: 60 - 220 gsm Bộ nạp trữ lượng lớn: 60 - 176 gsm In hai mặt: 60 - 176 gsm
	Chuẩn: Khay tiêu chuẩn: 550 tờ Khay tay: 150 tờ
	Tùy chọn: Bộ cấp giấy 550 tờ: 550 tờ Bộ nạp trữ lượng lớn: 2000 tờ
	Tối đa: 3250 tờ [Chuẩn + Bộ cấp giấy 550 tờ + Bộ nạp trữ lượng lớn]
Dung lượng khay giấy ra*5	500 tờ (Úp mặt)
CPU	ARM Dual Core 1,3 GHz
Dung lượng bộ nhớ	4 GB (Tối đa: 4 GB)
Dung lượng thiết bị lưu trữ*6	3,6 GB, Tùy chọn: 128 GB*7
Ngôn ngữ mô tả trang	Chuẩn: PCL5 / PCL6 Tùy chọn: Adobe® PostScript® 3™
Hệ điều hành hỗ trợ*8	Chuẩn [Trình Điều Khiển PCL] Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit)
	Tùy chọn [Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13
Khả năng kết nối	Chuẩn: Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0, USB2.0 Tùy chọn: LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)
Giao thức mạng	TCP/IP (Ipd, IPP, Port9100)
Cung cấp nguồn điện*9	AC220-240 V +/- 10%, 8 A, Thông thường 50/60 Hz
Tiếng ồn Hoạt Động*10*11	Đang Hoạt Động: 7,4 B, 56 dB (A) Chế độ sẵn sàng: 5,8 B, 27 dB (A)
Mức tiêu thụ điện tối đa	Tối đa: 1200 W (AC220 V +/- 10%) 1340 W (AC240 V +/- 10%) 0,4 W (AC230 V +/- 10%)
	Trung Bình: Chế độ sẵn sàng: 68 W (AC230 V +/- 10%) Đang Hoạt Động: 787 W (AC230 V +/- 10%)
Kích thước*12	Rộng 427,5 x Sâu 464,5 x Cao 443,4 mm
Trọng lượng*13	23,1 kg (Bao gồm các vật tư tiêu hao và trống máy) 22,0 kg (Không bao gồm các vật tư tiêu hao và trống máy)

- *1: LED + Máy In Khô.
- *2: Khi In Bàn Gốc Liên Tục ở khổ A4 (Tron). Hiệu suất có thể giảm tùy thuộc vào loại giấy và khổ giấy. Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
- *3: Khi nạp giấy từ khay nạp giấy của máy. Giá trị số khác nhau tùy theo môi trường giấy ra.
- *4: Chúng tôi đề nghị sử dụng loại giấy đã được đề nghị của FUJIFILM Business Innovation. Có thể không có bản in chính xác theo yêu cầu.
- *5: Giấy 80 gsm.
- *6: Người sử dụng sẽ không dùng hết toàn bộ Dung lượng thiết bị lưu trữ của thiết bị.
- *7: Khi có lắp đặt Bộ lưu trữ (SSD) tùy chọn.
- *8: Để biết thêm các thông tin mới nhất cho hệ điều hành được hỗ trợ, vui lòng tham khảo trên trang web của chúng tôi.
- *9: Khuyến nghị sử dụng ổ cắm điện cung cấp mức công suất nêu trên. Dòng điện tối đa do bảng máy: 8 A.
- *10: Được đo theo ISO7779. Đơn vị B: Mức Âm Thanh Nguồn Điện LWAd, Đơn vị dB: Mức Áp Suất Âm Lan Tỏa LpAm (vị trí của người đứng ngoài, làm giá trị tham chiếu).
- *11: Chỉ đối với thân máy chính.
- *12: Bộ cấp giấy 550 tờ (Chiều cao): 123 mm (Chiều cao gia tăng khi tùy chọn được cài đặt)
- *13: Bao gồm Hộp mực. Bộ cấp giấy 550 tờ: 6,6 kg.

Bộ nạp trữ lượng lớn (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Khô giấy	A4, Letter
Trong lượng giấy	60 - 176 gsm
Công suất nạp / Số khay*	2000 tờ x 1 - Khay
Kích thước	Rộng 724,2 x Sâu 772,1 x Cao 459 mm
Trong lượng	24 kg

*: Giấy 80 gsm.

Bộ hoàn thiện S (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Loại	Sắp xếp (Có chia bộ) / Xếp chồng (Có chia bộ)
Khô giấy	A4, JIS B5, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Kích cỡ tài liệu pháp luật Khô Giấy Tỳ Chính (Chiều rộng: 176,0 - 215,9 mm, Chiều Dài: 250,0 - 355,6 mm)
	A4, JIS B5, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal Khô Giấy Tỳ Chính (Chiều rộng: 176,0 - 215,9 mm, Chiều Dài: 250,0 - 355,6 mm)
Trong lượng giấy	60 - 220 gsm
Dung lượng khay giấy*1	Khay bộ hoàn thiện [Không có tính năng dập ghim] 500 tờ (80 gsm hoặc ít hơn) [Có dập ghim] 60 bộ hoặc 300 tờ (90 gsm hoặc ít hơn)
	Khay giấy ra: 500 tờ Độ dày: 50 tờ (90 gsm hoặc ít hơn)
Dập ghim	Kích cỡ Giấy*2: Tối đa: A4, Letter Tối thiểu: JIS B5
	Trong lượng giấy: 60 - 220 gsm Vị trí: Dập ghim đơn
Kích thước	Rộng 478 x Sâu 451 x Cao 248 mm
Trong lượng	6,8 kg

*1: Giấy 70 gsm.

*2: Các vị trí dập ghim có sẵn thay đổi tùy thuộc vào khổ giấy.

Hộp thư (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Loại	Hộp thư Sắp xếp 4 ngăn / Xếp chồng
Khô giấy	Hộp thư A4, JIS B5, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal Khô Giấy Tỳ Chính (Chiều rộng: 176,0 - 215,9 mm, Chiều Dài: 250,0 - 355,6 mm)
Trọng lượng giấy	Hộp thư: 60 - 176 gsm
Dung lượng khay giấy*	Hộp thư: Mỗi thùng 100 tờ Khay giấy ra: 400 tờ
Kích thước	Rộng 411 x Sâu 451 x Cao 248 mm
Trong lượng	5,3 kg

*: Giấy 70 gsm.

Ghi chú

- 1) Nếu chương tiện lưu trữ (chẳng hạn như ổ đĩa cứng) của thiết bị cơ bản bị hỏng, việc mất mát các dữ liệu đã nhận, dữ liệu tích lũy, các dữ liệu cài đặt đã lưu, v.v... có thể xảy ra. Trong mọi trường hợp Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiết bị nào phát sinh từ việc mất mát dữ liệu.
- 2) Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.

fujifilm.com/fbvn

FUJIFILM

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

Trụ sở chính

Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: (84-28) 38 290 038 Fax: (84-28) 38 290 032

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 14, Tòa nhà VCCI 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38 241 063 Fax: (84-24) 38 241 113

Chi nhánh Hải Phòng

P.515, Tầng 5, toà nhà TD Business Center, đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3859 236 Fax: (84-225) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (84-236) 3892 896 Fax: (84-236) 3892 895

Kiểm máy sẵn có tùy thuộc vào quốc gia/ khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện bán hàng để biết chi tiết.


Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Nghiêm cấm sao chép Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau: Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương. Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v... Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật. Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình nghệ thuật, etc...) bị nghiêm cấm từ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

Nhãn hiệu FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. ApeosPrint là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. Apple, Mac, macOS, OS X, và AirPrint là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. Adobe, logo Adobe, PostScript, logo là các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Logo tên dạng chữ và logo Mopria®, Logo Mopria®, và Mopria Alliance™ là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác.

Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

An toàn sử dụng

-  Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn cẩn thận để sử dụng đúng cách.
- Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
- Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.