

Versant 3100i Press Chức năng và Thông số kỹ thuật

Đã liệt kê các tùy chọn không thể nêu trong tài liệu quảng cáo.

Bộ nạp trữ lượng lớn C1-DS thứ 2 (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Khổ giấy*1	Khổ Tiêu Chuẩn: Tối đa A3, 11 x 17", Tối thiểu A6 Khổ Giấy Tùy Chỉnh: 98 x 148 mm - 330 x 488 mm
Trọng lượng giấy	52 - 350 gsm
Công suất nạp / Số khay*2	2000 tờ x 2 -Khay
Cung cấp nguồn điện	AC100-120 V +/- 10 %, 5 A, AC220-240 V +/- 10 %, 3 A, Thông thường 50/60 Hz
Mức tiêu thụ điện tối đa	660 W
Kích thước	Rộng 988 x Sâu 762 x Cao 992 mm
Trọng lượng	235 kg

Ghi chú: Sử dụng tùy chọn này đã kết nối với Bộ nạp trữ lượng lớn C3-DS.

Ghi chú: Khi Bộ nạp trữ lượng lớn C1-DS thứ 2 được kết nối, tùy chọn Bộ chèn trang để in Biểu ngữ đã được gỡ khỏi máy in và gắn vào tùy chọn này.

*1: Khi cài đặt chức năng quét chính cho giấy từ 98 - 182 mm, cần phải có thanh dẫn bộ bừa thiếp (Bộ bừa thiếp).

*2: Giấy 90 gsm.

Bộ nạp hút khí theo chuỗi C1-DS / C1-DSXL (Tùy chọn)

Mục	Bộ nạp hút khí theo chuỗi	
	C1-DS-R + C1-DS-L*1	C1-DS-R + C1-DSXL-L*2
Khổ giấy*3	Khổ Tiêu Chuẩn: Tối đa A3, 11 x 17", Tối thiểu A6	
	Khổ Giấy Tùy Chỉnh: 98 x 148 mm - 330 x 488 mm	Khổ Giấy Tùy Chỉnh: 98 x 148 mm - 330 x 488 mm, 210 x 210 mm - 330 x 1200 mm*4 (Khay trên của mô-đun trái)
Trọng lượng giấy	52 - 400 gsm*5	
Công suất nạp / Số khay*6	2100 tờ x 2 -Khay x 2 Bộ kết nối	2100 tờ x 2 -Khay + 800 tờ*7 + 2100 tờ
Cung cấp nguồn điện	AC100-120 V +/- 10 %, 6 A, AC220-240 V +/- 10 %, 4 A, Thông thường 50/60 Hz x 2 Nguồn điện	
Mức tiêu thụ điện tối đa	880 W x 2 Nguồn điện	
Kích thước	Rộng 1980 x Sâu 762 x Cao 992 mm	Rộng 2572 x Sâu 762 x Cao 992 mm*8
Trọng lượng*9	403 kg	421 kg*8

Ghi chú: Bộ chèn trang để in Biểu ngữ được bao gồm.

Ghi chú: Bộ nạp hút khí theo chuỗi C1-DSXL-L chỉ có thể nạp giấy dài từ Khay trên.

*1: C1-DS-R và C1-DS-L phải đi kèm với nhau.

*2: C1-DS-R, C1-DSXL-L và Bộ biểu ngữ cho Bộ nạp hút khí C1-DSXL phải đi kèm với nhau.

*3: Khi cài đặt chức năng quét chính cho giấy từ 98 - 182 mm, cần phải có thanh dẫn bộ bừa thiếp (Bộ bừa thiếp).

*4: In tự động 2 mặt hỗ trợ khổ giấy lên đến 330x864 mm.

*5: Đối với giấy dài lên đến 330 x 488 mm - 330x660 mm: 52 - 350 gsm; đối với giấy lên đến 330x864 mm: 52 - 300 gsm; đối với giấy lên đến 330x1200 mm: 52 - 256 gsm. In tự động 2 mặt hỗ trợ trọng lượng giấy lên đến 300 gsm.

*6: Giấy 90 gsm.

*7: 100 tờ đối với giấy dài hơn 864 mm (90 gsm).

*8: Tùy chọn Bộ biểu ngữ cho Bộ nạp hút khí C1-DSXL được bao gồm.

*9: Bao gồm Bộ chèn trang để in Biểu ngữ.

Ghi chú

1) Để phù hợp với thông số kỹ thuật trọng lượng giấy, chúng tôi khuyên cáo sử dụng giấy được. Fuji Xerox khuyến cáo. Tài liệu có thể không được in một cách chính xác tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.

2) Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.