

ApeosPort-VII P5021

Cổng kết nối thông minh tới phong cách làm việc mới.



Máy in đen trắng A4 thông minh và mạnh mẽ hỗ trợ phong cách làm việc thông minh của bạn.

ApeosPort-VII P5021 mang đến chất lượng hình ảnh in ấn tuyệt vời, khả năng kết nối và năng suất cao cùng trải nghiệm người dùng trực quan với bảng điều khiển cảm ứng màu. Đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau từ nhóm làm việc tới khách hàng doanh nghiệp.



ApeosPort-VII P5021



- Máy in đen trắng thông minh
- Tốc độ in lên đến 53 tờ/phút
- Bảng điều khiển cảm ứng màu 5-inch
- Độ phân giải in lên đến 1200 x 1200 dpi
- Khả năng kết nối USB, Ethernet, Wi-Fi*

* Tùy chọn.

Tính năng thông minh

- Khả năng vận hành nâng cao với bảng điều khiển cảm ứng màu 5-inch. Bạn có thể cá nhân hóa các biểu tượng trên màn hình để thực hiện luồng công việc thường xuyên dễ hơn và nhanh hơn.
- Dù được sử dụng như máy tính để bàn hay thiết bị có bàn phím điều khiển, bảng điều khiển cảm ứng có thể điều chỉnh đều giúp bạn dễ dàng vận hành thiết bị. Âm thanh và đèn dễ chịu mang đến trải nghiệm người dùng trực quan.
- Bạn có thể tham khảo FAQ và hướng dẫn người dùng trên **Màn hình trợ giúp** nếu có thắc mắc về cách sử dụng. Ảnh động màu trên bảng điều khiển chạm hỗ trợ bạn dễ dàng giải quyết các vấn đề vận hành.



Dù bạn không thể tự giải quyết vấn đề, tính năng **Hỗ trợ từ xa** cũng sẽ giúp bạn. Nhân viên của tổng đài chăm sóc khách hàng sẽ vận hành bảng điều khiển cảm ứng của bạn từ xa để giải quyết vấn đề.

- Quản lý thiết bị và kiểm soát chi phí dễ dàng với hệ thống ApeosWare Management Suite 2*. Phần mềm này có thể quản lý các thiết bị và việc sử dụng các thiết bị và cung cấp tính năng xác thực, bản in ra và ghi nhận thanh toán.

* Phần mềm được bán rời. Dự kiến được hỗ trợ.

Khả năng kết nối và tính bảo mật

- Lý tưởng cho nhân viên di chuyển liên tục cần in ấn khi đang di chuyển. Bạn có thể dễ dàng in từ các thiết bị di động nhờ các ứng dụng **Print Utility***, **AirPrint**, và **Mopria Print Service**. Khi sử dụng Print Utility, thiết bị in được xác định bằng cách giữ thiết bị di động của bạn** trên khu vực NFC trên bảng điều khiển. Hệ thống vận hành dễ dàng và đơn giản hỗ trợ các nhân viên bận rộn.



*1: Print Utility và ứng dụng miễn phí do Fuji Xerox cung cấp.

*2: Phải có thiết bị đã kích hoạt NFC.

- Ngăn ngừa rò rỉ thông tin với tính năng **In bảo mật và In xác thực cá nhân** bằng xác thực thẻ IC*. Với Image Log*, bạn có thể lưu trữ và quản lý nhật ký công việc và hình ảnh, giúp điều tra nhanh chóng khi xảy ra rò rỉ thông tin.

* Tùy chọn.

- Tính bảo mật 360° được thực hiện bằng nhiều biện pháp như mã hóa đường truyền liên lạc, mã hóa dữ liệu, nhật ký truy cập và hạn chế sử dụng. Đối tác đáng tin cậy cho kế hoạch duy trì kinh doanh liên tục của bạn.

Năng suất

- Chất lượng in vượt trội với mực Super EA-Eco và Đầu in LED, đồng thời mang đến tốc độ in nhanh 53 tờ/phút.
- Với độ tin cậy cao cùng thiết kế mạnh mẽ, máy có tuổi thọ 600000 trang. Đối tác bền bỉ cho môi trường in ấn khối lượng lớn.
- Tiết kiệm năng lượng với mực Super EA-Eco và nhiệt độ sấy thấp.
- Đáp ứng linh hoạt các nhu cầu doanh nghiệp với Bộ cấp giấy 550 tờ và Tủ tùy chọn. Bạn có thể nâng cao khả năng cấp giấy lên tới đa 2350* tờ.

* Khi lắp đặt tối đa ba Bộ cấp giấy 550 tờ. Dựa trên giấy 80 gsm.





Bảng điều khiển cảm ứng màu thân thiện với người dùng

Khi sử dụng tính năng In xác thực cá nhân, bạn có thể dễ dàng chọn và xóa tài liệu nhờ xem hình ảnh thu nhỏ hiển thị trên bảng điều khiển. Tiện lợi giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế lãng phí.



Hiển thị hình thu nhỏ của In xác thực cá nhân



Cổng USB

Thông minh và có khả năng mở rộng

- 1 Bảng điều khiển cảm ứng màu 5-inch:**
Bảng điều khiển cảm ứng màu trực quan giúp bạn tìm được thứ mong muốn nhanh chóng.
- 2 Cổng USB*:**
Sử dụng bộ nhớ USB của bạn để in trực tiếp từ USB.
* Tùy chọn.
- 3 Đầu đọc thẻ IC*:**
Bạn có thể sử dụng chức năng In xác thực cá nhân bằng thẻ IC của bạn.
* Tùy chọn.
- 4 Khay tay:**
Có thể in trên nhiều loại giấy như phong bì và bưu thiếp.
- 5 Khay tiêu chuẩn (550 tờ):**
Dành cho người dùng tiêu chuẩn. Hỗ trợ nhiều loại giấy và khổ giấy.
- 6 Bộ cấp giấy 550 tờ*¹ (550 tờ):**
Khả năng cấp giấy tối đa là 2350*² tờ. Khả năng mở rộng cao đối với nhu cầu in khối lượng lớn.
*¹: Tùy chọn.
*²: Khi lắp đặt ba Bộ cấp giấy 550 tờ.
- 7 Bánh xe nhỏ*:**
Giúp dễ dàng lắp đặt và di chuyển trên sàn.
* Tùy chọn.
- 8 Tủ*:**
Lưu trữ giấy và các vật tư tiêu hao tiện lợi.
* Tùy chọn.

Đầu đọc thẻ IC



ApeosPort-VII P5021 Chức năng và Thông số kỹ thuật

Chức năng và Thông số kỹ thuật

Mục	Mô tả
Phương thức in	In Khô LED ^{*1}
Thời gian khởi động	38 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C). 20 giây hoặc ít hơn từ Chế độ nghỉ.
Tốc độ in ^{*2}	1 mặt 53 tờ/phút 2 mặt 34,3 trang/phút
Thời gian cho ra bản in đầu tiên ^{*3}	6,0 giây (A4)
Độ phân giải in ấn	Chuẩn [Trình Điều Khiển PCL] Chuẩn: 1200 x 1200 dpi, Độ phân giải cao: 1200 x 1200 dpi, Chất lượng cao: 1200 x 1200 dpi
	Tùy chọn [Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Chuẩn: 1200 x 1200 dpi, Độ phân giải cao: 1200 x 1200 dpi, Chất lượng cao: 1200 x 1200 dpi
Khổ giấy	Khay tiêu chuẩn A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal Khổ Giấy Tùy Chỉnh (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 190 - 355,6 mm)
	Khay tay A6, JIS B6, A5, A5 LEF, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5 Khổ Giấy Tùy Chỉnh (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 127 - 355,6 mm)
	Khay tùy chọn Bộ cấp giấy 550 tờ: A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal Khổ Giấy Tùy Chỉnh (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 190 - 355,6 mm)
	In hai mặt A5, JIS B5, A4, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Executive (184 x 267 mm) Khổ Giấy Tùy Chỉnh (Chiều rộng: 139,7 - 215,9 mm, Chiều Dài: 203,2 - 355,6 mm)
Trọng lượng giấy ^{*4}	Khay tiêu chuẩn 60 - 220 gsm
	Khay tay 60 - 220 gsm
	Khay tùy chọn Bộ cấp giấy 550 tờ: 60 - 220 gsm
	In hai mặt 60 - 176 gsm
Dung lượng khay giấy ^{*5}	Chuẩn Khay tiêu chuẩn: 550 tờ Khay tay: 150 tờ
	Tùy chọn Bộ cấp giấy 550 tờ: 550 tờ
	Tối đa 2350 tờ [Chuẩn + Bộ cấp giấy 550 tờ x 3]
	Dung lượng khay giấy ra ^{*5} 250 tờ
CPU	ARM Dual Core 1,3 GHz
Dung lượng bộ nhớ	2 GB (Tối đa: 2 GB)
Dung lượng thiết bị lưu trữ ^{*6}	3,6 GB, Tùy chọn: 128 GB ^{*7}
Ngôn ngữ mô tả trang	Chuẩn PCL5 / PCL6
	Tùy chọn Adobe® PostScript® 3™
Hệ điều hành hỗ trợ ^{*8}	Chuẩn (Trình Điều Khiển PCL) Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit) Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit) Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit)
	Chuẩn (Trình Điều Khiển Mac OS X) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
	Tùy chọn (Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™) Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit) Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit) Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11

Ghi chú

- Để phù hợp với thông số kỹ thuật trọng lượng giấy, chúng tôi khuyến cáo sử dụng giấy được Fuji Xerox khuyến cáo. Tài liệu có thể không được in một cách chính xác tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.
- Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.

Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, và Mac là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác.
Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.
Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Kiểu máy sẵn có tùy thuộc vào quốc gia/ khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện bán hàng để biết chi tiết.

Nghiêm cấm sao chép

Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau :
Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương.
Các loại tem bưu phẩm, bưu thiệp không được sử dụng, v.v...
Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điều khiển nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình nghệ thuật, etc..) bị nghiêm cấm từ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

Mục	Mô tả
Khả năng kết nối	Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0, USB2.0
	Tùy chọn LAN không dây (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
Giao thức mạng	TCP/IP (lpd, IPP, Port9100)
Cung cấp nguồn điện ^{*9}	AC220-240 V +/- 10%, 8A, Thông thường 50/60 Hz
Tiếng ồn Hoạt Động ^{*10} *11	Đang Hoạt Động: 7,1 B, 56,0 dB (A)
	Chế độ sẵn sàng: 4,2 B, 26,3 dB (A)
Mức tiêu thụ điện tối đa	Tối đa 1340 W
	Chế độ nghỉ 0,5 W
	Trung Bình Chế độ sẵn sàng: 53 W Đang Hoạt Động: 732 W
Kích thước	Rộng 427,4 x Sâu 465,5 ^{*12} x Cao 407,4 ^{*13} mm
Trọng lượng ^{*14}	21,6 kg (Bao gồm các vật tư tiêu hao và Ống trụ thu nhận ảnh) 20,0 kg (Không bao gồm các vật tư tiêu hao và Ống trụ thu nhận ảnh)

- LED + Máy In Khô.
- Khi In Bản Gốc Liên Tục ở khổ A4 (Tron). Hiệu suất có thể giảm tùy thuộc vào loại giấy và khổ giấy. Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
- Khi nạp giấy từ khay nạp giấy của máy. Giá trị số khác nhau tùy theo môi trường giấy ra.
- Chúng tôi đề nghị sử dụng loại giấy được đề nghị của Fuji Xerox. Có thể không có bản in chính xác theo yêu cầu.
- Giấy 80 gsm.
- Người sử dụng sẽ không dùng hết toàn bộ Dung lượng thiết bị lưu trữ của thiết bị.
- Khi có lắp đặt Bộ lưu trữ (SSD) tùy chọn.
- Để biết thêm các thông tin mới nhất cho hệ điều hành được hỗ trợ, vui lòng tham khảo trên trang web của chúng tôi.
- Khuyến nghị sử dụng ổ cắm điện cung cấp mức công suất nêu trên. Dòng điện tối đa đo bằng máy: 8 A.
- Được đo theo ISO7779. Đơn vị B: Mức Âm Thanh Nguồn Điện LWAd. Đơn vị dB: Mức Áp Suất Âm Lan Tòa LpAm (vị trí của người đứng ngoài, làm giá trị tham chiếu).
- Chỉ đối với thân máy chính.
- Đầu hiệu CI bị loại trừ. Khi có Đầu hiệu CI, sẽ được bổ sung 2,7 mm.
- Bộ cấp giấy 550 tờ (Chiều cao): 123 mm (Chiều cao gia tăng khi tùy chọn được cài đặt.)
- Bao gồm Hộp mực. Bộ cấp giấy 550 tờ: 6,6 kg.

Tùy chọn

Tên sản phẩm	Mã Sản Phẩm
Bộ cấp giấy 550 tờ	EC103493
Bánh xe nhỏ	EC103495
Tủ	EL500294
Bộ mạng LAN không dây	EC103915
Bộ lưu trữ (SSD)	EC103918
Giao diện thiết bị bên ngoài-A-14	E9100157
Bộ kit Adobe® PostScript® 3™	EC104345
Nhãn bộ kit Adobe® PostScript® 3™	ED201136
Bộ phòng đa ngôn ngữ	EC101145
Bộ nhớ USB	EC104346
Bộ mở rộng bảo mật	EC104347
Bộ chế độ quản lý người dùng mạng	EC104348
Bộ ROM phòng bộ sung TC/SC	EC104349
Đầu đọc thẻ IC gắn ngoài B	EC103320
Bộ ghi đề dữ liệu (phần cứng)	EC104159
Bộ ghi đề dữ liệu (phần mềm)	EC104350
Mã kích hoạt tính năng truy cập bên ngoài	EC104178

Các vật tư tiêu hao

Tên sản phẩm	Mã Sản Phẩm	Thời Gian Sử Dụng của Sản Phẩm
Cụm trống mực đen (Được cung cấp với thiết bị)	—	Tối đa 60.000 trang ^{*1}
Cụm trống mực đen	CT351230	Tối đa 60.000 trang ^{*1}
Hộp mực đen (Được cung cấp với thiết bị)	—	Tối đa 6.000 trang ^{*2}
Hộp mực trữ lượng chuẩn đen	CT203365	Tối đa 10.000 trang ^{*2}
Hộp mực trữ lượng lớn đen	CT203366	Tối đa 24.300 trang ^{*2}
Cụm sấy 220V	CWAA0959	Tối đa 200.000 trang
BTR	EC103508	Tối đa 200.000 trang
Bộ con lăn giấy	EC103505	Tối đa 100.000 trang

- Số lượng trang in là giá trị tham khảo được tính ở mức trung bình là 3 tờ được in trên giấy A4, 1 mặt, độ phủ trên ảnh là 5%, trong điều kiện sử dụng in liên tục. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi, thấp hơn một nửa giá trị tham khảo, tùy thuộc vào loại giấy, hướng giấy, thiết đặt khay giấy vào/ra, thao tác khởi tạo khi BÁT/TAT thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.
- Giá trị được công bố dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19752. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi đáng kể so với giá trị được công bố, tùy thuộc vào nội dung in, khổ giấy, loại giấy, điều kiện sử dụng, thao tác khởi tạo khi BÁT/TAT thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.



An toàn sử dụng

Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn cẩn thận để sử dụng đúng cách.
Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.



Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam

Tầng 12, Tòa nhà Vincom
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (84-28) 38 290 038
Fax: (84-28) 38 290 032

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 14, Tòa nhà VCCI
9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 38 241 063
Fax: (84-24) 38 241 113

Chi nhánh Hải Phòng

P.515, Tầng 5, toà nhà TD Business
Center, đường Lê Hồng Phong,
P. Đồng Khê, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3859 236
Fax: (84-225) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower,
76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 3892 896
Fax: (84-236) 3892 895

<https://www.fujixerox.com.vn/>