

Apeos C3060 / C2560 / C2060

Thiết bị đa chức năng màu A3



Thời đại mới, Apeos mới

"Apeos" mới mang đến các tính năng tân tiến với mức độ bảo mật cao và khả năng vận hành dễ dàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa theo thời đại. Các thiết bị "Apeos" có thể kết nối liền mạch với nhiều giải pháp và dịch vụ nhằm hiện thực hóa phong cách làm việc từ xa mới một cách nhanh chóng - làm việc mọi lúc, mọi nơi.



Khả năng sử dụng vượt trội cùng với khả năng tương thích



Vận hành nhanh chóng và đơn giản



Sắp xếp hợp lý các hoạt động phù hợp với phong cách làm việc từ xa



Các sáng kiến cân nhắc về môi trường



Bảo vệ thông tin quan trọng



Hệ thống hỗ trợ đáng tin cậy

Nhỏ gọn - Thông minh - Giải pháp có thể mở rộng cho các yêu cầu hàng ngày của doanh nghiệp

Apeos C3060 / C2560 / C2060

Sao chụp/In	Quét	Fax ^{*4}	Độ phân giải in	Bảng điều khiển	
Màu/Đen trắng	Màu/Đen trắng				<ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ mạng LAN không dây • Hỗ trợ thiết bị di động • Tích hợp với đám mây
C3060 30 trang/phút ^{*1}	Quét 2 mặt 80 trang/phút ^{*2*3}	Super G3 FAX	1.200 × 2.400 dpi ^{*5}	Màn hình cảm ứng màu nghiêng 7"	
C2560 25 trang/phút ^{*1}	Quét 1 mặt 55 trang/phút ^{*3}				
C2060 20 trang/phút ^{*1}					

^{*1}: A4 LEF. ^{*2}: Với kiểu máy Bộ nạp và đảo bản gốc tự động một lần C3060 / C2560 (quét 2 mặt). ^{*3}: A4 LEF 200 dpi, Lưu trữ vào thư mục. ^{*4}: Tùy chọn. ^{*5}: Chức năng in.

Nhiều cấu hình khác nhau



Cấu hình kiểu máy 2 khay



Cấu hình kiểu máy 2 khay với Tủ*



Cấu hình kiểu máy 4 khay




Với khay hông*
Hỗ trợ phân phối đầu ra cho mỗi lệnh sao chụp, in và fax

* Tùy chọn

Sử dụng vượt trội cùng với khả năng tương thích cao

Thiết bị đa năng với kích thước nhỏ và dễ dàng thiết lập

- Thiết kế nhỏ gọn với chiều rộng 590 x chiều sâu 659 mm
- Tùy chọn cấu hình phù hợp gồm 2 hoặc 4 khay theo yêu cầu ngày càng tăng của bạn



Cấu hình 2 khay với chiều cao tối ưu và giao diện người dùng có thể điều chỉnh giúp mọi người dễ dàng vận hành (kể cả cho người có yêu cầu đặc biệt).

Máy dùng chung cho văn phòng.
Tăng đến công suất giấy tối đa
2.096 tờ*

* Giấy 80 gsm, Kiểu máy 4 khay.



Chất lượng in cao với độ độ chính xác màu vượt trội

- In độ phân giải cao
1.200 x 2.400 dpi nhờ đầu in LED

- Tái tạo đường chéo và văn bản mượt mà với bộ xử lý nâng cao hình ảnh

- Công nghệ chỉnh sửa kỹ thuật số iReCT*, giảm hiện tượng lệch màu

* Image Registration Control Technology.



Khởi động và in ấn nhanh, mang lại hiệu suất cao hơn

- Chế độ khởi động nhanh cho phép hiển thị màn hình thao tác trong 6 giây*¹
- Có thể sử dụng bằng điều khiển từ Chế độ điện năng thấp chỉ trong khoảng 1 giây*²
- Khởi động nhanh trong thời gian chưa đầy 28 giây
- Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên là 4,9 giây*³

*1: Tùy vào tình trạng máy và cấu hình các tùy chọn, thiết bị có thể không hoạt động hoặc mất hơn 6 giây.

*2: Vui lòng chỉ định thời gian chuyển sang Chế độ nghỉ lâu hơn thời gian chuyển sang Chế độ điện năng thấp.

*3: A4 LEF khổ ngang cho dòng máy Apeos C3060 Đặt chế độ in đen trắng.

Nhiều tùy chọn hoàn thiện khác nhau sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn

Bộ hoàn thiện A2



• Dập ghim

Bộ hoàn thiện B4/B5 có bộ đóng sách



- Dập ghim
- Dập không ghim*¹
- Đục lỗ*²
- Dập ghim lồng*³
- Gập đôi*³

*1: Dập không ghim có trong Bộ hoàn thiện B5.

*2: Tùy chọn.

*3: Yêu cầu có bộ đóng sách. Khi chỉ định Dập ghim lồng hoặc Gập đôi với Bộ hoàn thiện B4/B5, giấy sẽ không được gấp mà sẽ bị nhăn.


*4: Giấy 80 gsm trở xuống.

Quét nhanh các bản gốc có số lượng lớn*¹

- Có thể đọc lên đến 80 trang/phút ở tốc độ cao khi Quét*²
- Có thể nạp đến tối đa 130 tờ
- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động một lần sẽ không làm hư hại tài liệu gốc
- Quét ngay lập tức mà không cần nhập thủ công từng kích thước gốc
- Tự động chuyển đổi bản gốc có kích thước tùy chỉnh thành kích thước tiêu chuẩn

*1: Kiểu máy Bộ nạp và đảo bản gốc tự động một lần Apeos C3060 / C2560.

*2: Quét hình 1 lượt, 2 mặt. Tài liệu tiêu chuẩn (A4 LEF), 200 dpi, Lưu trữ vào thư mục.



Quét trực tiếp đến USB hoặc in từ USB* để hoạt động hiệu quả

- Bạn có thể in trực tiếp các tài liệu được lưu trữ trên ổ USB hoặc dữ liệu đã quét có thể được lưu trữ trực tiếp trên ổ USB mà không cần sử dụng máy tính

* Tùy chọn.



Bộ hoàn thiện A2



• Dập ghim

Bộ hoàn thiện B4/B5 có bộ đóng sách



- Dập ghim
- Dập không ghim*¹
- Đục lỗ*²
- Dập ghim lồng*³
- Gập đôi*³

*1: Dập không ghim có trong Bộ hoàn thiện B5.

*2: Tùy chọn.

*3: Yêu cầu có bộ đóng sách. Khi chỉ định Dập ghim lồng hoặc Gập đôi với Bộ hoàn thiện B4/B5, giấy sẽ không được gấp mà sẽ bị nhăn.

*4: Giấy 80 gsm trở xuống.

- Hỗ trợ Dập không ghim*¹ đơn và đôi

Hình ảnh cho thấy dập ghim đơn

Hình ảnh cho thấy dập ghim đôi




Vận hành nhanh chóng và đơn giản

Bố cục đơn giản với menu điều hướng dễ dàng

Giao diện màu nền đen và xám mang đến độ tương phản cao hơn, giúp nhận diện dễ dàng.


- Các biểu tượng được dàn trải đều giúp nhận diện dễ dàng
- Các bước vận hành nhất quán của từng tính năng giúp dễ dàng lặp lại
- Khả năng tùy chỉnh màn hình chính theo sở thích cá nhân cho phép truy cập dễ dàng các chức năng thường xuyên sử dụng
- Có thể cài đặt ghim nhớ các tác vụ thường xuyên sử dụng hoặc lặp lại
- Hiển thị ánh sáng dễ nhận thấy báo hiệu công việc hoàn tất hoặc có lỗi
- Thông báo bằng âm thanh nhẹ để cảnh báo và thu hút sự chú ý



Điện thoại thông minh trở thành "bảng điều khiển di động"

Kết nối liền mạch với các thiết bị di động cho các tác vụ sao chụp, Fax, In, Quét*¹ bằng cách sử dụng ứng dụng Print Utility*².

- Thiết bị di động có thể được sử dụng làm giao diện người dùng thay thế để kiểm soát hoạt động nhằm giảm tiếp xúc chung.
- Các cài đặt thường xuyên sử dụng có thể được lưu dưới dạng "Yêu thích"
- Gửi fax hoặc email trực tiếp tới các địa chỉ được lưu trữ trong điện thoại thông minh
- Hạn chế tiếp xúc với máy in để đảm bảo vệ sinh
- Thiết lập kết nối Wi-Fi trực tiếp nhanh chóng bằng cách quét mã QR trên bảng điều khiển người dùng



Ghi chú: Kết nối với máy thông qua môi trường không dây hoặc kết nối Wi-Fi Direct.

*1: Quét tới Thiết bị di động, Email, Quét vào thư mục.

*2: Tải xuống miễn phí từ Google Play™ hoặc App Store.

Tính linh hoạt trong bố cục văn phòng

Hỗ trợ môi trường LAN không dây*¹.

- Hỗ trợ tự do di chuyển thiết bị trong văn phòng nhờ kết nối Wi-Fi.
- Có thể kết nối với tối đa 5 thiết bị đa chức năng với tính năng kết nối wi-fi trực tiếp (Wi-Fi Direct) cùng lúc
- Hỗ trợ in trực tiếp qua thiết bị di động*²
- Hỗ trợ Print Utility, AirPrint và Mopria® Print Service

*1: Tùy chọn.

*2: Khi kết nối Wi-Fi Direct.

In từ mọi thiết bị đa chức năng trong văn phòng

Với Server-less On-Demand Print (In theo nhu cầu không qua máy chủ)*, bạn có thể in và nhận bản in từ mọi bản thiết bị đa chức năng được kết nối.

- Cải thiện năng suất bằng cách in từ mọi thiết bị đa chức năng khả dụng khác khi thiết bị hiện tại đang được sử dụng
- Có thể liên kết đến 100 thiết bị
- Có thể sửa đổi cài đặt tác vụ cụ thể ở cấp thiết bị để tiết kiệm thời gian (1 mặt đến 2 mặt, thêm đập ghim, tất cả đều đen trắng)

* Tùy chọn.

Quản lý thiết bị đơn giản với Xác thực không cần máy chủ

Xác thực không qua máy chủ* cho phép thông tin người dùng được đồng bộ hóa giữa các thiết bị đa chức năng trong cùng một nhóm, giúp giảm khối lượng công việc của quản trị viên.

- Chỉ cần chạm thẻ của bạn để liên kết ID người dùng với thiết bị đa chức năng
- Thông tin ID được chia sẻ tự động với các thiết bị đa chức năng khác trong cùng một mạng
- Xác thực có thể được thực hiện với bất kỳ thiết bị nào trong văn phòng

* Tùy chọn.

Các tính năng khác nhau giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong hoạt động quét

Dữ liệu đã quét có thể được truyền qua nhiều phương thức bao gồm Email, URL và gửi tới PC (SMB/FTP/SFTP).

- Dữ liệu có thể được gửi bằng cách sử dụng nhiều tính năng cùng một lúc
- Cải thiện quy trình số hóa của bạn với các tính năng bao gồm tự động xoay chiều trang được quét về hướng thẳng đứng, sửa trang bị lệch hoặc xóa các trang trống
- Bên cạnh định dạng TIFF và JPEG, dữ liệu được quét có thể được chuyển đổi sang tệp PDF hoặc DocuWorks có bật OCR* hoặc nén ở mức cao/ có màu cụ thể. Ngoài ra, tài liệu còn có thể được chuyển đổi sang tài liệu Excel/Word có thể chỉnh sửa được*
- Với ScanAuto, bạn có thể dễ dàng gửi dữ liệu đã quét đến địa chỉ e-mail của mình bằng cách chỉ cần nhấn một nút


* Tùy chọn.

Số hóa tài liệu giấy giúp quản lý tài liệu dễ dàng mà chẳng hề tốn công

Với tính năng Scan Delivery (Phân phối bản quét đến thư mục lưu trữ định sẵn)*, bạn có thể tự động xử lý và lưu trữ hình ảnh được quét chỉ bằng một nút ấn thao tác cài sẵn dành cho mỗi quy trình công việc hoặc một loại tài liệu nhất định.

- Tự động hóa để đặt định dạng tập tin, tên tập tin, OCR*, v.v.
- Tự động lưu trữ tài liệu đã quét và xử lý tại đúng điểm đến định sẵn
- Chỉ định từ ngữ hoặc ký tự cụ thể trong tài liệu làm tên thư mục hoặc tên tập tin
- Có thể đọc chính xác 0 và các ký tự hay bị nhận diện nhầm khác

* Tùy chọn.



Áp dụng mã QR và mã vạch

Trong đó mã QR hoặc mã vạch có trên tờ đầu hoặc nội dung của tài liệu gốc để quét, tính năng Scan Delivery (Phân phối bản quét đến thư mục lưu trữ định sẵn) sẽ nhận diện và xử lý thông tin cho phù hợp.

Sắp xếp hợp lý các hoạt động phù hợp với phong cách làm việc từ xa

Không bỏ lỡ bất kỳ fax nào khi bạn làm việc từ xa

Chức năng fax không giấy tự động lưu trữ các fax nhận được vào thư mục có thể chuyển đến máy tính cá nhân hoặc gửi dưới dạng email.

- Có thể chuyển tiếp fax đã nhận đến thiết bị di động của bạn qua email
- Có thể sắp xếp theo số fax, ngày nhận được và người phụ trách*
- Có thể chuyển đổi thao tác xử lý fax đang đến theo thời gian, ngày trong tuần và khoảng thời gian*
- Có thể đặt chỉ bằng một cú chạm*

* Tùy chọn.

Hỗ trợ Universal Print của Microsoft

Bằng cách đăng ký trước các thiết bị đa chức năng với Universal Print của Microsoft, người dùng*¹ được xác thực bằng Microsoft Entra ID*² có thể in từ mọi nơi qua đám mây.

*1: Các tổ chức có hoặc đăng ký Microsoft Windows Enterprise hoặc Microsoft 365.

*2: Trước đây là Azure Active Directory.

In ấn dễ dàng và bảo mật ngay cả khi bạn đang làm việc từ xa

Với Cloud On-Demand Print*, bạn có thể đăng ký tài liệu từ một máy tính hoặc thiết bị di động vào máy chủ đám mây và in tài liệu đó từ thiết bị đa chức năng được chỉ định.

- Có thể vận hành an toàn bằng ID người dùng và mật khẩu
- Giảm thiểu nỗi lo dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp
- Không cần trình điều khiển chuyên dụng

* Các dịch vụ đám mây do FUJIFILM Business Innovation cung cấp. Yêu cầu hợp đồng riêng.

Các sáng kiến cân nhắc về môi trường



Chúng tôi đang cố gắng phát triển những sản phẩm có ý thức với môi trường, bao gồm cả những công nghệ có thể làm giảm mức tiêu thụ điện năng của các thiết bị đa chức năng và máy in, từ đó có thể giảm thiểu tác động tới môi trường. Tập đoàn FUJIFILM đã đưa ra chương trình chứng nhận nếu rõ giá trị môi trường của mỗi sản phẩm qua các đánh giá trong quá trình phát triển sản phẩm, thực hiện đánh giá dựa trên các tiêu chí chứng nhận nội bộ của chúng tôi, và chứng nhận "Green Value Products" cho các sản phẩm* có thứ hạng xuất sắc trong việc giảm thiểu tác động tới môi trường. Sản phẩm này được chứng nhận hạng "Silver", tức là sản phẩm này góp phần giảm thiểu tác động tới môi trường ở mức cao hơn tiêu chuẩn trong ngành.

* Các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc trong việc giảm thiểu tác động tới môi trường là các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế với cân nhắc về tác động của môi trường trong suốt quá trình phát triển, từ khâu thu mua nguyên vật liệu, sản xuất, sử dụng, thải bỏ, cho đến tái sử dụng.

Các sáng kiến tiết kiệm năng lượng

- Đem lại chất lượng hình ảnh cao mà vẫn tiết kiệm năng lượng nhờ đầu in LED, cho phép đem lại thiết kế tiết kiệm diện tích, tiết kiệm năng lượng, cũng như Mực Super EA-Eco có hiệu suất sấy ở nhiệt độ thấp
- Giảm mức tiêu thụ năng lượng nhờ tính năng tiết kiệm năng lượng thông minh, trong đó tùy thuộc vào các chức năng mà người dùng yêu cầu mà các bộ phận cụ thể liên quan mới được cấp điện


Sáng kiến tiết kiệm tài nguyên

- Dập không ghim giúp giảm rác thải, để người sử dụng có thể yên tâm dùng khi cân nhắc tới yếu tố an toàn hoặc nhiễm độc
- Các chức năng đóng góp cho việc giảm tiêu thụ giấy
- In xác thực cá nhân, Quét, Fax không giấy, Dồn trang, vân vân
- Sử dụng thiết kế với mục tiêu dễ tái sử dụng/tái chế sau khi dùng xong

Tích hợp đám mây tập trung

Cloud Service Hub* cho phép đăng nhập đơn vào nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây.

- Có thể chỉ định vị trí lưu trữ cụ thể cho tài liệu quét trực tiếp từ thiết bị đa chức năng
- Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu từ nhiều dịch vụ đám mây
- Có thể tiến hành tìm kiếm toàn văn trên tài liệu đã quét OCR



* Các dịch vụ đám mây do FUJIFILM Business Innovation cung cấp. Yêu cầu hợp đồng riêng.

Bảo vệ thông tin quan trọng

Thông tin là tài sản quan trọng cần được bảo vệ bằng mọi giá

Bảo vệ khỏi người dùng trái phép

Nhiều tùy chọn cài đặt ủy quyền người dùng cho phép quản trị viên chọn kết hợp phù hợp theo từng hoàn cảnh môi trường.

- Xác thực cục bộ
- Xác thực bởi Máy chủ từ xa*
- Xác thực thẻ IC*
- Quyền truy cập tính năng của người dùng cụ thể
- In xác thực cá nhân

* Tùy chọn.

Có thể tạo thêm lớp truy cập không mong muốn cho những người dùng cụ thể (ví dụ: khách).

- Bộ Ethernet phụ*

* Tùy chọn.

Bảo vệ khỏi truy cập trái phép

Bảo vệ cài đặt thiết bị ở nhiều cấp độ bằng cách phân vùng rõ ràng các hạn chế thay đổi cho các đối tượng mục tiêu khác nhau - Người dùng cuối, quản trị viên CNTT và Kỹ sư dịch vụ.

- Thiết đặt thao tác đại diện dịch vụ
- Khóa tài khoản để ngăn ngừa truy cập trái phép
- Thông tin để thay đổi mật khẩu mặc định
- Cảnh báo hiển thị khi sử dụng địa chỉ IP toàn cầu

Ngăn chặn cài đặt chương trình trái phép mà không cần thông báo. Hỗ trợ kiểm tra CNTT tiện lợi với nhật ký dữ liệu thiết bị để dễ dàng theo dõi.

- Xác minh chữ ký phần mềm
- Hạn chế cập nhật từ xa
- Lọc địa chỉ IP
- Phát hiện can thiệp trái phép khi khởi động và tự động khôi phục khi phát hiện có can thiệp trái phép
- Ngăn ngừa giả mạo khi vận hành
- Nhật ký kiểm duyệt
- Truyền hệ thống nhật ký kiểm duyệt

Bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ chống lại các ý định xâm nhập dữ liệu như tấn công, can thiệp sửa đổi cài đặt thiết bị/hệ thống.

- Mã hóa tài liệu đã lưu
- Sử dụng chip TPM* 2.0 để quản lý khóa mã hóa
- Xóa cài đặt và thông tin tài liệu cùng lúc

* Trusted Platform Module (Mô-đun nền tảng đáng tin cậy)

Bảo vệ thông tin bằng mã hóa mạnh mẽ khi truyền giữa các thiết bị, máy chủ, v.v.

- Mã hóa đường dẫn giao tiếp bằng SSL/TLS hoặc IPsec
- Mã hóa khi truyền qua SMBv3 và SFTP
- Mã hóa tệp quét/chữ ký
- Mã hóa email và chữ ký bởi S/MIME
- Hạn chế phiên bản TLS
- Mật mã học đường cong Elliptic
- WPA3

Ngăn ngừa lỗi vận hành

Ngăn chặn rò rỉ thông tin do những sai lầm vô tình của quản trị viên và người dùng.

- Quét tài liệu để gửi đến đích cố định
- Nhập lại người nhận fax
- Ghi chú
- In văn bản ẩn*

* Tùy chọn.

Chứng nhận bảo mật

- Được chứng nhận ISO/IEC 15408, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về việc thiết kế và vận hành bảo mật CNTT


Hệ thống hỗ trợ đáng tin cậy

Các giải pháp giải quyết vấn đề dễ dàng

Từ thay thế vật tư tiêu hao đến lỗi thiết bị ngoài dự kiến, hầu hết các vấn đề đều có thể giải quyết mà không cần chờ đại diện dịch vụ hoặc đại diện bán hàng.

1. Giải quyết vấn đề bằng chức năng "Trợ giúp" trên thiết bị

- Thông tin Tự trợ giúp có sẵn trên bảng điều khiển
- Có thể truy cập thông tin Tự trợ giúp qua thiết bị di động bằng cách quét mã QR hiển thị trên bảng điều khiển



2. "Hỗ trợ từ xa" với sự hỗ trợ của người vận hành

- Kết nối trực tiếp với Trung tâm trợ giúp
- Người vận hành sẽ truy cập thiết bị đa chức năng từ xa để giải quyết vấn đề bằng cách hướng dẫn các bước trên bảng điều khiển chung

Theo dõi chặt chẽ thiết bị đa chức năng của bạn hàng ngày

Giám sát tình trạng thiết bị đa chức năng để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

- Xem tổng số trang in
- Tự động cung cấp vật tư tiêu hao khi sắp hết mực
- Phát hiện lỗi máy để can thiệp sớm cho việc khắc phục sự cố

Ghi chú: Bạn cần đăng ký sử dụng dịch vụ EP. (miễn phí)

Sao lưu các cài đặt của thiết bị đa chức năng

Device Setup Editor là một công cụ miễn phí giúp bạn chỉnh sửa cài đặt thiết bị và tạo bản sao lưu thông tin cần thiết để đảm bảo việc kinh doanh được liên tục.

- Có thể tạo một bản sao lưu cài đặt thiết bị/máy in trên PC
- Quản trị viên có thể tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị bằng cách xem/chỉnh sửa các cài đặt này, phù hợp nhất với môi trường của mình.
- Khi cài đặt một thiết bị mới, các cài đặt này có thể được di chuyển (hoặc sao chép) từ thiết bị hiện có sang thiết bị mới

Apeos C3060 / C2560 / C2060 Chức năng và Thông số kỹ thuật

Thông số cơ bản/Tính năng sao chụp

Mục	Mô tả
Mục	Apeos C3060 Apeos C2560 Apeos C2060
Kiểu	Máy để bàn / Bảng điều khiển
Dung lượng bộ nhớ	4 GB (Tối đa: 4 GB)
Dung lượng thiết bị lưu trữ ^{*1}	128 GB
Tính năng màu	Đầy đủ màu sắc
Độ phân giải quét	600 x 600 dpi
Độ phân giải in ấn	1.200 x 2.400 dpi
Thời gian khởi động ^{*2}	[Trình cảm tích hợp sẵn / Dịch vụ tùy chỉnh] ^{*3} Khi kích hoạt chế độ: 28 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C) Khi không kích hoạt chế độ: 22 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C)
Thời gian khôi phục (Thời gian khôi phục từ Chế độ nghỉ)	14 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C) 12 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C)
Khổ giấy bản gốc	Tối đa A3, 11 x 17", 297 x 432 mm cho cả Tờ bản in và Sách
Khổ giấy	Tối thiểu A5 [Bưu thiệp (100 x 148 mm), Monarch khi sử dụng khay tay] Chiều rộng mặt hình Mép trên 4,0 mm, Mép dưới 2,0 mm, Mép phải/trái 2,0 mm
Trọng lượng giấy ^{*4}	Khay giấy 60 - 256 gsm Khay tay 60 - 216 gsm
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên	Đen trắng 4,9 giây (A4 LEF / Chế độ ưu tiên đơn sắc) Màu 6,7 giây (A4 LEF / Chế độ ưu tiên màu)
	Đen trắng 8,1 giây (A4 LEF / Chế độ ưu tiên màu)
	A4 LEF / JIS B5 LEF Đen trắng: 25 trang/phút Màu: 30 trang/phút
	A4 Đen trắng: 23 trang/phút Màu: 23 trang/phút
	JIS B5 Đen trắng: 17 trang/phút Màu: 17 trang/phút
	JIS B4 Đen trắng: 20 trang/phút Màu: 20 trang/phút
	A3 Đen trắng: 17 trang/phút Màu: 17 trang/phút
	Đen trắng: 20 trang/phút Màu: 16 trang/phút
	Đen trắng: 19 trang/phút Màu: 19 trang/phút
	Đen trắng: 16 trang/phút Màu: 16 trang/phút
	Đen trắng: 11 trang/phút Màu: 11 trang/phút
	Đen trắng: 13 trang/phút Màu: 13 trang/phút
	Đen trắng: 14 trang/phút Màu: 14 trang/phút
	Đen trắng: 11 trang/phút Màu: 11 trang/phút
Dung lượng khay giấy ^{*5}	Chuẩn Kiểu máy 2 khay: 500 tờ x 2 - Khay + Khay tay 96 tờ Tùy chọn Kiểu máy 4 khay: 500 tờ x 4 - Khay + Khay tay 96 tờ
	Tối đa Kiểu máy 2 khay: 1.096 tờ [2 - Khay + Khay tay] Kiểu máy 4 khay: 2.096 tờ [4 - Khay + Khay tay]
Dung lượng khay giấy ra ^{*7}	Phần trung tâm phía trên: 250 tờ (A4 LEF) Phần trung tâm phía dưới: 250 tờ (A4 LEF)
Cung cấp nguồn điện	AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, Thông thường 50/60 Hz
Mức tiêu thụ điện tối đa	1,76 kW (AC220 V +/- 10 %) 1,92 kW (AC240 V +/- 10 %) Chế độ nghỉ: 0,4 W (AC230 V +/- 10 %) Chế độ sẵn sàng: 83 W (AC230 V +/- 10 %)
Kích thước	Model-CPS: Kiểu máy 2 khay: Rộng 590 x Sâu 659 x Cao 885 mm Kiểu máy 4 khay: Rộng 590 x Sâu 659 x Cao 1.122 mm Model-CPS-B: Kiểu máy 2 khay: Rộng 590 x Sâu 659 x Cao 881 mm Kiểu máy 4 khay: Rộng 590 x Sâu 659 x Cao 1.118 mm
Trọng lượng ^{*8}	Model-CPS: Kiểu máy 2 khay: 79 kg Kiểu máy 4 khay: 94 kg Model-CPS-B: Kiểu máy 2 khay: 81 kg Kiểu máy 4 khay: 96 kg

- *1: Người sử dụng sẽ không dùng hết toàn bộ Dung lượng thiết bị lưu trữ của thiết bị.
*2: Có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.
*3: Chế độ Trình cảm tích hợp sẵn/Dịch vụ tùy chỉnh được kích hoạt mặc định. Khách hàng có thể thay đổi cài đặt nếu muốn.
*4: Chúng tôi đề nghị sử dụng loại giấy đã được đề nghị của FUJIFILM Business Innovation. Có thể không có bản in chính xác theo yêu cầu.
*5: Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
*6: Giấy 80 gsm.
*7: Giấy 70 gsm.
*8: Bao gồm Hộp mực.

Chức năng In

Mục	Mô tả
Kiểu	Tích hợp
Tốc độ in ^{*1}	Tương tự như những thông số cơ bản/Chức năng sao chụp
Độ phân giải in ấn	Chuẩn [Trình Điều Khiển PCL] Chuẩn: 1.200 x 2.400 dpi, Chất lượng cao: 1.200 x 2.400 dpi, Độ phân giải cao ^{*2} : 1.200 x 1.200 dpi Tùy chọn [Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Tốc độ cao (Tiêu chuẩn): 600 x 600 dpi, Chất lượng cao: 1.200 x 2.400 dpi, Độ phân giải cao ^{*2} : 1.200 x 1.200 dpi
Ngôn ngữ mô tả trang	Chuẩn PCL5 / PCL6 Tùy chọn Adobe® PostScript® 3™
	Chuẩn [Trình Điều Khiển PCL] Windows 11 (64bit), Windows 10 (32bit / 64bit), Windows Server 2022 (64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit)
Hệ điều hành hỗ trợ ^{*3}	Chuẩn [Trình Điều Khiển Mac OS X] macOS 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14 Tùy chọn [Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64bit), Windows 10 (32bit / 64bit), Windows Server 2022 (64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) macOS 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14
Khả năng kết nối	Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0 Tùy chọn LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

- *1: Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh. Tốc độ in có thể giảm tùy thuộc vào tài liệu.
*2: Khuyến dùng chế độ Độ phân giải cao để in các đường nét mảnh hoặc bản đồ địa chính.
*3: Vui lòng xem tại trang web chính thức của chúng tôi để biết HDH được hỗ trợ mới nhất.

Chức năng Quét

Mục	Mô tả
Kiểu	Màu
Độ phân giải quét	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Tốc độ quét	Phù hợp với tốc độ quét của Bộ nạp và đảo bản gốc tự động
Khả năng kết nối	Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Tùy chọn LAN không dây (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Chức năng FAX (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Khổ giấy bản gốc	Tối đa: A3, 11 x 17", Tài liệu giấy dài (Dài nhất 600 mm)
Khổ giấy ra	Tối đa: A3, 11 x 17" Tối thiểu: A5
Thời gian truyền	2 giây hoặc hơn nhưng ít hơn 3 giây ^{*1}
Chế độ truyền	ITU-T G3
Đường truyền thích hợp	Dây thuê bao điện thoại, PBX, Giao tiếp Fax (PSTN), Tối đa 3 cổng ^{*2} (G3-3 Ports)

- *1: Khi truyền đi tài liệu khổ A4 có khoảng 700 ký tự ở chất lượng ảnh tiêu chuẩn (8 x 3,85 dòng/mm) và ở chế độ tốc độ cao (28,8 kbps hoặc nhanh hơn, JBIG). Chỉ cho biết thời gian truyền thông tin ảnh và không bao gồm thời gian kiểm soát giao tiếp. Tổng thời gian giao tiếp này sẽ thay đổi tùy theo nội dung của tài liệu, loại máy nhận fax và điều kiện đường dây.
*2: Số đường dây FAX tối đa là 3 cổng. Cổng dùng để chỉ số lượng kênh dành cho FAX.

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động

Mục	Mô tả
	Apeos C2560 Apeos C2060
Khổ giấy bản gốc	Tối đa: A3, 11 x 17" Tối thiểu: A5 ^{*1}
Trọng lượng giấy	38 - 128 gsm (2 mặt: 50 - 128 gsm)
Dung lượng ^{*2}	110 tờ
Tốc độ quét ^{*3}	Sao chụp (A4 LEF, 1 mặt) Đen trắng: 25 trang/phút, Màu: 25 trang/phút Đen trắng: 20 trang/phút, Màu: 20 trang/phút
	Quét Đen trắng: 55 trang/phút, Màu: 55 trang/phút [Tài liệu tiêu chuẩn (A4 LEF), 200 dpi, Lưu trữ vào thư mục]

Ghi chú: Được cài đặt cho kiểu máy-CPS theo tiêu chuẩn.

*1: Kích cỡ tùy chỉnh tối thiểu là 125 x 85 mm.

*2: Giấy 70 gsm.

*3: Tốc độ quét thay đổi tùy theo bản gốc.

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động [Quét hình 1 lượt, 2 mặt]

Mục	Mô tả
	Apeos C3060 Apeos C2560
Khổ giấy bản gốc	Tối đa: A3, 11 x 17" Tối thiểu: A6 ^{*1}
Trọng lượng giấy	38 - 128 gsm (2 mặt: 50 - 128 gsm) ^{*2}
Dung lượng ^{*3}	130 tờ
	Sao chụp (A4 LEF, 1 mặt) Đen trắng: 30 trang/phút, Màu: 30 trang/phút Đen trắng: 25 trang/phút, Màu: 25 trang/phút
Tốc độ quét ^{*4}	Quét Đen trắng: 55 trang/phút, Màu: 55 trang/phút (Quét hình 1 lượt, 2 mặt, Đen trắng: 80 trang/phút, Màu: 80 trang/phút) [Tài liệu tiêu chuẩn (A4 LEF), 200 dpi, Lưu trữ vào thư mục]

Ghi chú: Được cài đặt cho kiểu máy-CPS-B theo tiêu chuẩn.

*1: Kích cỡ tùy chỉnh tối thiểu là 49 x 85 mm.

*2: Khổ tùy chỉnh từ 49 x 85 mm - 55 x 91 mm khả dụng từ 38 - 209 gsm.

*3: Giấy 70 gsm.

*4: Tốc độ quét thay đổi tùy theo bản gốc.

Ghi chú

- Nếu phương tiện lưu trữ của thiết bị cơ bản bị hỏng, việc mất mát các dữ liệu đã nhận, dữ liệu tích lũy, các dữ liệu cài đặt đã lưu, v.v., có thể xảy ra. Trong mọi trường hợp Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc mất mát dữ liệu.
- Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được sản xuất.

Khay hông (Tùy chọn)

Mục	Mô tả
Dung lượng khay giấy*	100 tờ
Kích thước	Rộng 347 x Sâu 419 x Cao 201 mm

* Giấy 70 gsm.

Bộ hoàn thiện A2 (Tùy chọn)

Mục	Mô tả	
Loại	Sắp xếp (Có chia bộ) / Xếp chồng (Có chia bộ)	
Khổ giấy	Tối đa: A3, 11 x 17" Tối thiểu: Bưu thiệp (100 x 148 mm)	
Trọng lượng giấy	60 - 256 gsm	
Dung lượng khay giấy*1	[Không có tính năng dập ghim] A4: 500 tờ, JIS B4: 250 tờ, A3 hoặc lớn hơn: 200 tờ, Xếp chồng kích cỡ hỗn hợp*2: 250 tờ [Có dập ghim] 30 bộ	
Dập ghim	Độ dày	A4: 50 tờ (90 gsm hoặc ít hơn), JIS B4 hoặc lớn hơn: 30 tờ (90 gsm hoặc ít hơn)
	Kích cỡ Giấy	Tối đa: A3, 11 x 17" Tối thiểu: JIS B5 LEF
	Trọng lượng giấy	60 - 256 gsm
Vị trí	Dập ghim đơn, Dập ghim kép	
Kích thước*3	Rộng 658 x Sâu 461 x Cao 238 mm	
Trọng lượng	11 kg	

*1: Giấy 70 gsm.

*2: Khi tờ giấy có khổ giấy lớn hơn được xếp chồng ở phía trên những tờ có khổ giấy nhỏ hơn.

*3: Chiều rộng 478 mm khi chứa giá đỡ giấy.

Bộ hoàn thiện B4 / B5 (Tùy chọn)

Mục	Mô tả	
Loại	Sắp xếp (Có chia bộ*1 *2) / Xếp chồng (Có chia bộ*1 *2)	
Khổ giấy*3	Tối đa: A3, 11 x 17", Tối thiểu: A5	
Trọng lượng giấy	60 - 256 gsm	
Dung lượng khay giấy*4	[Không có tính năng dập ghim] A4: 2.000 tờ, JIS B4 hoặc lớn hơn: 1.000 tờ, Xếp chồng kích cỡ hỗn hợp*5: 300 tờ [Có dập ghim] A4: 100 bộ hoặc 1.000 tờ*6, JIS B4 hoặc lớn hơn: 75 bộ hoặc 750 tờ [Hoàn thiện tài liệu dạng sách*7] 50 bộ hoặc 600 tờ [Có chức năng gấp*7] 500 tờ	
Dập ghim	Độ dày	50 tờ (90 gsm hoặc ít hơn) Dập không ghim*8 *9: 10 tờ (80 gsm hoặc ít hơn)
	Kích cỡ Giấy*10	Tối đa: A3, 11 x 17", Tối thiểu: A5 LEF
	Trọng lượng giấy	60 - 256 gsm
Vị trí	Dập ghim đơn, Dập ghim kép	
Đục lỗ*11	Số lượng lỗ	Đục 2 lỗ / 4 lỗ hoặc Đục 2 lỗ / 3 lỗ đục (Thông số kỹ thuật tại Hoa Kỳ)
	Kích cỡ Giấy*12	Tối đa: A3, 11 x 17", Tối thiểu: A5 LEF
Hoàn thiện tài liệu dạng sách*7	Trọng lượng giấy	60 - 220 gsm
Kích thước*14	Dung lượng	Dập ghim lồng: 15 tờ, Gập đôi: 5 tờ
	Khổ giấy	Tối đa: A3, 11 x 17", Tối thiểu: A4, Letter
Trọng lượng	Trọng lượng giấy	Dập ghim lồng: 60 - 80 gsm*13, Gập đôi: 60 - 105 gsm
	Dung lượng	Rộng 607 x Sâu 653 x Cao 1.041 mm Cổ bộ hoàn thiện tài liệu dạng sách: Rộng 607 x Sâu 673 x Cao 1.079 mm
Trọng lượng	Dập ghim lồng	26 kg, Bộ đục lỗ: + 2 kg
	Bộ phận đóng sách	29 kg, Bộ đục lỗ: + 2 kg Bộ phận đóng sách: + 10 kg

Ghi chú: Chỉ dùng được Bộ hoàn thiện B4 / B5 khi có gắn Cấu hình kiểu máy 4 khay và Thiết bị Chính.

Ghi chú: Chỉ có dập ghim có ghim trong Bộ hoàn thiện B4. Bạn không thể thêm chức năng dập không ghim.

Ghi chú: Cả dập ghim có ghim và dập không ghim đều có sẵn với Bộ hoàn thiện B5.

*1: Tính năng offset được đặt thành tắt theo mặc định của nhà máy. Có thể thay đổi thiết đặt này trên màn hình. *2: Giấy ra có chiều rộng dưới 210 mm được chuyển mà không xếp lệch. *3: Kích cỡ giấy nhỏ hơn khổ A5, và lớn hơn khổ A3, 11 x 17" có thể xuất ra từ khay giữa. *4: Giấy 70 gsm. *5: Khi tờ giấy có khổ giấy lớn hơn được xếp chồng ở phía trên những tờ có khổ giấy nhỏ hơn. *6: 75 bộ hoặc 750 tờ với dập ghim kép. *7: Chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách yêu cầu phải có thiết bị đóng sách tùy chọn của Bộ phận đóng sách cho Bộ hoàn thiện B. Tạo nếp gấp cho phép bạn gấp dễ dàng. Sau khi chọn thực hiện với chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách được thực hiện, công việc tiếp theo sẽ không được gửi đến thiết bị cho đến khi giấy đã được lấy ra khỏi khay giấy ra. Và, nếu giấy có kích thước lớn hơn được xếp lên trên giấy có kích thước nhỏ hơn sau khi công việc thực hiện với chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách được chỉ định thực hiện, công việc tiếp theo sẽ không được gửi đến thiết bị cho đến khi giấy đã được lấy ra khỏi khay giấy ra. *8: Dập không ghim có trong Bộ hoàn thiện B5. *9: Dập không ghim không có khả năng gấp giấy được như so với dập ghim có ghim. Chỗ giấy định có thể bị tách ra một cách dễ dàng, tùy thuộc vào loại giấy, nhiệt độ, độ ẩm và cách lật trang giấy. *10: Các vị trí dập ghim có sẵn thay đổi tùy thuộc vào khổ giấy. *11: Để sử dụng Chức năng đục căn có Bộ hoàn thiện B đục 2 lỗ/ 4 lỗ hoặc Bộ hoàn thiện B có đục 2 lỗ/ 3 lỗ (Thông số kỹ thuật tại Hoa Kỳ). *12: Số lượng lỗ đục có sẵn thay đổi tùy thuộc vào khổ giấy. *13: Có thể đục lên tới 220 gsm (giấy dày 2). *14: Không bao gồm đầu nối bên trong thân máy.

Các chức năng cơ bản được nâng cấp

Sao chụp

- Bản sao màu
- Chọn giấy cấp
- Thu nhỏ/Phóng to
- Hơi thu nhỏ
- Tự động sao chụp 2 mặt
- Dồn trang (2 trang/4 trang/8 trang)
- Bản sao chụp (chia bộ/không chia bộ)
- Sao chụp một màu/hai màu
- Sao chụp (thẻ ID)
- Bản gốc kích cỡ khác nhau
- Kích cỡ bản gốc
- Nâng cao hình ảnh
- Sao chụp sách
- Xóa cạnh
- Dịch chuyển ảnh
- Hình ảnh đối xứng/Ảnh âm bản
- Xoay ảnh
- Tạo sách
- Dồn trang x Tạo sách
- Sao chụp sách 2 mặt
- Bìa
- Áp phích
- Sao lặp hình ảnh
- Sao lặp hình ảnh đặt sẵn
- Ghi chú
- Hình mờ (tùy chọn)
- Công việc chung

- Công việc mẫu
- Xóa bên ngoài/Xóa bên trong
- Dập ghim/Dập không ghim/Dập lồng/Gấp nếp/Dập ghim lồng (tùy chọn)

In

- PCL
- Adobe® PostScript® 3™ (tùy chọn)
- Multi-Model Print Driver 2
- Microsoft Universal Print
- In bảo mật
- Bộ mẫu
- In hạn giờ
- In từ Thư mục
- Đăng ký mẫu
- Dồn trang
- Tạo sách
- Dồn trang x Tạo sách
- Áp phích
- Bìa/Trang phân tách
- In phong bì
- In xác thực cá nhân
- In xác thực
- In từ USB (tùy chọn)
- Dập ghim/Dập không ghim/Dập lồng/Gấp nếp/Dập ghim lồng (tùy chọn)
- Server-less On-Demand Print (In theo nhu cầu không qua máy chủ)

Fax (Tùy chọn)

- G3 x tối đa 3 công (tùy chọn)
- Fax qua mạng
- IP Fax (SIP) (tùy chọn)
- Gửi Fax trực tiếp
- Danh bạ (tối đa 5.000 mục nhập)
- Truyền phát đa hướng/Truyền theo nhóm
- Quay số lại/Gửi lại tài liệu chưa gửi
- Xoay 90 độ
- Xem trước
- Quét 2 mặt
- Độ phân giải
- Chính sáng/Chính tối
- Loại bản gốc
- Bản gốc kích cỡ khác nhau
- Gửi tiêu đề
- Gửi ưu tiên/Đặt lịch gửi sau
- Trang bìa
- Thư mục từ xa
- Bảo cáo truyền
- Bảo cáo hoạt động
- Nhập lại người nhận
- Ngăn ngừa fax tự gửi đến
- Nghiêm cấm fax tự gửi tiếp
- Nhập fax không giấy
- Hỗ trợ nhật ký hình ảnh đơn giản
- Phản phát fax không giấy (tùy chọn)

Quét

- Quét vào thư mục (Trình điều khiển TWAIN/trình duyệt Web)
- Truyền qua SMB/FTP/SFTP
- Email
- Quét (URL)
- Quét vào USB (tùy chọn)
- Truyền đồng thời như Email/Truyền qua SMB, v.v.
- ScanAuto
- Xem trước
- Quét màu
- Quét 2 mặt
- Bản gốc kích cỡ khác nhau
- Định dạng tệp (TIFF/JPEG/PDF*1/XDWF(DocuWorks)*2)
- Định dạng Microsoft Excel/Word (tùy chọn)
- Tệp cho mỗi trang
- Văn bản có thể tìm kiếm được (tùy chọn)
- Xóa nền
- Xóa bóng
- Tự động xoay chiều thẳng đứng
- Điều chỉnh lệch
- Bỏ qua các trang trống
- Quét sách
- Bảng chuỗi công việc
- Scan Delivery (Phần phối bản quét đến thư mục lưu trữ định sẵn) (tùy chọn)

- *1: Nền cao/Màu cụ thể/Văn bản có thể tìm kiếm được/Bảo mật/Chữ ký/Tôi ưu hóa chế độ xem văn bản
- *2: Nền cao/Màu cụ thể/Văn bản có thể tìm kiếm được/Bảo mật/Chữ ký

Others

- Xác thực cục bộ
- Xác thực từ xa (tùy chọn)
- Xác thực có liên kết Microsoft Entra ID* (tùy chọn)
- Đăng nhập thẻ IC (tùy chọn)
- Xác thực không qua máy chủ (tùy chọn)
- Ethernet Phi (tùy chọn)
- Hỗ trợ Wi-Fi (tùy chọn)
- Mã hóa dữ liệu
- Ghi đè dữ liệu (tùy chọn)
- Nhật ký hình ảnh (tùy chọn)
- Thông báo
- Xuất chuyển lịch sử công việc

* Trước đây là Azure Active Directory

fujifilm.com/fbvn

Ghi chú: Có thể phải thêm các tùy chọn, tùy thuộc vào mẫu.

FUJIFILM

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

Trụ sở chính

Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (84-28) 38 290 038 Fax: (84-28) 38 290 032

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 14, Tòa nhà VCCI 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 38 241 063 Fax: (84-24) 38 241 113

Chi nhánh Hải Phòng

P.515, Tầng 5, toà nhà TD Business Center, đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3859 236 Fax: (84-225) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 3892 896 Fax: (84-236) 3892 895

Kiểu máy sẵn có tùy thuộc vào quốc gia/ khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện bán hàng để biết chi tiết. Thông số kỹ thuật, hình dạng và các chi tiết khác của sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Nghiêm cấm sao chép Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau: Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương. Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v... Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật. Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình nghệ thuật, etc.) bị nghiêm cấm từ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

Trademarks *FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. *Apeos, DocuWorks, Cloud Service Hub và Cloud On-Demand Print là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. *Microsoft, Active Directory, Azure, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Microsoft Teams, Windows và Windows Server là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. *Apple, Mac, macOS, OS X, AirPrint và logo AirPrint là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. *Adobe, logo Adobe, PostScript và logo PostScript là các nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. *Logo tên dạng chữ và logo Mopria, Logo Mopria, và Mopria Alliance là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. *QR Code là nhãn hiệu đã được đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED. *Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.



An toàn sử dụng

Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn cẩn thận để sử dụng đúng cách. Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định. Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.

Thông tin áp dụng vào tháng 10, 2023. PIC-0186 VN (2201-R2)