

ApeosPort 3410SD

Máy in đen trắng đa chức năng khổ A4

Tính năng



B/W



34 trang/phút



Hiệu suất và năng suất cao

- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp đặt trên bàn hoặc không gian làm việc nhỏ
- Tốc độ in đen trắng nhanh lên đến 34 trang/phút
- Được trang bị Bộ nạp bản gốc tự động có khả năng quét lên đến 23 trang đen trắng/phút và 7 trang màu/phút cùng khay 250 tờ tiêu chuẩn
- Kết nối dễ dàng với Wi-Fi, Ethernet hoặc USB tích hợp

Thao tác dễ dàng

- Thiết lập cấu hình và theo dõi các thông tin hệ thống quan trọng qua màn hình LCD hai dòng
- Hỗ trợ chức năng Sao chụp thẻ ID, cho phép sao chụp mặt trước và mặt sau của thẻ ID trên cùng một mặt giấy
- Tương thích với Mopria® và AirPrint, dễ dàng in từ các thiết bị di động



Bảo mật

- Ngăn chặn rò rỉ thông tin với chức năng In bảo mật
- Kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng của máy in đa năng
- Hỗ trợ cài đặt cho phép xóa tệp dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ

Thân thiện với môi trường

- Tiết kiệm giấy nhờ chức năng in hai mặt tiêu chuẩn
- Hỗ trợ chế độ TIẾT KIỆM, dễ dàng cài đặt trước các tính năng giúp tiết kiệm giấy và mực in

Màn hình đen trắng
LCD 2 dòng



Thông số kỹ thuật

In	
Màn hình hiển thị	Màn hình tinh thể lỏng 2 dòng
Tốc độ in	Đen trắng: 34 ppm (A4)
Thời gian cho ra bản in đầu tiên	Đen trắng: 8 giây
Độ phân giải in	Đen trắng: 1200 Image Quality, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Dung lượng bộ nhớ	512 MB
Ổ cứng	-
Sao chụp	
Tốc độ sao chụp	Đen trắng: 34 ppm (A4)
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên	Đen trắng: 8,0 giây
Quét	
Kiểu quét	Bộ nạp bản gốc đảo chiều tự động
Tốc độ quét (A4/Ltr)	Đen trắng: 23 / 25 trang/phút / Màu: 7 / 8 trang/phút
Dung lượng bộ nạp bản gốc	50 tờ 75 gsm
Faxing	
Tốc độ Modem	Tối đa 33.600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Thông tin vật tư	
Hộp mực	3.000 trang với hộp mực dung lượng cao, 6.000 trang với hộp mực dung lượng cực cao
Cụm trống mực	12.000 trang với độ phủ mực ~ 5%
Hộp mực theo máy	700 trang
Khả năng xử lý giấy	
Khả năng xử lý giấy bao gồm	Khay giấy vào: 250 tờ, Khay giấy ra 150 tờ, Bộ đảo mặt tích hợp, Khay tay
Dung lượng khay giấy vào	251 tờ 75 gsm
Dung lượng khay giấy ra	150 tờ 75 gsm
Loại giấy hỗ trợ	Card Stock, Phong bì, Nhân, Giấy thường. (Xem thêm trong Hướng dẫn sử dụng)
Khổ giấy hỗ trợ	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope, Hagaki
Thông tin chung	
Công kết nối tiêu chuẩn	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Mạng không dây (802.11b/g/n)
Độ ồn khi vận hành	In: 52 dBA / Sao chụp: 55 dBA / Quét: 52 dBA
Môi trường hoạt động*1	Độ ẩm: 15 đến 80%*2 độ ẩm tương đối, Nhiệt độ: 10 to 32°C*3 (không bao gồm các lỗi do ngưng tụ)
Kích thước (mm - C x D x R) / Trọng lượng (kg)	352 x 415 x 360 mm / 11,4 kg

*1 : Tùy thuộc vào loại giấy được sử dụng, chất lượng in có thể bị giảm cho đến khi nhiệt độ và độ ẩm môi trường ngay trước khi sử dụng và bên trong máy in phù hợp với môi trường lắp đặt.*2 : Khi độ ẩm là 80%, nhiệt độ là 25,5°C hoặc ít hơn.*3 : Độ ẩm là 45% hoặc ít hơn khi nhiệt độ là 32°C

Vật tư tiêu hao*1

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Dung lượng
Hộp mực đen sử dụng và thu hồi dung lượng cao*2	CT203483	Tối đa 3.000 tờ
Hộp mực đen sử dụng và thu hồi dung lượng cực cao*2	CT203482	Tối đa 6.000 tờ
Hộp mực đen loại thường dung lượng cực cao	CT203528	Tối đa 6.000 tờ
Cụm trống mực	CT351281	Tối đa 12.000 tờ

*1 : Giá trị trang in trung bình được công bố theo chuẩn ISO/IEC 19752.

*2 : Vật tư Sử dụng và thu hồi được bán với giá đặc biệt theo thỏa thuận của khách hàng để sử dụng một lần và thu hồi cho chúng tôi để tái sản xuất hoặc tái chế. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

Lưu ý

Mặc dù vật tư Sử dụng và thu hồi được lắp đặt ban đầu, các vật tư tiêu hao không có thời hạn sử dụng một lần, có thể được quý khách hàng hoặc bên thứ ba nạp lại hoặc tái sản xuất. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

fujifilm.com/fbvn

Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (84-28) 38 290 038 Fax: (84-28) 38 290 032

• FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. • ApeosPort ApeosPort là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. • Apple, AirPrint, và Mac là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. • Logo tên dạng chữ và logo Mopria®, Logo Mopria®, và Mopria Alliance™ là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm sử dụng khi không được phép. • Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

Thông tin áp dụng vào tháng 6 năm, 2022. PIC-0197 (2206)