

# ApeosPort C3830SD

Máy in màu đa chức năng khổ A4

## Tính năng



Colour



38 trang/phút



Tùy chọn

Sao  
chụp

In

Fax

Quét



## Hiệu suất và năng suất cao

- In tốc độ cao lên đến 38 trang/phút với thiết kế nhỏ gọn
- Bộ nạp và đảo bản gốc tự động quét 2 mặt 1 lượt có khả năng quét tốc độ cao lên đến 94 trang đen trắng/phút và 60 trang màu/phút
- Khay đôi 650 tờ tùy chọn với khay đa năng 100 tờ và khay 550 tờ hỗ trợ nạp giấy với sức chứa lớn lên đến 1.451 tờ
- Kết nối mạng linh hoạt. Gigabit Ethernet cho kết nối mạng và truyền nhận dữ liệu nhanh hơn, kết nối không dây dễ dàng với bộ Wi-Fi tùy chọn

## Bảo mật

- Ngăn chặn rò rỉ thông tin với chức năng In bảo mật
- Kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng của máy in đa năng
- Hỗ trợ cài đặt cho phép tùy chọn xóa tệp dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ và đĩa cứng

## Thao tác dễ dàng

- Thao tác mượt mà như máy tính bảng với bảng điều khiển cảm ứng 4,3 inch trực quan
- Hỗ trợ các ứng dụng tùy chỉnh như Card Copy và Scan Centre, bổ sung thêm nhiều chức năng mang lại sự linh hoạt cao
- Tương thích với Mopria® và AirPrint, dễ dàng in từ các thiết bị di động
- In trực tiếp\* hoặc quét vào bộ nhớ USB mà không cần sử dụng máy tính


\*: PDF/TIFF/JPEG

## Thân thiện với môi trường


- Tiết kiệm giấy nhờ chức năng in hai mặt tiêu chuẩn.
- Hỗ trợ chế độ TIẾT KIỆM, dễ dàng cài đặt trước các tính năng giúp tiết kiệm giấy và mực in

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động  
(Quét 1 lượt, 2 mặt)

Bảng điều khiển màu  
cảm ứng 4,3 inch



Tùy chọn **Khay đôi 650 tờ** Khay giấy nạp 550 tờ và khay đa năng 100 tờ  
Tùy chọn **Khay 550 tờ**



# Thông số kỹ thuật

<b>In</b>	
Màn hình hiển thị	Màn hình cảm ứng màu kích thước 4,3-inch (10,9 cm)
Tốc độ in	Đen trắng: 38 ppm (A4) / Màu: 38 ppm (A4)
Thời gian cho ra bản in đầu tiên	Đen trắng: 8 seconds / Màu: 8 seconds
Độ phân giải in	Đen trắng: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi) / Màu: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi)
Dung lượng bộ nhớ	2048 MB
Ổ cứng	Tùy chọn
<b>Sao chụp</b>	
Tốc độ sao chụp	Đen trắng: 38 ppm (A4) / Màu: 38 ppm (A4)
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên	Đen trắng: 7,9 giây / Màu: 12,3 giây
<b>Quét</b>	
Kiểu quét	Quét 2 mặt cùng lúc với bộ nạp bản gốc đảo chiều tự động
Tốc độ quét 2 mặt (A4/Ltr)	Đen trắng: 94 / 100 trang/phút / Màu: 60 / 64 trang/phút
Tốc độ quét 1 mặt (A4/Ltr)	Đen trắng: 47 / 50 trang/phút / Màu: 30 / 32 trang/phút
Dung lượng bộ nạp bản gốc	100 tờ 75 gsm
<b>Faxing</b>	
Tốc độ Modem	Max is 33.600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
<b>Thông tin vật tư</b>	
Hộp mực	7.000 trang màu (CMY), 10.500 trang đen trắng với hộp mực dung lượng cực cao
Cụm trống mực	125.000 trang với độ phủ mực ~ 5%
Hộp mực theo máy	2.000 trang màu (CMY), 3.000 trang đen trắng
<b>Khả năng xử lý giấy</b>	
Khả năng xử lý giấy bao gồm	Khay giấy vào: 250 tờ, Khay giấy ra 150 tờ, Bộ đảo mặt tích hợp, Khay tay
Khay giấy mở rộng	Bộ cấp giấy 550 tờ, Bộ cấp giấy đôi 650 tờ
Dung lượng khay giấy vào	Tiêu chuẩn: 250+1 tờ 75 gsm / Tối đa: 1450+1 tờ 75 gsm
Dung lượng khay giấy ra	150 tờ 75 gsm
Loại giấy hỗ trợ	Card Stock, Nhãn, Giấy thường, Vinyl Labels. ( Xem thêm trong Hướng dẫn sử dụng)
Khổ giấy hỗ trợ	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
<b>Thông tin chung</b>	
Cổng kết nối tiêu chuẩn	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified Port (Type A)
Wi-Fi	Tùy chọn (Mạng không dây 802.11 a/b/g/n/ac)
Độ ồn khi vận hành	In: 52 dBA / Sao chụp: 55 dBA / Quét: 51 dBA
Môi trường hoạt động <sup>*1</sup>	Độ ẩm: 8 to 80% <sup>*2</sup> độ ẩm tương đối, Nhiệt độ: 10 to 32°C <sup>*3</sup> (không bao gồm các lỗi do ngưng tụ)
Kích thước (mm - C x D x R) / Trọng lượng (kg)	462 x 442 x 588 mm / 27,1 kg

\*1 : Tùy thuộc vào loại giấy được sử dụng, chất lượng in có thể bị giảm cho đến khi nhiệt độ và độ ẩm môi trường ngay trước khi sử dụng và bên trong máy in phù hợp với môi trường lắp đặt.\*2 : Khi độ ẩm là 80%, nhiệt độ là 25,5°C hoặc ít hơn. \*3 : Độ ẩm là 45% hoặc ít hơn khi nhiệt độ là 32°C

## Tùy chọn

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm
Bộ cấp giấy 550 tờ	EC104314
Bộ cấp giấy đôi 650 tờ	EC104316
Bộ chuyển đổi mạng không dây	EC104320
Ổ cứng 500GB	EC104326

### Lưu ý

Mặc dù vật tư Sử dụng và thu hồi được lắp đặt ban đầu, các vật tư tiêu hao không có thời hạn sử dụng một lần, có thể được quý khách hàng hoặc bên thứ ba nạp lại hoặc tái sản xuất. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

## Vật tư tiêu hao<sup>\*1</sup>

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Dung lượng
Hộp mực K sử dụng và thu hồi dung lượng cực cao <sup>*2</sup>	CT203466	Tối đa 10.500 trang
Hộp mực C sử dụng và thu hồi dung lượng cực cao <sup>*2</sup>	CT203467	Tối đa 7.000 trang
Hộp mực M sử dụng và thu hồi dung lượng cực cao <sup>*2</sup>	CT203468	Tối đa 7.000 trang
Hộp mực Y sử dụng và thu hồi dung lượng cực cao <sup>*2</sup>	CT203469	Tối đa 7.000 trang
Hộp mực K loại thường dung lượng cực cao	CT203512	Tối đa 10.500 trang
Hộp mực C loại thường	CT203513	Tối đa 7.000 trang
Hộp mực M loại thường	CT203514	Tối đa 7.000 trang
Hộp mực Y loại thường	CT203515	Tối đa 7.000 trang
Cụm trống mực K sử dụng và thu hồi <sup>*2</sup>	CT300294	Tối đa 125.000 trang
Cụm trống mực KCMY sử dụng và thu hồi <sup>*2</sup>	CT300295	ối đa 125.000 trang
Cụm trống mực K loại thường	CT300298	ối đa 125.000 trang
Cụm trống mực KCMY loại thường	CT300299	ối đa 125.000 trang
Hộp mực thải	CWAA0972	Tối đa 25.000 trang

\*1 : Giá trị trung bình của in đen trắng hoặc màu CMY liên tục được tính theo việc in một mặt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19798.

\*2 : Vật tư Sử dụng và thu hồi được bán với giá đặc biệt theo thỏa thuận của khách hàng để sử dụng một lần và thu hồi cho chúng tôi để tái sản xuất hoặc tái chế. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.

## Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam

fujifilm.com/fbvn

Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (84-28) 38 290 038 Fax: (84-28) 38 290 032

• FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. • ApeosPort ApeosPort là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. • Apple, AirPrint, và Mac là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. • Logo tên dạng chữ và logo Mopria®, Logo Mopria™, và Mopria Alliance™ là các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm sử dụng khi không được phép. • Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

Thông tin áp dụng vào tháng 6 năm, 2022. PIC-0192 (2206)