

**FUJIFILM BRINGT ZWEI NEUE FARBEN FÜR DIE  
INSTAX MINI 8 AUF DEN MARKT: HIMBEERROT UND LILA;  
DAZU DIE INSTAX MINI 90 NEO CLASSIC  
JETZT IN ELEGANTEM BRAUN**

Jetzt erhältlich: Die beliebten instax mini 8 und instax mini 90 Neo Classic  
in neuen Farben

**PHOTOKINA 2014, KÖLN, 16. September 2014**—Die FUJIFILM Corporation stellt drei neue Farbvarianten für die äußerst populären instax mini 8 und mini 90 Neo Classic vor, mit denen sich wunderbare Sofortbilder in Kreditkartengröße erstellen lassen. Die neuen Kameras sind die instax mini 8 in Himbeerrot und in Lila und die instax mini 90 Neo Classic in elegantem Braun.

Bei den instax mini Sofortbildkameras kann man direkt persönliche Texte auf die exzellenten Prints in Kreditkartengröße schreiben. Fotofans weltweit kommen damit in den Genuss von tollen analogen Fotos, die sie überall hin mitnehmen und mit der Familie und Freunden teilen können.

Die vor Kurzem vorgestellten Modelle instax mini 8 in Himbeerrot und instax mini 8 in Lila bestechen durch ihre eleganten Farben, die insbesondere von Anwendern in Europa und den USA nachgefragt wurden.

Die neue instax mini 90 Neo Classic wird zum ersten Mal in einem eleganten Braunton erhältlich sein. Nach dem großen Erfolg der ursprünglichen mini 90 in Schwarz soll mit der mini 90 in Braun ein breites Publikum angesprochen werden, das einerseits den Spaß an instax-Sofortbildern, andererseits aber auch die Eleganz des raffinierten und edlen braunen Farbtons genießen möchte.

FUJIFILM ist bekannt dafür, immer wieder neue Produkte und Services auf Grundlage innovativer technologischer Entwicklungen anzubieten und damit unterschiedlichste Bedürfnisse der Anwender optimal zu erfüllen. Ein zentraler Anspruch von FUJIFILM ist auch, weltweit für noch mehr Freude am Fotografieren zu sorgen. Jeder soll erleben können, wie großartig das Aufnehmen, Archivieren, Zeigen und Verschenken von Bildern ist. FUJIFILM versteht sich als Teil einer „fotografischen Renaissance“ mit der

Botschaft „für ein reicheres Leben mit Fotografie“.

### **Markteinführung:**

Die instax mini 8 Himbeerrot und Lila sowie die instax mini 90 Neo Classic Braun sind ab dem vierten Quartal 2014 erhältlich.

### **Technische Daten der instax mini 8 Himbeerrot und Lila**

- Film FUJIFILM Sofortbild-Farbfilm „instax mini“ (separat erhältlich)
- Filmformat 86 mm × 54 mm
- Bildgröße 62 mm × 46 mm
- Objektiv Ausfahr-/Einfahr-Objektiv, 2 Komponenten, 2 Elemente, f = 60 mm, 1:12.7
- Sucher Optischer Echtbildsucher, 0,37 ×, mit Zielpunkt
- Scharfstellung 0.6 m - ∞
- Auslösung Verschlusszeit 1/60 s
- Belichtungssteuerung Manuelle Umschaltung (LED-Anzeige im Belichtungsmesser)
- Blitz Blitz mit konstanter Auslösung (automatische Lichteinstellung)  
Effektive Blitzreichweite: 0,6 m – 2,7 m
- Stromversorgung Zwei LR6/AA Mignon-Alkali-Batterien, 1,5 V  
Leistung: 100 Bilder (gemäß FUJIFILM-Testbedingungen)
- Abmessungen & Gewicht B: 116 mm × H: 118.3 mm × T: 68.2 mm / 307 g (ohne Batterien, Trageschlaufe und Film)

### **Technische Daten der instax mini 90 Neo Classic Braun**

- Film FUJIFILM Sofortbild-Farbfilm „instax mini“ (separat erhältlich)
- Filmformat 86 mm × 54 mm
- Bildgröße 62 mm × 46 mm
- Objektiv Ausfahr-/Einfahr-Objektiv, 2 Komponenten, 2 Elemente, f = 60 mm, 1:12.7
- Sucher Optischer Echtbildsucher, 0,37×, mit Zielpunkt und Parallaxenanpassung für den Makromodus
- Scharfstellung Umschaltung mit Motor zwischen drei Bereichen, 0,3 m - ∞  
(Makromodus: 0,3 - 0,6 m, Normalmodus: 0,6 - 3,0 m, Landschaftsmodus: 3,0 m - ∞)

- **Auslösung** Programmgesteuerte elektronische Auslösung, Verschlusszeit: 1,8 - 1/400 s (Makromodus: Blende automatisch fest bei F22, Langzeitbelichtung (B-Modus): max. 10 s Verschlussöffnung)
- **Belichtungssteuerung** Automatisch, Einstellbereich (ISO 800): LV 5,0 - 15,5, Belichtungsausgleich (Steuerung zur Aufhellung/Abdunklung):  $\pm 2/3$  EV, + 1 EV
- **Blitz** Integrierter automatischer Elektronenblitz (mit Helligkeitsanpassung) / Aufhellblitz (mit Helligkeitsanpassung) / Blitzunterdrückung / Rote-Augen-Reduktion
- **LCD** Belichtungszähler (Anzahl der unbelichteten Bilder), Makromodus, Helligkeitssteuerung, Selbstauslöser, Blitz EIN/AUS, Modus-Wahlschalter (Party / Kinder / Landschaft / Doppelbelichtung / Langzeitbelichtung)
- **Stromversorgung** NP-45A Lithium-Ionen-Akku Ladekapazität: 100 Bilder (gemäß FUJIFILM-Testbedingungen)
- **Abmessungen & Gewicht** B: 91,9mm × H: 113,4 mm × T: 57,2 mm / 296g (ohne Batterien, Trageschlaufe und Film)